



Yaratıcılığı Ateşleyen Noktalar

UniDot G2

UniDot G2 bina cephesi ve dış mekan dekoratif aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, yüzeye monte, dış mekan sınıfı ve kompakt boyutlu mimari LED doğrudan görüntüleme nokta aydınlatma armatürüdür. Sağlam mekanik ve benzersiz optik kapaklar UniDot G2'yi bina cepheleri, köprüler, sinemalar, eğlence parkları ve dinlenme merkezleri için ideal hale getirir. Beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde sunulur. Mimarlar ve tasarımcılara geniş bir dizi konsepti ve tasarımı, sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü sağlamak için kullanılabilen üç optik kapak seçeneği ve DMX kontrol arayüzü mevcuttur.

Faydaları

- Tüm kullanıcıların ihtiyaçlarına uyan düşük ve yüksek güçte LED'ler.
- Tüm doğrudan görüntüleme uygulamalarına uyan üç farklı optik kapak.
- Dış mekanda kullanım için sağlam tasarım ve IP66 sınıfı.
- DMX512 kontrol arayüzü seçeneği olarak sunulur.
- IP67 konnektörler aracılığıyla güç ve DMX verileri için dahili kablolama.

Özellikler

- Üç Boyut ile Düşük ve Yüksek Güçte LED'ler.
- Standart RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K ve 4000 K.
- İsteğe Bağlı 5000 K, Tek Renkler ve Ayarlanabilir Beyaz.
- Şeffaf düz, opal ve karo şeklinde dairesel optik kapak seçenekleri.

Uygulama

- Köprüler, Anıtlar ve Bina Cepheleri
- Manzara
- Parklar ve meydanlar

UniDot G2

Versions



BGS301 G2 CFC

BGS300 G2 CFC





BGS302 G2 DSC

BGS301 G2 OSC





BGS302 G2 OSC

Boyutlu çizim



UniDot G2

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Hayır
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	80
-----------------------------	----

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Koyu gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Standart eğim açısı üstten montaj	-

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık	Işık kaynağı	İlişkili Renk	Işık Akısı
		ışını yayılması	rengi	Sıcaklığı (Nom.)	
74707499	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	110°	Sıcak beyaz	2700 K	413 lm
74699299	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	130°	Sıcak beyaz	2700 K	181 lm
74705099	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	130°	Nötr beyaz	4000 K	192 lm
74700599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	-	Sıcak beyaz	2700 K	210 lm
74703699	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	-	Sıcak beyaz	3000 K	210 lm
74698599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	110°	Sıcak beyaz	2700 K	206 lm
74704399	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	110°	Nötr beyaz	4000 K	218 lm
74728999	BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC	-	Nötr beyaz	4000 K	768 lm
74711199	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	150°	Sıcak beyaz	3000 K	304 lm
52031899	BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC	160°	Sıcak beyaz	3000 K	536 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
74707499	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	6 W
74699299	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	3 W
74705099	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	3 W
74700599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	3 W
74703699	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	3 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
74698599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	3 W
74704399	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	3 W
74728999	BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC	9 W
74711199	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	6 W
52031899	BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC	9 W

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Optik kapak tipi
74707499	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	Polikarbon çanak/düz kapak
74699299	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	Polikarbon çanak/küresel kapak
74705099	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	Polikarbon çanak/küresel kapak
74700599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	Polikarbon çanak/küresel kapak
74703699	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	Polikarbon çanak/küresel kapak

Order Code	Full Product Name	Optik kapak tipi
74698599	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	Polikarbon çanak/düz kapak
74704399	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	Polikarbon çanak/düz kapak
74728999	BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC	Polikarbon çanak/küresel kapak
74711199	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	Polikarbon çanak/küresel kapak
52031899	BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC	Polikarbon çanak/küresel kapak

