



辉耀灯点，点燃创造力

UniDot G2

UniDot G2 是一款外观紧凑的户外级 LED 直视点状照明灯具，专门设计用于建筑外墙和户外照明应用，适合安装于表面。光罩外观独特，采用机械设计，结构稳固可靠，从而使 UniDot G2 成为建筑外墙、桥梁、剧院、游乐场和休闲中心的理想之选。有白色、单色、RGB、RGBW 和可调白色可供选择。三种可选光罩搭配 DMX 控制接口，可帮助建筑师和设计师自由灵活地探索各种理念和设计。

优点

- 低功率和高功率 LED 版本可满足各种用户的需求。
- 三款光罩适用于各种直视应用。
- 采用坚固设计，防护等级高达 IP66，适合在户外使用。
- 提供 DMX512 控制接口选项。
- 采用通过式布线，通过 IP67 接头连接电源和 DMX 数据。

特点

- 有三种尺寸及低功率和高功率 LED 可供选择。
- 标准配备 RGBW、RGB、2700K、3000K 和 4000K。
- 可选择配备 5000K、单色和可调白色。
- 光罩款式有透明平滑形、乳白色球形及钻石球形三种。

应用

- 桥梁、古迹、建筑外墙照明
- 景观照明
- 公园和广场照明

UniDot G2

Versions




BGS301 G2 CFC

BGS302 G2 DSC

BGS301 G2 OSC

BGS302 G2 OSC

二维绘图



产品详细



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo

一般信息	
包含的驱动器	否
可更换光源	否
灯技术	
显色指数 (CRI)	80
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
外壳颜色	深灰色
机械冲击保护代码	IK06
IP 等级	IP66
标准倾斜角侧入	-
标准倾斜角灯架头	-
审批和申请	
CE 标志	是
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上

灯技术

Order Code	Full Product Name	灯具光束扩散	光源颜色	相关色温 (标称)	光通量
911401752442	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	110°	暖白色	2700 K	413 lm
911401752222	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	130°	暖白色	2700 K	181 lm
911401752342	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	130°	中性白色	4000 K	192 lm
911401752242	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	-	暖白色	2700 K	210 lm
911401752302	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	-	暖白色	3000 K	210 lm
911401752202	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	110°	暖白色	2700 K	206 lm
911401752322	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	110°	中性白色	4000 K	218 lm
911401752842	BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC	-	中性白色	4000 K	768 lm
911401752522	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	150°	暖白色	3000 K	304 lm
911401752762	BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC	160°	暖白色	3000 K	536 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	Order Code	Full Product Name	功耗
911401752442	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	6 W	911401752202	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	3 W
911401752222	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	3 W	911401752322	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	3 W
911401752342	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	3 W	911401752842	BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC	9 W
911401752242	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	3 W	911401752522	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	6 W
911401752302	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	3 W	911401752762	BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC	9 W

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	光罩类型	Order Code	Full Product Name	光罩类型
911401752442	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	聚碳酸酯反光碗/平盖	911401752202	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	聚碳酸酯反光碗/平盖
911401752222	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	聚碳酸酯反光碗/球形盖	911401752322	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	聚碳酸酯反光碗/平盖
911401752342	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	聚碳酸酯反光碗/球形盖	911401752842	BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC	聚碳酸酯反光碗/球形盖
911401752242	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	聚碳酸酯反光碗/球形盖	911401752522	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	聚碳酸酯反光碗/球形盖
911401752302	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	聚碳酸酯反光碗/球形盖	911401752762	BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC	聚碳酸酯反光碗/球形盖

