



點亮創意的圓點照明

UniDot G2

UniDot G2 是一款表面安裝建築 LED 周邊直視圓點照明燈具，外型精心設計輕巧，特別適用於大樓外牆和室外裝飾照明應用。堅固機械性能，加上獨特的光學燈罩設計，使得 UniDot G2 成為大樓立面、橋樑、戲院、遊樂場和娛樂中心照明的最佳燈具選擇。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色。三種市售光學燈罩和 DMX 控制介面，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

优点

- 市售的低/高電量 LED 版本完美滿足使用者的需求。
- 三種不同樣式的光學燈罩專為所有直視應用情況打造。
- 堅固的設計符合 IP66 評級標準，符合室外用途。
- 市售燈款提供 DMX512 控制介面選項。
- 透過 IP67 接頭，達到電源及 DMX 數據完整佈線效果。

特点

- 市售燈款提供三種尺寸的高/低電量 LED 版本。
- 標準 RGBW、RGB、2700K、3000K 和 4000K。
- 市售燈款提供 5000K、單一色和可調式白色供人挑選。
- 市售燈款開放透明平面、橢圓和多角晶鑽半圓光學燈罩系列供人挑選。

应用

- 橋樑、古蹟和建築立面
- 景觀
- 公園和廣場

UniDot G2

Versions



BGS301 G2 CFC

BGS300 G2 OSC

BGS300 G2 DSC

BGS300 G2 CFC




BGS302 G2 DSC



BGS301 G2 OSC

BGS302 G2 OSC

二维绘图



二维绘图



产品详细

UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



UniDot G2 detailed photo



一般資訊	
內附驅動器	無
光源可更換	無
照明技術	
演色性指數 (CRI)	80
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
外罩色彩	深灰色
機械衝擊保護規範	IK06
防水防塵規範 (IP)	IP66
側入標準傾斜角	-
柱頂標準傾斜角	-
認證與應用	
CE 標誌	是
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面

照明技術

Order Code	Full Product Name	燈具光束幅度	光源色彩	相關色溫 (標稱)	光通量
911401752442	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	110°	暖白光	2700 K	413 lm
911401752222	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	130°	暖白光	2700 K	181 lm
911401752342	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	130°	中性白光	4000 K	192 lm
911401752242	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	-	暖白光	2700 K	210 lm
911401752302	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	-	暖白光	3000 K	210 lm
911401752202	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	110°	暖白光	2700 K	206 lm
911401752322	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	110°	中性白光	4000 K	218 lm
911401752842	BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC	-	中性白光	4000 K	768 lm
911401752522	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	150°	暖白光	3000 K	304 lm
911401752762	BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC	160°	暖白光	3000 K	536 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量	Order Code	Full Product Name	耗電量
911401752442	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	6 W	911401752202	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	3 W
911401752222	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	3 W	911401752322	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	3 W
911401752342	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	3 W	911401752842	BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC	9 W
911401752242	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	3 W	911401752522	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	6 W
911401752302	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	3 W	911401752762	BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC	9 W

機械與外罩

Order Code	Full Product Name	光學罩類型	Order Code	Full Product Name	光學罩類型
911401752442	BGS301 G2 30LEDLP 27K 24V CFC	聚碳酸酯樹脂鉢/平面外蓋	911401752202	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V CFC	聚碳酸酯樹脂鉢/平面外蓋
911401752222	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V OSC	聚碳酸酯鉢/球狀外蓋	911401752322	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V CFC	聚碳酸酯樹脂鉢/平面外蓋
911401752342	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC	聚碳酸酯鉢/球狀外蓋	911401752842	BGS302 G2 9LED 40K 24V DSC	聚碳酸酯鉢/球狀外蓋
911401752242	BGS300 G2 12LEDLP 27K 24V DSC	聚碳酸酯鉢/球狀外蓋	911401752522	BGS301 G2 30LEDLP 30K 24V OSC	聚碳酸酯鉢/球狀外蓋
911401752302	BGS300 G2 12LEDLP 30K 24V DSC	聚碳酸酯鉢/球狀外蓋	911401752762	BGS302 G2 9LED 30K 24V OSC	聚碳酸酯鉢/球狀外蓋

