



Φωτιστικό σκαφάκι **Philips Ledinaire** – Για τις καθημερινές εργασίες φωτισμού, άμεσα διαθέσιμος και ευκολία στην εγκατάσταση.

Ledinaire Batten

Η σειρά φωτιστικών Ledinaire (BN021C - σκαφάκι) περιέχει μια επιλογή άμεσα διαθέσιμων και δημοφιλών φωτιστικών LED που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή. Τα Ledinaire επιτρέπουν την απλή και ευέλικτη εγκατάσταση, με δυνατότητα δημιουργίας γραμμών φωτισμού.

Οφέλη

- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Μικρό μέγεθος
- Εύκολη και ευέλικτη εγκατάσταση, με δυνατότητα σύνδεσης γραμμής

Χαρακτηριστικά

- Σειρά φωτισμού δέκα γραμμικών φωτιστικών
- Περιλαμβάνονται εξαρτήματα στήριξης
- Διατίθεται σε μήκος από 30 cm έως 1,8 m
- 2 CCT: 3000K, 4000K

Ledinaire Batten

Εφαρμογή





- Γενικός φωτισμός
- Χώροι αποθήκευσης
- Κρυφός φωτισμός

Versions




Ledinaire batten, BN021C,

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Ledinaire Batten

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire batten, BN021C,
Connection



Ledinaire batten, BN021C,
Accessories included



Ledinaire batten, BN021C, Light-
line via connection cable



Ledinaire batten, BN021C, Light-
line pin-to-pin



Ledinaire batten, BN021C, Light-
line pin-to-pin

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τύπος οπτικού συστήματος	Πολύ ευρείας δέσμης
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Δεν εφαρμόζεται
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Δεν εφαρμόζεται
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +40 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	4000 K	105 lm/W	2.100 lm
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	3000 K	95 lm/W	1.900 lm
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	4000 K	108 lm/W	2.600 lm
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	3000 K	100 lm/W	2.400 lm
52784399	BN021C LED5S/840 L300	4000 K	108 lm/W	540 lm
52785099	BN021C LED5S/830 L300	3000 K	96 lm/W	480 lm
52786799	BN021C LED10S/840 L600	4000 K	105 lm/W	1.050 lm
52787499	BN021C LED10S/830 L600	3000 K	96 lm/W	960 lm
52788199	BN021C LED15S/840 L900	4000 K	107 lm/W	1.600 lm
52789899	BN021C LED14S/830 L900	3000 K	97 lm/W	1.450 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	20 W
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	20 W
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	24 W
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	24 W
52784399	BN021C LED5S/840 L300	5 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
52785099	BN021C LED5S/830 L300	5 W
52786799	BN021C LED10S/840 L600	10 W
52787499	BN021C LED10S/830 L600	10 W
52788199	BN021C LED15S/840 L900	15 W
52789899	BN021C LED14S/830 L900	15 W

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	0.38, 0.38, SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	0.43, 0.40, SDCM≤5

Ledinaire Batten

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	0.38, 0.38, SDCM≤5
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	0.43, 0.40, SDCM≤5
52784399	BN021C LED5S/840 L300	0.38, 0.38, SDCM≤5
52785099	BN021C LED5S/830 L300	0.43, 0.40, SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
52786799	BN021C LED10S/840 L600	0.38, 0.38, SDCM≤5
52787499	BN021C LED10S/830 L600	0.43, 0.40, SDCM≤5
52788199	BN021C LED15S/840 L900	0.38, 0.38, SDCM≤5
52789899	BN021C LED14S/830 L900	0.43, 0.40, SDCM≤5

