



BN098 G2 長板燈的使用壽命更高，高達20000hrs。光線品質佳，又能大幅節省能量和維護成本。

Smartbright T5 長板燈 G2

BN098 G2 長板燈有實心纖薄的聚碳酸酯外殼，適用狹窄的凹槽。共計 3 款 CCT 和 4 種不同尺寸及流明套件組，合組彈性組合方案。

优点

- 使用壽命 L70B50 高達 20000hrs
- 光線均勻，更高亮度卻低能耗
- 穩定可靠的照明品質
- 易於安裝和連接，無需器材

特点


- CRI>80；100 lm/w，光通量高達 1800lm
- 長板燈連接 L1200 多達 8 件，L900 多達 10 件、L600/L300 多達 12 件
- 蛋白石材質的聚碳酸酯外殼與光學特性
- 3 款 CCT 和 4 種不同尺寸及流明套件組。

应用

- 居家照明
- 辦公室照明
- 旅館照明

Smartbright T5 長板燈 G2

二维绘图



照明技術	
演色性指數 (CRI)	>80
光效 (額定) (標準)	100 lm/W
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 II
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
光學罩類型	-
外罩色彩	白色
機械衝擊保護規範	IK03
防水防塵規範 (IP)	IP20
認證與應用	
環境溫度範圍	-10 至 +40 °C
CE 標誌	無
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	光通量
911401814784	BN098 G2 LED5/WW L300 100-240V	3000 K	405 lm
911401814884	BN098 G2 LED5/NW L300 100-240V	4000 K	450 lm
911401814984	BN098 G2 LED5/CW L300 100-240V	6500 K	450 lm
911401815084	BN098 G2 LED9/WW L600 100-240V	3000 K	810 lm
911401815184	BN098 G2 LED9/NW L600 100-240V	4000 K	900 lm
911401815284	BN098 G2 LED9/CW L600 100-240V	6500 K	900 lm
911401815684	BN098 G2 LED18/WW L1200 100-240V	3000 K	1,620 lm
911401815784	BN098 G2 LED18/NW L1200 100-240V	4000 K	1,800 lm
911401815884	BN098 G2 LED18/CW L1200 100-240V	6500 K	1,800 lm
911401815384	BN098 G2 LED14/WW L900 100-240V	3000 K	1,215 lm
911401815484	BN098 G2 LED14/NW L900 100-240V	4000 K	1,350 lm
911401815584	BN098 G2 LED14/CW L900 100-240V	6500 K	1,350 lm

運轉與電力

Smartbright T5 長板燈 G2

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401814784	BN098 G2 LED5/WW L300 100-240V	4.5 W
911401814884	BN098 G2 LED5/NW L300 100-240V	4.5 W
911401814984	BN098 G2 LED5/CW L300 100-240V	4.5 W
911401815084	BN098 G2 LED9/WW L600 100-240V	9 W
911401815184	BN098 G2 LED9/NW L600 100-240V	9 W
911401815284	BN098 G2 LED9/CW L600 100-240V	9 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401815684	BN098 G2 LED18/WW L1200 100-240V	18 W
911401815784	BN098 G2 LED18/NW L1200 100-240V	18 W
911401815884	BN098 G2 LED18/CW L1200 100-240V	18 W
911401815384	BN098 G2 LED14/WW L900 100-240V	13.5 W
911401815484	BN098 G2 LED14/NW L900 100-240V	13.5 W
911401815584	BN098 G2 LED14/CW L900 100-240V	13.5 W

初始效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401814784	BN098 G2 LED5/WW L300 100-240V	(0.43, 0.40), SDCM≤6
911401814884	BN098 G2 LED5/NW L300 100-240V	(0.38, 0.38), SDCM≤6
911401814984	BN098 G2 LED5/CW L300 100-240V	(0.31, 0.38), SDCM≤6
911401815084	BN098 G2 LED9/WW L600 100-240V	(0.43, 0.40), SDCM≤6
911401815184	BN098 G2 LED9/NW L600 100-240V	(0.38, 0.38), SDCM≤6
911401815284	BN098 G2 LED9/CW L600 100-240V	(0.31, 0.38), SDCM≤6

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401815684	BN098 G2 LED18/WW L1200 100-240V	(0.43, 0.40), SDCM≤6
911401815784	BN098 G2 LED18/NW L1200 100-240V	(0.38, 0.38), SDCM≤6
911401815884	BN098 G2 LED18/CW L1200 100-240V	(0.31, 0.38), SDCM≤6
911401815384	BN098 G2 LED14/WW L900 100-240V	(0.43, 0.40), SDCM≤6
911401815484	BN098 G2 LED14/NW L900 100-240V	(0.38, 0.38), SDCM≤6
911401815584	BN098 G2 LED14/CW L900 100-240V	(0.31, 0.38), SDCM≤6

