



# Andal dan fleksibel

## GreenPerform Batten G3 BN398C

GreenPerform batten BN398C adalah solusi linier kompetitif biaya dengan kinerja yang baik dan output lumen ganda untuk aplikasi retail dan industri. Produk ini menawarkan pemasangan permukaan dan pemasangan suspensi untuk memenuhi berbagai opsi pemasangan. Desain multioptiknya juga mengakomodasi berbagai aplikasi.

### Benefits

- Daya penerangan sistem tinggi yang lebih hemat energi
- Beberapa optik untuk berbagai aplikasi
- Terhubung agar tahan lama

### Features

- Efisiensi sistem hingga 140lm/W
- Sinar lebar dan batwing tersedia agar sesuai dengan berbagai aplikasi pencahayaan
- DALI dan Interact tersedia untuk kontrol yang mudah

### Application

- Makanan & ritel besar
- Gudang penyimpanan
- Pabrik
- Area publik dalam ruangan

# GreenPerform Batten G3 BN398C

## Versions




GreenPerform batten std photo

LED Lamps, LEDspotMV VLE D  
3.5-25W, 4.3-50W PAR16 GU10





GreenPerform BN398

## Dimensional drawing



# GreenPerform Batten G3 BN398C

## Dimensional drawing



| Informasi Umum                          |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Alat                                    | -                |
| Pengoperasian dan Kelistrikan           |                  |
| Kelas perlindungan IEC                  | Keamanan kelas I |
| Tegangan Masuk                          | 220-240 V        |
| Frekuensi Garis                         | 50 or 60 Hz      |
| Mekanis dan Housing                     |                  |
| Kode pelindung dampak mekanis           | IK03             |
| Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP20             |
| Penyetujuan dan Aplikasi                |                  |
| Tanda CE                                | Ya               |
| Tanda ENEC                              | -                |
| Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)           |                  |
| Toleransi fluks cahaya                  | +/-10%           |

## Informasi Umum

| Order Code   | Full Product Name              | Driver tercakup | Jumlah unit alat |
|--------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 911401549702 | BN398X LED70/865 L1500 L1 S WB | Ya              | 1 unit           |
| 911401550302 | BN398X LED40/865 L1200 L1 W OP | Ya              | 1 unit           |
| 911401564591 | BN398X LED20/840 L600 L1 S OP  | Ya              | 1 unit           |
| 911401565191 | BN398X LED40/840 L1200 L1 S WB | Ya              | 1 unit           |
| 911401565291 | BN398X LED40/865 L1200 L1 S WB | Ya              | 1 unit           |
| 911401583251 | BN398C LED20/NW L600 PSU OP    | -               | -                |
| 911401583351 | BN398C LED20/CW L600 PSU OP    | -               | -                |
| 911401583451 | BN398C LED40/NW L1200 PSU OP   | -               | -                |
| 911401583551 | BN398C LED40/CW L1200 PSU OP   | -               | -                |
| 911401583651 | BN398C LED69/NW L1200 PSU OP   | -               | -                |
| 911401583751 | BN398C LED69/CW L1200 PSU OP   | -               | -                |
| 911401583851 | BN398C LED87/NW L1500 PSU OP   | -               | -                |
| 911401583951 | BN398C LED87/CW L1500 PSU OP   | -               | -                |
| 911401584051 | BN398C LED20/NW L600 PSD OP    | -               | -                |
| 911401584251 | BN398C LED40/NW L1200 PSD OP   | -               | -                |
| 911401584351 | BN398C LED40/CW L1200 PSD OP   | -               | -                |
| 911401584451 | BN398C LED69/NW L1200 PSD OP   | -               | -                |
| 911401584551 | BN398C LED69/CW L1200 PSD OP   | -               | -                |
| 911401584651 | BN398C LED87/NW L1500 PSD OP   | -               | -                |
| 911401584751 | BN398C LED87/CW L1500 PSD OP   | -               | -                |
| 911401584951 | BN398C LED20/CW L600 PSU DA    | -               | -                |
| 911401585151 | BN398C LED40/CW L1200 PSU DA   | -               | -                |
| 911401585251 | BN398C LED69/NW L1200 PSU DA   | -               | -                |
| 911401585351 | BN398C LED69/CW L1200 PSU DA   | -               | -                |
| 911401585551 | BN398C LED87/CW L1500 PSU DA   | -               | -                |

| Order Code   | Full Product Name            | Driver tercakup | Jumlah unit alat |
|--------------|------------------------------|-----------------|------------------|
| 911401585651 | BN398C LED20/NW L600 PSU WB  | -               | -                |
| 911401585751 | BN398C LED20/CW L600 PSU WB  | -               | -                |
| 911401585951 | BN398C LED40/CW L1200 PSU WB | -               | -                |
| 911401586051 | BN398C LED69/NW L1200 PSU WB | -               | -                |
| 911401586151 | BN398C LED69/CW L1200 PSU WB | -               | -                |
| 911401586251 | BN398C LED87/NW L1500 PSU WB | -               | -                |
| 911401586351 | BN398C LED87/CW L1500 PSU WB | -               | -                |

Teknis Lampu (1/2)

| Order Code   | Full Product Name              | Suhu                |                         | Indeks                |                                 |
|--------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|              |                                | Sudut sumber cahaya | Warna Terkorelasi (Nom) | renderasi warna (CRI) | Daya Penerangan (terukur) (Nom) |
| 911401549702 | BN398X LED70/865 L1500 L1 S WB | - °                 | 6500 K                  | ≥80                   | 136,53846153846155 lm/W         |
| 911401550302 | BN398X LED40/865 L1200 L1 W OP | - °                 | 6500 K                  | ≥80                   | 142,30769230769232 lm/W         |
| 911401564591 | BN398X LED20/840 L600 L1 S OP  | - °                 | 4000 K                  | ≥80                   | 146,66666666666666 lm/W         |
| 911401565191 | BN398X LED40/840 L1200 L1 S WB | - °                 | 4000 K                  | ≥80                   | 146,15384615384616 lm/W         |
| 911401565291 | BN398X LED40/865 L1200 L1 S WB | - °                 | 6500 K                  | ≥80                   | 146,15384615384616 lm/W         |
| 911401583251 | BN398C LED20/NW L600 PSU OP    | -                   | 4000 K                  | >80                   | 147 lm/W                        |
| 911401583351 | BN398C LED20/CW L600 PSU OP    | -                   | 6500 K                  | >80                   | 147 lm/W                        |
| 911401583451 | BN398C LED40/NW L1200 PSU OP   | -                   | 4000 K                  | >80                   | 141 lm/W                        |
| 911401583551 | BN398C LED40/CW L1200 PSU OP   | -                   | 6500 K                  | >80                   | 141 lm/W                        |
| 911401583651 | BN398C LED69/NW                | -                   | 4000 K                  | >80                   | 140 lm/W                        |

| Order Code   | Full Product Name            | Suhu                |                         | Indeks                |                                 |
|--------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|              |                              | Sudut sumber cahaya | Warna Terkorelasi (Nom) | renderasi warna (CRI) | Daya Penerangan (terukur) (Nom) |
| 911401583751 | BN398C LED69/CW L1200 PSU OP | -                   | 6500 K                  | >80                   | 140 lm/W                        |
| 911401583851 | BN398C LED87/NW L1500 PSU OP | -                   | 4000 K                  | >80                   | 140 lm/W                        |
| 911401583951 | BN398C LED87/CW L1500 PSU OP | -                   | 6500 K                  | >80                   | 140 lm/W                        |
| 911401584051 | BN398C LED20/NW L600 PSD OP  | -                   | 4000 K                  | >80                   | 144 lm/W                        |
| 911401584251 | BN398C LED40/NW L1200 PSD OP | -                   | 4000 K                  | >80                   | 136 lm/W                        |
| 911401584351 | BN398C LED40/CW L1200 PSD OP | -                   | 6500 K                  | >80                   | 136 lm/W                        |
| 911401584451 | BN398C LED69/NW L1200 PSD OP | -                   | 4000 K                  | >80                   | 138 lm/W                        |
| 911401584551 | BN398C LED69/CW L1200 PSD OP | -                   | 6500 K                  | >80                   | 138 lm/W                        |
| 911401584651 | BN398C LED87/NW L1500 PSD OP | -                   | 4000 K                  | >80                   | 139 lm/W                        |

GreenPerform Batten G3 BN398C

| Order Code   | Full Product Name            | Suhu                |                         | Indeks renderasi warna (CRI) | Daya Penerangan (terukur) (Nom) |
|--------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|              |                              | Sudut sumber cahaya | Warna Terkorelasi (Nom) |                              |                                 |
| 911401584751 | BN398C LED87/CW L1500 PSD OP | -                   | 6500 K                  | >80                          | 139 lm/W                        |
| 911401584951 | BN398C LED20/CW L600 PSU DA  | -                   | 6500 K                  | >80                          | 129 lm/W                        |
| 911401585151 | BN398C LED40/CW L1200 PSU DA | -                   | 6500 K                  | >80                          | 141 lm/W                        |
| 911401585251 | BN398C LED69/NW L1200 PSU DA | -                   | 4000 K                  | >80                          | 123 lm/W                        |
| 911401585351 | BN398C LED69/CW L1200 PSU DA | -                   | 6500 K                  | >80                          | 123 lm/W                        |
| 911401585551 | BN398C LED87/CW L1500 PSU DA | -                   | 6500 K                  | >80                          | 125 lm/W                        |
| 911401585651 | BN398C LED20/NW              | -                   | 4000 K                  | >80                          | 129 lm/W                        |

Teknis Lampu (2/2)

| Order Code   | Full Product Name              | Flux Cahaya | Jumlah        |        | Tipe optik |
|--------------|--------------------------------|-------------|---------------|--------|------------|
|              |                                |             | sumber cahaya | cahaya |            |
| 911401549702 | BN398X LED70/865 L1500 L1 S WB | 7.100 lm    | 5             |        | Opal       |
| 911401550302 | BN398X LED40/865 L1200 L1 W OP | 3.700 lm    | 4             |        | Opal       |
| 911401564591 | BN398X LED20/840 L600 L1 S OP  | 2.200 lm    | 2             |        | Opal       |
| 911401565191 | BN398X LED40/840 L1200 L1 S WB | 3.800 lm    | 4             |        | Opal       |
| 911401565291 | BN398X LED40/865 L1200 L1 S WB | 3.800 lm    | 4             |        | Opal       |
| 911401583251 | BN398C LED20/NW L600 PSU OP    | 2.100 lm    | -             |        | -          |
| 911401583351 | BN398C LED20/CW L600 PSU OP    | 2.100 lm    | -             |        | -          |
| 911401583451 | BN398C LED40/NW L1200 PSU OP   | 4.100 lm    | -             |        | -          |
| 911401583551 | BN398C LED40/CW L1200 PSU OP   | 4.100 lm    | -             |        | -          |
| 911401583651 | BN398C LED69/NW L1200 PSU OP   | 6.900 lm    | -             |        | -          |

| Order Code   | Full Product Name            | Suhu                |                         | Indeks renderasi warna (CRI) | Daya Penerangan (terukur) (Nom) |
|--------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|              |                              | Sudut sumber cahaya | Warna Terkorelasi (Nom) |                              |                                 |
|              | L600 PSU WB                  |                     |                         |                              |                                 |
| 911401585751 | BN398C LED20/CW L600 PSU WB  | -                   | 6500 K                  | >80                          | 129 lm/W                        |
| 911401585951 | BN398C LED40/CW L1200 PSU WB | -                   | 6500 K                  | >80                          | 141 lm/W                        |
| 911401586051 | BN398C LED69/NW L1200 PSU WB | -                   | 4000 K                  | >80                          | 127 lm/W                        |
| 911401586151 | BN398C LED69/CW L1200 PSU WB | -                   | 6500 K                  | >80                          | 127 lm/W                        |
| 911401586251 | BN398C LED87/NW L1500 PSU WB | -                   | 4000 K                  | >80                          | 127 lm/W                        |
| 911401586351 | BN398C LED87/CW L1500 PSU WB | -                   | 6500 K                  | >80                          | 127 lm/W                        |

| Order Code   | Full Product Name            | Flux Cahaya | Jumlah        |        | Tipe optik |
|--------------|------------------------------|-------------|---------------|--------|------------|
|              |                              |             | sumber cahaya | cahaya |            |
| 911401583751 | BN398C LED69/CW L1200 PSU OP | 6.900 lm    | -             |        | -          |
| 911401583851 | BN398C LED87/NW L1500 PSU OP | 8.600 lm    | -             |        | -          |
| 911401583951 | BN398C LED87/CW L1500 PSU OP | 8.600 lm    | -             |        | -          |
| 911401584051 | BN398C LED20/NW L600 PSD OP  | 2.100 lm    | -             |        | -          |
| 911401584251 | BN398C LED40/NW L1200 PSD OP | 4.100 lm    | -             |        | -          |
| 911401584351 | BN398C LED40/CW L1200 PSD OP | 4.100 lm    | -             |        | -          |
| 911401584451 | BN398C LED69/NW L1200 PSD OP | 6.800 lm    | -             |        | -          |
| 911401584551 | BN398C LED69/CW L1200 PSD OP | 6.800 lm    | -             |        | -          |
| 911401584651 | BN398C LED87/NW L1500 PSD OP | 8.500 lm    | -             |        | -          |

GreenPerform Batten G3 BN398C

| Order Code   | Full Product Name            | Flux Cahaya | Jumlah sumber cahaya | Tipe optik |
|--------------|------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| 911401584751 | BN398C LED87/CW L1500 PSD OP | 8.500 lm    | -                    | -          |
| 911401584951 | BN398C LED20/CW L600 PSU DA  | 2.000 lm    | -                    | -          |
| 911401585151 | BN398C LED40/CW L1200 PSU DA | 4.100 lm    | -                    | -          |
| 911401585251 | BN398C LED69/NW L1200 PSU DA | 6.800 lm    | -                    | -          |
| 911401585351 | BN398C LED69/CW L1200 PSU DA | 6.800 lm    | -                    | -          |
| 911401585551 | BN398C LED87/CW L1500 PSU DA | 8.500 lm    | -                    | -          |
| 911401585651 | BN398C LED20/NW L600 PSU WB  | 2.000 lm    | -                    | -          |

Pengoperasian dan Kelistrikan

| Order Code   | Full Product Name              | Konsumsi Daya | Sesuai untuk sakelar acak |
|--------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|
| 911401549702 | BN398X LED70/865 L1500 L1 S WB | 52 W          | Tidak berlaku             |
| 911401550302 | BN398X LED40/865 L1200 L1 W OP | 26 W          | Tidak berlaku             |
| 911401564591 | BN398X LED20/840 L600 L1 S OP  | 16,5 W        | Tidak berlaku             |
| 911401565191 | BN398X LED40/840 L1200 L1 S WB | 26 W          | Tidak berlaku             |
| 911401565291 | BN398X LED40/865 L1200 L1 S WB | 26 W          | Tidak berlaku             |
| 911401583251 | BN398C LED20/NW L600 PSU OP    | 14,2 W        | -                         |
| 911401583351 | BN398C LED20/CW L600 PSU OP    | 14,2 W        | -                         |
| 911401583451 | BN398C LED40/NW L1200 PSU OP   | 29 W          | -                         |
| 911401583551 | BN398C LED40/CW L1200 PSU OP   | 29 W          | -                         |
| 911401583651 | BN398C LED69/NW L1200 PSU OP   | 49 W          | -                         |
| 911401583751 | BN398C LED69/CW L1200 PSU OP   | 49 W          | -                         |
| 911401583851 | BN398C LED87/NW L1500 PSU OP   | 61 W          | -                         |
| 911401583951 | BN398C LED87/CW L1500 PSU OP   | 61 W          | -                         |
| 911401584051 | BN398C LED20/NW L600 PSD OP    | 14,5 W        | -                         |
| 911401584251 | BN398C LED40/NW L1200 PSD OP   | 30 W          | -                         |
| 911401584351 | BN398C LED40/CW L1200 PSD OP   | 30 W          | -                         |

Kontrol dan Peredupan

| Order Code   | Full Product Name              | Dapat diredupkan   | Tingkat redup maksimum |
|--------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| 911401549702 | BN398X LED70/865 L1500 L1 S WB | Tidak              | 20%                    |
| 911401550302 | BN398X LED40/865 L1200 L1 W OP | Peredupan Nirkabel | 20%                    |
| 911401564591 | BN398X LED20/840 L600 L1 S OP  | Tidak              | 20%                    |
| 911401565191 | BN398X LED40/840 L1200 L1 S WB | Tidak              | 20%                    |
| 911401565291 | BN398X LED40/865 L1200 L1 S WB | Tidak              | 20%                    |
| 911401583251 | BN398C LED20/NW L600 PSU OP    | Tidak              | -                      |
| 911401583351 | BN398C LED20/CW L600 PSU OP    | Tidak              | -                      |
| 911401583451 | BN398C LED40/NW L1200 PSU OP   | Tidak              | -                      |
| 911401583551 | BN398C LED40/CW L1200 PSU OP   | Tidak              | -                      |
| 911401583651 | BN398C LED69/NW L1200 PSU OP   | Tidak              | -                      |

| Order Code   | Full Product Name            | Flux Cahaya | Jumlah sumber cahaya | Tipe optik |
|--------------|------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| 911401585751 | BN398C LED20/CW L600 PSU WB  | 2.000 lm    | -                    | -          |
| 911401585951 | BN398C LED40/CW L1200 PSU WB | 4.100 lm    | -                    | -          |
| 911401586051 | BN398C LED69/NW L1200 PSU WB | 7.000 lm    | -                    | -          |
| 911401586151 | BN398C LED69/CW L1200 PSU WB | 7.000 lm    | -                    | -          |
| 911401586251 | BN398C LED87/NW L1500 PSU WB | 8.700 lm    | -                    | -          |
| 911401586351 | BN398C LED87/CW L1500 PSU WB | 8.700 lm    | -                    | -          |

| Order Code   | Full Product Name            | Konsumsi Daya | Sesuai untuk sakelar acak |
|--------------|------------------------------|---------------|---------------------------|
| 911401584451 | BN398C LED69/NW L1200 PSD OP | 49 W          | -                         |
| 911401584551 | BN398C LED69/CW L1200 PSD OP | 49 W          | -                         |
| 911401584651 | BN398C LED87/NW L1500 PSD OP | 61 W          | -                         |
| 911401584751 | BN398C LED87/CW L1500 PSD OP | 61 W          | -                         |
| 911401584951 | BN398C LED20/CW L600 PSU DA  | 15,5 W        | -                         |
| 911401585151 | BN398C LED40/CW L1200 PSU DA | 29 W          | -                         |
| 911401585251 | BN398C LED69/NW L1200 PSU DA | 55 W          | -                         |
| 911401585351 | BN398C LED69/CW L1200 PSU DA | 55 W          | -                         |
| 911401585551 | BN398C LED87/CW L1500 PSU DA | 68 W          | -                         |
| 911401585651 | BN398C LED20/NW L600 PSU WB  | 15,5 W        | -                         |
| 911401585751 | BN398C LED20/CW L600 PSU WB  | 15,5 W        | -                         |
| 911401585951 | BN398C LED40/CW L1200 PSU WB | 29 W          | -                         |
| 911401586051 | BN398C LED69/NW L1200 PSU WB | 55 W          | -                         |
| 911401586151 | BN398C LED69/CW L1200 PSU WB | 55 W          | -                         |
| 911401586251 | BN398C LED87/NW L1500 PSU WB | 68 W          | -                         |
| 911401586351 | BN398C LED87/CW L1500 PSU WB | 68 W          | -                         |

| Order Code   | Full Product Name            | Dapat diredupkan | Tingkat redup maksimum |
|--------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| 911401583751 | BN398C LED69/CW L1200 PSU OP | Tidak            | -                      |
| 911401583851 | BN398C LED87/NW L1500 PSU OP | Tidak            | -                      |
| 911401583951 | BN398C LED87/CW L1500 PSU OP | Tidak            | -                      |
| 911401584051 | BN398C LED20/NW L600 PSD OP  | Ya               | -                      |
| 911401584251 | BN398C LED40/NW L1200 PSD OP | Ya               | -                      |
| 911401584351 | BN398C LED40/CW L1200 PSD OP | Ya               | -                      |
| 911401584451 | BN398C LED69/NW L1200 PSD OP | Ya               | -                      |
| 911401584551 | BN398C LED69/CW L1200 PSD OP | Ya               | -                      |
| 911401584651 | BN398C LED87/NW L1500 PSD OP | Ya               | -                      |
| 911401584751 | BN398C LED87/CW L1500 PSD OP | Ya               | -                      |
| 911401584951 | BN398C LED20/CW L600 PSU DA  | Tidak            | -                      |

GreenPerform Batten G3 BN398C

| Order Code   | Full Product Name            | Dapat diredupkan | Tingkat redup maksimum |
|--------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| 911401585151 | BN398C LED40/CW L1200 PSU DA | Tidak            | -                      |
| 911401585251 | BN398C LED69/NW L1200 PSU DA | Tidak            | -                      |
| 911401585351 | BN398C LED69/CW L1200 PSU DA | Tidak            | -                      |
| 911401585551 | BN398C LED87/CW L1500 PSU DA | Tidak            | -                      |
| 911401585651 | BN398C LED20/NW L600 PSU WB  | Tidak            | -                      |
| 911401585751 | BN398C LED20/CW L600 PSU WB  | Tidak            | -                      |

Mekanis dan Housing

| Order Code   | Full Product Name              | Tipe penutup optik                   | Warna Housing  |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 911401549702 | BN398X LED70/865 L1500 L1 S WB | Tanpa lensa                          | Putih          |
| 911401550302 | BN398X LED40/865 L1200 L1 W OP | Tanpa lensa                          | Putih          |
| 911401564591 | BN398X LED20/840 L600 L1 S OP  | Tanpa lensa                          | Putih          |
| 911401565191 | BN398X LED40/840 L1200 L1 S WB | Tanpa lensa                          | Putih          |
| 911401565291 | BN398X LED40/865 L1200 L1 S WB | Tanpa lensa                          | Putih          |
| 911401583251 | BN398C LED20/NW L600 PSU OP    | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401583351 | BN398C LED20/CW L600 PSU OP    | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401583451 | BN398C LED40/NW L1200 PSU OP   | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401583551 | BN398C LED40/CW L1200 PSU OP   | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401583651 | BN398C LED69/NW L1200 PSU OP   | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401583751 | BN398C LED69/CW L1200 PSU OP   | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401583851 | BN398C LED87/NW L1500 PSU OP   | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401583951 | BN398C LED87/CW L1500 PSU OP   | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401584051 | BN398C LED20/NW L600 PSD OP    | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401584251 | BN398C LED40/NW L1200 PSD OP   | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401584351 | BN398C LED40/CW L1200 PSD OP   | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |

Penyetujuan dan Aplikasi

| Order Code   | Full Product Name              | Kisaran suhu ambien | Tanda dapat menyala | Pengujian kawat pijar        |
|--------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 911401549702 | BN398X LED70/865 L1500 L1 S WB | 0 hingga +30 °C     | -                   | Suhu 650 °C, durasi 30 detik |

| Order Code   | Full Product Name            | Dapat diredupkan | Tingkat redup maksimum |
|--------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| 911401585951 | BN398C LED40/CW L1200 PSU WB | Tidak            | -                      |
| 911401586051 | BN398C LED69/NW L1200 PSU WB | Tidak            | -                      |
| 911401586151 | BN398C LED69/CW L1200 PSU WB | Tidak            | -                      |
| 911401586251 | BN398C LED87/NW L1500 PSU WB | Tidak            | -                      |
| 911401586351 | BN398C LED87/CW L1500 PSU WB | Tidak            | -                      |

| Order Code   | Full Product Name            | Tipe penutup optik                   | Warna Housing  |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 911401584451 | BN398C LED69/NW L1200 PSD OP | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401584551 | BN398C LED69/CW L1200 PSD OP | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401584651 | BN398C LED87/NW L1500 PSD OP | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401584751 | BN398C LED87/CW L1500 PSD OP | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401584951 | BN398C LED20/CW L600 PSU DA  | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401585151 | BN398C LED40/CW L1200 PSU DA | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401585251 | BN398C LED69/NW L1200 PSU DA | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401585351 | BN398C LED69/CW L1200 PSU DA | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401585551 | BN398C LED87/CW L1500 PSU DA | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401585651 | BN398C LED20/NW L600 PSU WB  | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401585751 | BN398C LED20/CW L600 PSU WB  | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401585951 | BN398C LED40/CW L1200 PSU WB | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401586051 | BN398C LED69/NW L1200 PSU WB | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401586151 | BN398C LED69/CW L1200 PSU WB | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401586251 | BN398C LED87/NW L1500 PSU WB | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |
| 911401586351 | BN398C LED87/CW L1500 PSU WB | Mangkuk/penutup Polimetil metakrilat | RAL 9003 Putih |

| Order Code   | Full Product Name              | Kisaran suhu ambien | Tanda dapat menyala | Pengujian kawat pijar        |
|--------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 911401550302 | BN398X LED40/865 L1200 L1 W OP | -20 °C hingga 40 °C | -                   | Suhu 650 °C, durasi 30 detik |

## GreenPerform Batten G3 BN398C

| Order Code   | Full Product Name                    | Kisaran suhu ambien | Tanda dapat menyala                                            | Pengujian kawat pijar              |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 911401564591 | BN398X<br>LED20/840 L600 L1<br>S OP  | 0 hingga +30 °C     | -                                                              | Suhu 650 °C,<br>durasi 30<br>detik |
| 911401565191 | BN398X<br>LED40/840 L1200<br>L1 S WB | 0 hingga +30 °C     | -                                                              | Suhu 650 °C,<br>durasi 30<br>detik |
| 911401565291 | BN398X<br>LED40/865 L1200<br>L1 S WB | 0 hingga +30 °C     | -                                                              | Suhu 650 °C,<br>durasi 30<br>detik |
| 911401583251 | BN398C LED20/NW<br>L600 PSU OP       | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                                  |
| 911401583351 | BN398C LED20/CW<br>L600 PSU OP       | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                                  |
| 911401583451 | BN398C LED40/NW<br>L1200 PSU OP      | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                                  |
| 911401583551 | BN398C LED40/CW<br>L1200 PSU OP      | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                                  |
| 911401583651 | BN398C LED69/NW<br>L1200 PSU OP      | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                                  |
| 911401583751 | BN398C LED69/CW<br>L1200 PSU OP      | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                                  |
| 911401583851 | BN398C LED87/NW<br>L1500 PSU OP      | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                                  |
| 911401583951 | BN398C LED87/CW<br>L1500 PSU OP      | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                                  |
| 911401584051 | BN398C LED20/NW<br>L600 PSD OP       | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                                  |
| 911401584251 | BN398C LED40/NW<br>L1200 PSD OP      | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                                  |
| 911401584351 | BN398C LED40/CW<br>L1200 PSD OP      | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan                             | -                                  |

| Order Code   | Full Product Name               | Kisaran suhu ambien | Tanda dapat menyala                                            | Pengujian kawat pijar |
|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              |                                 |                     | mudah terbakar<br>normal                                       |                       |
| 911401584451 | BN398C LED69/NW<br>L1200 PSD OP | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                     |
| 911401584551 | BN398C LED69/CW<br>L1200 PSD OP | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                     |
| 911401584651 | BN398C LED87/NW<br>L1500 PSD OP | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                     |
| 911401584751 | BN398C LED87/CW<br>L1500 PSD OP | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                     |
| 911401584951 | BN398C LED20/CW<br>L600 PSU DA  | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                     |
| 911401585151 | BN398C LED40/CW<br>L1200 PSU DA | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                     |
| 911401585251 | BN398C LED69/NW<br>L1200 PSU DA | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                     |
| 911401585351 | BN398C LED69/CW<br>L1200 PSU DA | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                     |
| 911401585551 | BN398C LED87/CW<br>L1500 PSU DA | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                     |
| 911401585651 | BN398C LED20/NW<br>L600 PSU WB  | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                     |
| 911401585751 | BN398C LED20/CW<br>L600 PSU WB  | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                     |
| 911401585951 | BN398C LED40/CW<br>L1200 PSU WB | -20 hingga +40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                     |

GreenPerform Batten G3 BN398C

| Order Code   | Full Product Name               | Kisaran suhu<br>ambien | Tanda dapat<br>menyala                                         | Pengujian<br>kawat pijar |
|--------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 911401586051 | BN398C LED69/NW<br>L1200 PSU WB | -20 hingga<br>+40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                        |
| 911401586151 | BN398C LED69/CW<br>L1200 PSU WB | -20 hingga<br>+40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                        |

| Order Code   | Full Product Name               | Kisaran suhu<br>ambien | Tanda dapat<br>menyala                                         | Pengujian<br>kawat pijar |
|--------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 911401586251 | BN398C LED87/NW<br>L1500 PSU WB | -20 hingga<br>+40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                        |
| 911401586351 | BN398C LED87/CW<br>L1500 PSU WB | -20 hingga<br>+40 °C   | Untuk pemasangan<br>pada permukaan<br>mudah terbakar<br>normal | -                        |

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

| Order Code   | Full Product Name              | Kromatisitas awal |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
| 911401549702 | BN398X LED70/865 L1500 L1 S WB | SDCM<34           |
| 911401550302 | BN398X LED40/865 L1200 L1 W OP | SDCM<19           |
| 911401564591 | BN398X LED20/840 L600 L1 S OP  | SDCM<5            |
| 911401565191 | BN398X LED40/840 L1200 L1 S WB | SDCM<14           |
| 911401565291 | BN398X LED40/865 L1200 L1 S WB | SDCM<18           |
| 911401583251 | BN398C LED20/NW L600 PSU OP    | SDCM<5            |
| 911401583351 | BN398C LED20/CW L600 PSU OP    | SDCM<5            |
| 911401583451 | BN398C LED40/NW L1200 PSU OP   | SDCM<5            |
| 911401583551 | BN398C LED40/CW L1200 PSU OP   | SDCM<5            |
| 911401583651 | BN398C LED69/NW L1200 PSU OP   | SDCM<5            |
| 911401583751 | BN398C LED69/CW L1200 PSU OP   | SDCM<5            |
| 911401583851 | BN398C LED87/NW L1500 PSU OP   | SDCM<5            |
| 911401583951 | BN398C LED87/CW L1500 PSU OP   | SDCM<5            |
| 911401584051 | BN398C LED20/NW L600 PSD OP    | SDCM<5            |
| 911401584251 | BN398C LED40/NW L1200 PSD OP   | SDCM<5            |
| 911401584351 | BN398C LED40/CW L1200 PSD OP   | SDCM<5            |

| Order Code   | Full Product Name            | Kromatisitas awal |
|--------------|------------------------------|-------------------|
| 911401584451 | BN398C LED69/NW L1200 PSD OP | SDCM<5            |
| 911401584551 | BN398C LED69/CW L1200 PSD OP | SDCM<5            |
| 911401584651 | BN398C LED87/NW L1500 PSD OP | SDCM<5            |
| 911401584751 | BN398C LED87/CW L1500 PSD OP | SDCM<5            |
| 911401584951 | BN398C LED20/CW L600 PSU DA  | SDCM<5            |
| 911401585151 | BN398C LED40/CW L1200 PSU DA | SDCM<5            |
| 911401585251 | BN398C LED69/NW L1200 PSU DA | SDCM<5            |
| 911401585351 | BN398C LED69/CW L1200 PSU DA | SDCM<5            |
| 911401585551 | BN398C LED87/CW L1500 PSU DA | SDCM<5            |
| 911401585651 | BN398C LED20/NW L600 PSU WB  | SDCM<5            |
| 911401585751 | BN398C LED20/CW L600 PSU WB  | SDCM<5            |
| 911401585951 | BN398C LED40/CW L1200 PSU WB | SDCM<5            |
| 911401586051 | BN398C LED69/NW L1200 PSU WB | SDCM<5            |
| 911401586151 | BN398C LED69/CW L1200 PSU WB | SDCM<5            |
| 911401586251 | BN398C LED87/NW L1500 PSU WB | SDCM<5            |
| 911401586351 | BN398C LED87/CW L1500 PSU WB | SDCM<5            |

