



可靠靈活

GreenPerform Batten G3 BN398C

GreenPerform batten BN398C 是效能佳，具成本競爭優勢的線性解決方案，適用於零售和工業用途的多種流明輸出。它提供平面安裝和懸掛式安裝，順應不同的安裝選項。它的多重光學設計也能適應不同的應用場合。

优点

- 系統效率高，節能成效更佳
- 適用於不同應用場合的多重光學裝置
- 與時俱進的連線功能

特点


- 系統效率高達 140lm/W
- 寬版和板狀雙翼光束，適合不同的照明應用場合
- DALI 系列與 Interact 可輕鬆控制

应用

- 食品暨大型商店照明
- 倉庫
- 工廠
- 室內公共區域

GreenPerform Batten G3 BN398C

二维绘图



照明技術	
演色性指數 (CRI)	>80
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 I
輸入電壓	220-240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
機械與外罩	
光學罩類型	聚乙稀甲基丙烯酸酯鉢/外蓋
外罩色彩	白色 RAL 9003
機械衝擊保護規範	IK03
防水防塵規範 (IP)	IP20
認證與應用	
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
CE 標誌	是
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
初始效能 (符合 IEC 標準)	
點火色度	SDCM<5
光通量容限	+/-10%

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401501571	BN398C LED20/CW L1200 PSU OP	6500 K	151 lm/W	2,400 lm
911401501671	BN398C LED20/NW L1200 PSU OP	4000 K	151 lm/W	2,400 lm
911401583251	BN398C LED20/NW L600 PSU OP	4000 K	147 lm/W	2,100 lm
911401583351	BN398C LED20/CW L600 PSU OP	6500 K	147 lm/W	2,100 lm
911401583451	BN398C LED40/NW L1200 PSU OP	4000 K	141 lm/W	4,100 lm
911401583551	BN398C LED40/CW L1200 PSU OP	6500 K	141 lm/W	4,100 lm
911401583651	BN398C LED69/NW L1200 PSU OP	4000 K	140 lm/W	6,900 lm
911401583751	BN398C LED69/CW L1200 PSU OP	6500 K	140 lm/W	6,900 lm
911401583851	BN398C LED87/NW L1500 PSU OP	4000 K	140 lm/W	8,600 lm
911401583951	BN398C LED87/CW L1500 PSU OP	6500 K	140 lm/W	8,600 lm
911401584051	BN398C LED20/NW L600 PSD OP	4000 K	144 lm/W	2,100 lm
911401584251	BN398C LED40/NW L1200 PSD OP	4000 K	136 lm/W	4,100 lm
911401584351	BN398C LED40/CW L1200 PSD OP	6500 K	136 lm/W	4,100 lm
911401584451	BN398C LED69/NW L1200 PSD OP	4000 K	138 lm/W	6,800 lm
911401584551	BN398C LED69/CW L1200 PSD OP	6500 K	138 lm/W	6,800 lm
911401584651	BN398C LED87/NW L1500 PSD OP	4000 K	139 lm/W	8,500 lm
911401584751	BN398C LED87/CW L1500 PSD OP	6500 K	139 lm/W	8,500 lm
911401584951	BN398C LED20/CW L600 PSU DA	6500 K	129 lm/W	2,000 lm
911401585151	BN398C LED40/CW L1200 PSU DA	6500 K	141 lm/W	4,100 lm
911401585251	BN398C LED69/NW L1200 PSU DA	4000 K	123 lm/W	6,800 lm
911401585351	BN398C LED69/CW L1200 PSU DA	6500 K	123 lm/W	6,800 lm
911401585551	BN398C LED87/CW L1500 PSU DA	6500 K	125 lm/W	8,500 lm
911401585651	BN398C LED20/NW L600 PSU WB	4000 K	129 lm/W	2,000 lm
911401585751	BN398C LED20/CW L600 PSU WB	6500 K	129 lm/W	2,000 lm
911401585851	BN398C LED40/NW L1200 PSU WB	4000 K	141 lm/W	4,100 lm

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401585951	BN398C LED40/CW L1200 PSU WB	6500 K	141 lm/W	4,100 lm
911401586051	BN398C LED69/NW L1200 PSU WB	4000 K	127 lm/W	7,000 lm
911401586151	BN398C LED69/CW L1200 PSU WB	6500 K	127 lm/W	7,000 lm
911401586251	BN398C LED87/NW L1500 PSU WB	4000 K	127 lm/W	8,700 lm
911401586351	BN398C LED87/CW L1500 PSU WB	6500 K	127 lm/W	8,700 lm
911401587851	BN398C LED40/NW L1200 PSU OP TC	4000 K	141 lm/W	4,100 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量	Order Code	Full Product Name	耗電量
911401501571	BN398C LED20/CW L1200 PSU OP	15.8 W	911401584751	BN398C LED87/CW L1500 PSD OP	61 W
911401501671	BN398C LED20/NW L1200 PSU OP	15.8 W	911401584951	BN398C LED20/CW L600 PSU DA	15.5 W
911401583251	BN398C LED20/NW L600 PSU OP	14.2 W	911401585151	BN398C LED40/CW L1200 PSU DA	29 W
911401583351	BN398C LED20/CW L600 PSU OP	14.2 W	911401585251	BN398C LED69/NW L1200 PSU DA	55 W
911401583451	BN398C LED40/NW L1200 PSU OP	29 W	911401585351	BN398C LED69/CW L1200 PSU DA	55 W
911401583551	BN398C LED40/CW L1200 PSU OP	29 W	911401585551	BN398C LED87/CW L1500 PSU DA	68 W
911401583651	BN398C LED69/NW L1200 PSU OP	49 W	911401585651	BN398C LED20/NW L600 PSU WB	15.5 W
911401583751	BN398C LED69/CW L1200 PSU OP	49 W	911401585751	BN398C LED20/CW L600 PSU WB	15.5 W
911401583851	BN398C LED87/NW L1500 PSU OP	61 W	911401585851	BN398C LED40/NW L1200 PSU WB	29 W
911401583951	BN398C LED87/CW L1500 PSU OP	61 W	911401585951	BN398C LED40/CW L1200 PSU WB	29 W
911401584051	BN398C LED20/NW L600 PSD OP	14.5 W	911401586051	BN398C LED69/NW L1200 PSU WB	55 W
911401584251	BN398C LED40/NW L1200 PSD OP	30 W	911401586151	BN398C LED69/CW L1200 PSU WB	55 W
911401584351	BN398C LED40/CW L1200 PSD OP	30 W	911401586251	BN398C LED87/NW L1500 PSU WB	68 W
911401584451	BN398C LED69/NW L1200 PSD OP	49 W	911401586351	BN398C LED87/CW L1500 PSU WB	68 W
911401584551	BN398C LED69/CW L1200 PSD OP	49 W	911401587851	BN398C LED40/NW L1200 PSU OP TC	29 W
911401584651	BN398C LED87/NW L1500 PSD OP	61 W			

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光	Order Code	Full Product Name	可調光
911401501571	BN398C LED20/CW L1200 PSU OP	否	911401584751	BN398C LED87/CW L1500 PSD OP	是
911401501671	BN398C LED20/NW L1200 PSU OP	否	911401584951	BN398C LED20/CW L600 PSU DA	否
911401583251	BN398C LED20/NW L600 PSU OP	否	911401585151	BN398C LED40/CW L1200 PSU DA	否
911401583351	BN398C LED20/CW L600 PSU OP	否	911401585251	BN398C LED69/NW L1200 PSU DA	否
911401583451	BN398C LED40/NW L1200 PSU OP	否	911401585351	BN398C LED69/CW L1200 PSU DA	否
911401583551	BN398C LED40/CW L1200 PSU OP	否	911401585551	BN398C LED87/CW L1500 PSU DA	否
911401583651	BN398C LED69/NW L1200 PSU OP	否	911401585651	BN398C LED20/NW L600 PSU WB	否
911401583751	BN398C LED69/CW L1200 PSU OP	否	911401585751	BN398C LED20/CW L600 PSU WB	否
911401583851	BN398C LED87/NW L1500 PSU OP	否	911401585851	BN398C LED40/NW L1200 PSU WB	否
911401583951	BN398C LED87/CW L1500 PSU OP	否	911401585951	BN398C LED40/CW L1200 PSU WB	否
911401584051	BN398C LED20/NW L600 PSD OP	是	911401586051	BN398C LED69/NW L1200 PSU WB	否
911401584251	BN398C LED40/NW L1200 PSD OP	是	911401586151	BN398C LED69/CW L1200 PSU WB	否
911401584351	BN398C LED40/CW L1200 PSD OP	是	911401586251	BN398C LED87/NW L1500 PSU WB	否
911401584451	BN398C LED69/NW L1200 PSD OP	是	911401586351	BN398C LED87/CW L1500 PSU WB	否
911401584551	BN398C LED69/CW L1200 PSD OP	是	911401587851	BN398C LED40/NW L1200 PSU OP TC	否
911401584651	BN398C LED87/NW L1500 PSD OP	是			

GreenPerform Batten G3 BN398C

