

StreetSaver – ušetřete náklady a těšte se z kvality

StreetSaver gen2

Aby obce dodržely nařízení EU zavedená v roce 2015, musí vyměnit všechny světelné zdroje s obsahem rtuti. Obecní úřady však často nemají prostředky na výměnu v tak velkém rozsahu, zejména v tomto období úsporných ekonomických opatření. Obecní úřady současně čelí velkému tlaku na šetření energií a snižování světelného znečištění noční oblohy (mnoho rtuťových svítidel je opatřeno průsvitnou miskou zářící do všech stran). StreetSaver je cenově dostupné, vysoce kvalitní řešení umožňující obcím zabývat se všemi těmito problémy současně s výměnou rtuťových svítidel za systém LED – a s nutností jen omezené investice.

Výhody

- Cenově dostupné řešení LED na vršek sloupku s dobrým světelným výkonem
- Vysoká kvalita výrobku a odolné provedení
- Dlouhá životnost díky LED se středním výkonem a ochraně proti rázům 4 kV

Vlastnosti


- Speciální design s diodami LED
- Hliníkové tělo a polykarbonátové rovné sklo
- Zapojení přímo na spodní straně sloupku díky 6m kabelu

Aplikace

- Parky a náměstí, pěší zóny
- Komerční čtvrti, parkoviště
- Obytné čtvrti

StreetSaver gen2

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku

StreetSaver_G2-DPP.tif



Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Světelně technické	
Divergence světelného paprsku svítidla	-
Barva světelného zdroje	Neutrální bílá
Typ optiky, exteriéry	Symetrická
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	27 W
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Ochrana svítidla proti rázům až 4 kV v rozdílovém a až 4 kV v běžném režimu
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Mikročočková optika, akrylát
Barva těla	Hliníková a šedá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Kód ochrany proti vniknutí	IP65
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	-
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	-

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
31100500	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	LED25
31101200	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	LED23

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Světelný tok
31100500	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	4000 K	70	2 500 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Světelný tok
31101200	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	3000 K	80	2 300 lm

