

StreetSaver – spar penge og nyd kvaliteten

StreetSaver Parkarmatur

I henhold til EU-lovgivning vedtaget i 2015 skal kommuner udskifte alle kviksvølvbaserede lyskilder med lyskilder uden kviksvølv. Kommuner har imidlertid ofte et begrænset budget til at gennemføre sådanne enorme udskiftninger, især i krisetider, som den vi oplever nu. Samtidig er kommunale myndigheder under et enormt pres, da de skal spare energi og mindske lysforureningen på nattehimlen (mange kviksvølvinstallationer har en gennemsnitlig skærm, der sender lys ud i alle retninger). StreetSaver er en økonomisk tilgængelig kvalitetsløsning, som gør det muligt for kommuner at gøre noget ved alle disse punkter, ved at udskifte de kviksvølvbaserede armaturer med LED-systemer – og vigtigst af alt kræver det kun en begrænset investering.

Fordele

- LED-stolpetopløsning til overkommelig pris med god belysningseffekt
- Høj produktkvalitet og robust design
- Lang levetid takket være LED med middelhøj effekt og sikring mod spændingsudsving på 4 kV

Funktioner

- Specialudviklet LED-konfiguration
- Armaturhus i aluminium og polykarbonatplanglas
- Tilslutning direkte i bunden af stolpen takket være kablet på 6 m

Anvendelsesområder

- Parker og pladser, fodgængerområder
- Pladser til kommercielle formål, parkeringsområder
- Boligområder



StreetSaver Parkarmatur

Versions



StreetSaver G2

Målskitse



Oplysninger om produktet

StreetSaver_G2-DPP.tif



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Armatur til lysstrålespredning	-
Lyskildefarve	Neutral hvid
Optiktype til brug udendørs	Symmetrisk
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Drift og el	
Strømforbrug	27 W
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Armatusikring mod spændingsudsvin g op til 4 kV differentialtilstand og 4 kV fælles tilstand
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Mikrolinseoptik i akrylat
Farve på armaturhus	Aluminium og grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
911401663403	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	LED25
911401663503	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	LED23

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret		Lysstrøm
		farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	
911401663403	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	4000 K	70	2.500 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret		Lysstrøm
		farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	
911401663503	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	3000 K	80	2.300 lm

