

StreetSaver – reduser kostnader, nyt kvalitet

StreetSaver gen2

For å overholde EU-regelverket som ble vedtatt i 2015, må kommuner erstatte alle kvikksølvbaserte lyskilder med kvikksølvfrie lyskilder. Kommunene har imidlertid ofte begrenset budsjett til å håndtere disse enorme utskiftningsoperasjonene, spesielt i denne perioden med økonomiske innstramminger. Samtidig er kommunale myndigheter utsatt for et enormt press for å spare energi og redusere lysforurensning av nattehimmelen (mange kvikksølvinstallasjoner har en gjennomsliktig kuppel som sender lyset i alle retninger). StreetSaver er en rimelig løsning av høy kvalitet som gjør det mulig for kommuner å løse alle disse problemene ved å skifte ut de kvikksølvbaserte armaturene med LED-systemer – og ikke minst: Det krever kun begrensede investeringer.

Fordeler

- Rimelig LED-løsning for stolpetopp med god lyseffekt
- Høy produktkvalitet og robust design
- Lang levetid takket være LED-lyskildene med middels effekt og 4 KV overspenningsvern

Funksjoner

- Dedikert LED-design
- Aluminiumsinnfatning og flatt glass i polykarbonat
- Tilkobling direkte nederst på stolpen takket være kabelen på 6 m

Søknad

- Parker og torg, gågater
- Kommersielle torg, parkeringsplasser
- Boligområder


StreetSaver gen2

Versions



StreetSaver G2

Målskisse



Produkt detaljer

StreetSaver_G2-DPP.tif



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Lysstrålespredning fra armatur	-
Lyskildefarge	Nøytralhvit
Utendørs optikktype	Symmetrisk
Oppover lyseffektforhold	0
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	27 W
Surge Protection (Common/Differential)	Overspenningsvern i armaturen på opptil 4 kV i differensiell modus og 4 kV i vanlig modus
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Akrylatbasert mikrolinseoptikk
Innfatningsfarge	Aluminium og grå
Mekanisk støtteskiltkode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP65
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	-

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
911401663403	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	LED25
911401663503	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	LED23

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert		Lysytelse
		fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
911401663403	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	4000 K	70	2 500 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelert		Lysytelse
		fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
911401663503	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	3000 K	80	2 300 lm

