



Hepsi Bir Arada Solar Direk Üstü, 10 watt ile 30 watt arasında değişen güç yelpazesine ve daha yüksek çıkış için 190 lm/w'a kadar yüksek verimliliğe sahiptir.

Hepsi Bir Arada Solar Direk Üstü

Aydınlatma armatürünün içine yerleştirilmiş Lityum Demir Fosfat pil, güneş paneli ve şarj cihazı ile entegre güneş enerjili sokak ışığı. Pil ömrünü optimize etmek için mikrodalga tabanlı hareket sensörü.

Faydaları

- Dayanıklılık için döküm alüminyum muhafaza
- Dayanıklılık ve korozyon direnci için UV stabilizeli polyester toz boya kaplaması.
- Rüzgar direncini azaltan sık tasarım.
- Uzun süreli depolama/saklama için kolay pil şarjı sağlayan harici şarj bağlantı noktası
- Elektrik şebekesine erişimi olmayan alanlara ışık getirir
- Enerji tasarrufu sağlar, Çevre dostudur

Hepsi Bir Arada Solar Direk Üstü

Özellikler

- Pil performansını en üst seviyeye çıkarmak için 190 lm/w yüksek aydınlatma verimi
- Optimize edilmiş şarj için MPPT akıllı kontrolör.
- Özerkliği en üst düzeye çıkarmak için akıllı güç modu
- Daha uzun ömürlü sınıf için derin devirli akü.
- IP65 ve IK08, hava koşullarına dayanıklı ve vandalizme karşı korumalı kurulum için

Uygulama

- Yaya alanı aydınlatması
- Tesis aydınlatması
- Bahçe, park, meydan aydınlatması
- Topluluk alanı, Şehir güzelleştirme

Güvenlik ve uyarılar

- Güneş panelleri kırılabilir, bu nedenle kurulum sırasında lütfen çizmeyin veya çarpmayın. Yüzeydeki çizikler, kir ve örtüler güneş panellerinin güç üretim verimliliğini etkiler.


Versions



Solar All-in-one Post top

Boyutlu çizim

Product Size (Unit: mm)



Hepsi Bir Arada Solar Direk Üstü

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	>70
Çalıştırma ve Elektrik	
Pil amper saat	18 Ah
Pil şarj ve deşarj döngüleri	2000
Pil tipi	LiFePO4
Pil voltajı	12.8 V
Şarj denetleyicisi tipi	MPPT
Şebeke bağlantı tipi	Şebeke dışı
Panel tepe gücü	35 W
Panel tipi	Tek kristalli
Panel voltajı	18 V

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Önceden Ayarlanmış Dim Etme
Yapılandırılabilirlik	Yapılandırılmaz
Solar dim etme profili	2H- Detected-100%, None-30%; 3H- Detected-70%, None-10%; 7H-40 %, None-10%

Mekanik ve Muhafaza

Pil konumu	Inbuilt luminaire
Muhafaza Rengi	Siyah
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65
Genel yükseklik	180 mm
Toplam uzunluk	570 mm
Genel genişlik	370 mm

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-10 °C ila 55 °C
-------------------------	------------------

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)
75944200	BPP750 LED54 CW AIO solar post top	5700 K
75947300	BPP750 LED54 NW AIO solar post top	4000 K

