



Philips UrbanGlow LED Gen3 – blød belysning til boligområder

UrbanGlow Gen3

Philips UrbanGlow LED Gen3 er et elegant gadearmatur med et rent design og stramme linjer. Skabt af københavnske Holscher Design passer det ind i ældre byområder såvel som nye boligkvarterer, gangbroer og parker. UrbanGlow LED Gen3 skiller sig ud i løbet af dagen, og efter mørkets frembrud understreger armaturets diskrete lysende top designet og giver både visuel belysning og sikkerhed. Til denne tredje generation har vi frisket designet op med en lav top og et slankere design. Armaturet indeholder også Philips runde Ledgine for at sikre den højeste effektivitet og den bedst mulige lysfordeling til alle typer veje og stier. Den kommer også med mulighed for en satindiffuser, der øger den visuelle komfort og reducerer blænding. UrbanGlow LED Gen3 fås i et udvalg af farvetemperaturer. Glødetoppen er også designet til at integrere vores dynamiske RGBW-forbundne uplight-løsning til bybranding og kommunikation. Og bedst af alt fås den nu med én eller to Zhaga-D4i SR-stik (systemklar). Med denne mulighed er UrbanGlow LED Gen3 klar til at blive parret med selvstændige og avancerede lysstyringsfunktioner og belysningssoftware som f.eks. Interact. Derudover er hvert UrbanGlow LED Gen3 BPS368 unikt og identificerbart takket være Signify Service tag-appen. Ved blot at scanne en QR-kode, som er placeret inden for døren til masten eller direkte på armaturet, kan du straks få adgang til armaturets konfiguration. Dette gør vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere og giver dig mulighed for at oprette et digitalt bibliotek over belysningsaktiver og reservedele.

Fordele

- Stilrent armatur med en diskret, slank lysende top i et moderne, rent design
- Et smukt design med høj teknisk belysningsydelse samt muligheder for fremragende lyskomfort
- Mulighed for branding af byen via løsninger med statisk og dynamisk opadrettet lys i den farve, du vælger
- Fremtidssikret armatur med Zhaga-D4i SR-fatninger til forbindelse med lysstyringssystemer såsom Interact- og sensorer



Funktioner

- Behageligt design med en rund LED-plattform, der følger armaturets form
- Minimal blænding
- Valg af farvetemperaturer og farvegengivelse til forskellige stemninger: 2200K, 2700K, 3000K eller 4000K
- Virkningsgrad op til 137 lm/W
- Funktioner til statisk og dynamisk opadrettet lys (glødende effekt)
- 5-års standardgaranti (mulighed for forlængelse op til 10 år)

Anvendelsesområder

- Mindre villaveje
- Parkeringspladser
- Gang- og cykelstier og parker

Målskitse



Oplysninger om produktet



Urbanglow LED gen3 detail photo
SRT



UrbanGlow LED gen3 bottom
socket

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Armatur til lysstrålespredning	-
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Optiktype til brug udendørs	Metronomis- lysfordeling, middel
Opadrettet lysudbyttegrad	0,59
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Maksimalt dæmningsniveau	10%
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Planglas
Farve på armaturhus	Opal
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Standardhældningsvinkel, stolpetop	10°
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	-
Produktdata	
Produktseriekode	BPS368

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
919008636612	BPS368 LED20/830 II MDM GW CLODDF12 C10K	LED20
919008636613	BPS368 LED30/830 II MDM GW CLODDF12 C10K	LED30
919008636614	BPS368 LED40/830II MDM GW CLO-DDF12/SRTB	LED40
919008636615	BPS368 LED30/830 II MDM DF GW CLO-DDF12	LED30
919008636616	BPS368LED40/830II MD MDF GW CLODDF12/SRTB	LED40

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
919008636612	BPS368 LED20/830 II MDM GW CLODDF12 C10K	1.579,5 lm
919008636613	BPS368 LED30/830 II MDM GW CLODDF12 C10K	2.349 lm
919008636614	BPS368 LED40/830II MDM GW CLO-DDF12/SRTB	3.120 lm

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
919008636615	BPS368 LED30/830 II MDM DF GW CLO-DDF12	2.349 lm
919008636616	BPS368LED40/830II MD MDF GW CLODDF12/SRTB	3.120 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)
919008636612	BPS368 LED20/830 II MDM GW CLODDF12 C10K	15,8 W	Armaturesikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)
919008636613	BPS368 LED30/830 II MDM GW CLODDF12 C10K	23,5 W	Armaturesikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand

UrbanGlow Gen3

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Sikring mod spændingsudsving (fælles/ differentiel)
919008636614	BPS368 LED40/830II MDM GW CLO-DDF12/ SRTB	32 W	Armatusikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand
919008636615	BPS368 LED30/830 II MDM DF GW CLO-DDF12	23,5 W	Armatusikring mod spændingsudsving op til

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Sikring mod spændingsudsving (fælles/ differentiel)
919008636616	BPS368LED40/830II MDMDF GW CLODDF12/ SRTB	32 W	6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand Armatusikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand

