



Philips UrbanGlow LED Gen3 – pehmeää valaistusta asuinalueille

UrbanGlow LED gen3

Philips UrbanGlow LED Gen3 on Kööpenhaminassa toimivan Holscher Designin luoma elegantti katuvalaisin, jossa on selkeä muotoilu ja tiukat, rönkyilemättömät linjat. Valaisin sopii urbaaniin ympäristöön sekä vanhoille että uusille asuinalueille ja kävelykaduille sekä puistoihin. UrbanGlow LED Gen3 erottuu edukseen niin päivällä kuin pimeän tultua huomaamattoman valaisimen ansiosta. Se korostaa valaisimen visuaalista muotoilua, tarjoaa hyvän valaistustehon ja parantaa turvallisuutta. Tässä kolmannessa sukupolvessa olemme uudistaneet muotoilua, jossa on nyt matala valopää ja aiempaa ohuempi rakenne. Valaisimessa on myös Philipsin pyöreä Ledgene, joka varmistaa parhaan tehokkuuden ja valon optimaalisen jakautumisen kaikenlaisilla teillä ja reiteillä. Mukana tulee myös sateenvarjokäytävä, joka parantaa visuaalista mukavuutta ja vähentää häikäisyä. UrbanGlow LED Gen3 -valaisin on saatavana eri värilämpötiloissa. Hehkupää on myös suunniteltu integroimaan dynaaminen, kytketty RGBW-ylävaloratkaisumme kaupunkibrändäystä ja viestintää varten. Mikä parasta, siihen voi nyt valita yhden tai kaksi Zhaga-D4i SR (System Ready) -liitintä. Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat, että UrbanGlow LED gen3 toimii itsenäisten sekä verkko-ohjaus- ja valaistusohjelmistojen kuten Interact Cityn kanssa. Lisäksi jokainen UrbanGlow LED Gen3 BPS368 -valaisin on yksilöitävissä Signify Service -huoltotunnistesovelluksen avulla. Maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen kiinnitetyn QR-koodin skannaamalla pääset välittömästi käsiksi valaisimen asennustietoihin. Tämä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa digitaalisen kirjaston luomisen valaisimista ja varaosista.

UrbanGlow LED gen3

Hyödyt

- Tyylikäs valaisin, jonka kupu on hillitysti muotoiltu ja moderni
- Kaunis muotoilu, erinomainen tekninen valaistusteho ja laaja valikoima mukavuutta parantavia valaistusvarusteita.
- Julkisen tilan brändäys staattisilla ja dynaamisilla ylöspäin suuntautuvalla valolla, joka on saatavana valitsemassasi värissä.
- Valmiina tulevaisuuteen – Zhaga-D4i SR -liittimien avulla yhdistät Interact-ohjausjärjestelmiin ja -sensoreihin



Ominaisuudet

- Miellyttävä muotoilu pyöreällä LED-moduulilla
- Vähäinen häikäisy
- Väriämpötilojen ja värintoiston valinta erilaisten tunnelmien luomiseksi: 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K ja 4 000 K
- Valotehokkuus jopa 137 lm/w
- Staattinen ja dynaaminen ylöspäin suuntautuva valo (hehkuva tehoste) lisävarusteena
- Viiden vuoden vakiotakuu (mahdollisuus pidentää jopa kymmeneen vuoteen)

Käyttökohteet

- Pienet asuinalueiden kadut
- Pysäköintialueet
- Jalankulkualueet, pyörätiet ja puistot

Mittapiirros



Tuotetiedot



Urbanglow LED gen3 detail photo
SRT



UrbanGlow LED gen3 bottom
socket

UrbanGlow LED gen3

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valaisimen valokeila	-
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi	Metronomis- valonjako, keskileveä
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0,59
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	10%
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Tasolasi
Kotelon väri	Opaali
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	10°
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	-
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	BPS368

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi
919008636612	BPS368 LED20/830 II MDM GW CLODDF12 C10K	LED20
919008636613	BPS368 LED30/830 II MDM GW CLODDF12 C10K	LED30
919008636614	BPS368 LED40/830II MDM GW CLO-DDF12/SRTB	LED40
919008636615	BPS368 LED30/830 II MDM DF GW CLO-DDF12	LED30
919008636616	BPS368LED40/830II MDMDF GW CLODDF12/SRTB	LED40

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta
919008636612	BPS368 LED20/830 II MDM GW CLODDF12 C10K	1 579,5 lm
919008636613	BPS368 LED30/830 II MDM GW CLODDF12 C10K	2 349 lm
919008636614	BPS368 LED40/830II MDM GW CLO-DDF12/SRTB	3 120 lm

Order Code	Full Product Name	Valovirta
919008636615	BPS368 LED30/830 II MDM DF GW CLO-DDF12	2 349 lm
919008636616	BPS368LED40/830II MDMDF GW CLODDF12/SRTB	3 120 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Ylijännitesuoja (yleinen/ differentiaali)
919008636612	BPS368 LED20/830 II MDM GW CLODDF12 C10K	15,8 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaali tila) ja 10 kV (yhteismuotoinen)

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Ylijännitesuoja (yleinen/ differentiaali)
919008636613	BPS368 LED30/830 II MDM GW CLODDF12 C10K	23,5 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaali tila) ja 10 kV (yhteismuotoinen)

UrbanGlow LED gen3

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Ylijännitesuoja (yleinen/ differentiaali)
919008636614	BPS368 LED40/830II MDM GW CLO-DDF12/SRTB	32 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen)
919008636615	BPS368 LED30/830 II MDM DF GW CLO-DDF12	23,5 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Ylijännitesuoja (yleinen/ differentiaali)
919008636616	BPS368LED40/830II MDMDF GW CLODDF12/ SRTB	32 W	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen)

