



Lampu Tenaga Surya Jalan Setapak All-In-One – BRC010 Metal

Lampu Tenaga Surya Jalan Setapak All-In-One

Lampu jalan tenaga surya terintegrasi dengan baterai Lithium Ferro Phosphate, panel surya, dan pengisi daya yang terpasang pada lampu. Perumahan logam, opsi kit pemasangan di dinding. Sensor gerakan berbasis microwave

Benefits

- Housing logam
- Sensor microwave
- Tahan guncangan dan getaran
- Kontrol jarak jauh
- Pemasangan dan perawatan mudah

Features

- Kontrol jarak jauh untuk memilih profil pencahayaan
- Opsi Kit pemasangan dinding tersedia
- Efikasi bercahaya tinggi hingga 165 lm/watt untuk memaksimalkan kinerja baterai
- Sensor gelombang mikro untuk pengoptimalan waktu operasi

Application

- Jalan pejalan kaki, Kawasan pemukiman, Kawasan kampus industri, Daerah terpencil, Tempat pemandangan

Warnings and Safety


- Tidak disarankan untuk memasang lumener ini lebih tinggi dari 4 meter.
- Profil peredupan aturan pabrik beserta sensor gelombang mikro untuk pengoptimalan waktu operasi.

Lampu Tenaga Surya Jalan Setapak All-In-One


Versions



Solar Pathway Light




Solar Pathway Light



Solar Pathway Light

Dimensional drawing



TYPE	W(mm)	L(mm)	H(mm)	D(mm)
1000lm	187	281	64	38
2000lm	187	397	64	48
4000lm	225	515	64	48

Lampu Tenaga Surya Jalan Setapak All-In-One

Teknis Lampu	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K
Indeks renderasi warna (CRI)	70
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Siklus pengisian & dan pengosongan daya baterai	500
Tipe baterai	LiFePO4
Tegangan baterai	3.2 V
Tipe koneksi grid	Off grid
Tipe panel	Poli kristalin
Tegangan panel	4.5 V
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Konfigurabilitas	Tidak dapat dikonfigurasi
Profil peredupan surya	Pre-configured
Mekanis dan Housing	
Lokasi baterai	In built
Warna Housing	Abu-Abu Perak
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65
Tinggi keseluruhan	60 mm
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	0 °C hingga 45 °C

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Jam ampere baterai	Watt puncak panel
911401875702	BRC010 M LED40/765 solar	16.5 Ah	15 W
911401875502	BRC010 M LED10/765 solar	5 Ah	6 W
911401875602	BRC010 M LED20/765 solar	11 Ah	10 W

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Panjang keseluruhan	Lebar keseluruhan
911401875702	BRC010 M LED40/765 solar	511 mm	221 mm
911401875502	BRC010 M LED10/765 solar	273 mm	183 mm

Order Code	Full Product Name	Panjang keseluruhan	Lebar keseluruhan
911401875602	BRC010 M LED20/765 solar	393 mm	183 mm

