



Philips CoreLine Malaga LED: Işığın gerçekten önemli olduğu her proje için verimli sokak aydınlatması.

CoreLine Malaga LED

CoreLine Malaga LED ailesi, genel yol, sokak ve konut alanlarındaki aydınlatma uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu aile iki boyuttan oluşur ve ilk yatırım maliyetini mümkün olduğunca düşük tutar. Konvansiyonel SON-T 50W, 70W, 100W ve 150 W lambalar ile birebir değişim yapabileceğiniz farklı lümen paketlerine sahiptir. Optimize edilmiş orta açılı ışık dağılımına sahip optikleri sayesinde %50'ye varan yüksek enerji tasarrufu sağlar. Konvansiyonel armatürlerde kullanılan lambalara göre artan ömrü sayesinde operasyonel maliyetlerinizi düşürür ve toplam sahip olma maliyetinizi azaltır.

Faydaları

- Güvenilir kalite: alüminyum döküm muhafaza ve temperlenmiş düz cam. IP65 ve IK08 koruma sınıfları. Değiştirilebilir sürücü ve direğe üstten montaj için opsiyonel aparat.
- Yatırımın kolay geri dönüşü: Maliyetlerden tasarruf etmek için daha az lamba değişimi (SON-T'ye göre) ve ayrıca yıllık çalıştırma maliyetlerini azaltmak için %50 enerji tasarrufu
- Dayanıklı çalışma (IP65, IK08)
- Signify Servis etiketi (benzersiz QR tanımlama) ile kolay bakım, kurulum ve yedek parça bilgileri

CoreLine Malaga LED


Özellikler

- Yol aydınlatması, sokak aydınlatması ve kentsel aydınlatma uygulamalarında SON-T lambaların doğrudan, 1'e 1 değişimi.
- Philips standart LED ışık platformu ve sabit çıkışlı Philips Xitanium dış mekan sürücüsü ile sağlam tasarım.
- Genişletilmiş rakor ile kolay kurulum. Armatürü açmaya gerek yok.
- L70 Tq +25 °C'de 100,00 saat kullanım ömrü (veya L80'de 75.000 saat).
- 5 yıl garanti.

Uygulama

- Park yerleri
- Endüstriyel Alanlar
- Otobüs veya tramvay durakları gibi toplu taşımacılık

Boyutlu çizim



CoreLine Malaga LED

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	-
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Optik sistem türü dış mekan	Orta dağıtım
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Düz cam
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Standart eğim açısı üstten montaj	-

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	-

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
47184900	BRP101 LED44/740 I DM	LED44
47185600	BRP101 LED44/740 II DM	LED44
47186300	BRP101 LED44/740 II DW SDM10	LED44
47187000	BRP101 LED44/740 II DM MSP	LED44
47197900	BRP101 LED41/730 II DM	LED41
47188700	BRP102 LED58/740 I DM	LED58
47189400	BRP102 LED58/740 II DM	LED58
47190000	BRP102 LED74/740 I DM	LED74
47191700	BRP102 LED74/740 II DM	LED74
47192400	BRP102 LED110/740 I DM	LED110
47193100	BRP102 LED110/740 II DM	LED110
47199300	BRP102 LED55/730 II DM	LED55
47200600	BRP102 LED69/730 II DM	LED69
47204400	BRP102 LED103/730 II DM	LED103

Işık Teknik Ayrıntıları

		İlişkili Renk		
Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
47184900	BRP101 LED44/740 I DM	740 nötr beyaz	4000 K	3.784 lm
47185600	BRP101 LED44/740 II DM	740 nötr beyaz	4000 K	3.784 lm
47186300	BRP101 LED44/740 II DW SDM10	740 nötr beyaz	4000 K	3.784 lm
47187000	BRP101 LED44/740 II DM MSP	740 nötr beyaz	4000 K	3.784 lm
47197900	BRP101 LED41/730 II DM	730 sıcak beyaz	3000 K	3.526 lm
47188700	BRP102 LED58/740 I DM	740 nötr beyaz	4000 K	5.162 lm

		İlişkili Renk		
Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	Sıcaklığı (Nom.)	Işık Akısı
47189400	BRP102 LED58/740 II DM	740 nötr beyaz	4000 K	5.162 lm
47190000	BRP102 LED74/740 I DM	740 nötr beyaz	4000 K	6.512 lm
47191700	BRP102 LED74/740 II DM	740 nötr beyaz	4000 K	6.512 lm
47192400	BRP102 LED110/740 I DM	740 nötr beyaz	4000 K	9.680 lm
47193100	BRP102 LED110/740 II DM	740 nötr beyaz	4000 K	9.680 lm
47199300	BRP102 LED55/730 II DM	730 sıcak beyaz	3000 K	4.984 lm
47200600	BRP102 LED69/730 II DM	730 sıcak beyaz	3000 K	6.160 lm
47204400	BRP102 LED103/730 II DM	730 sıcak beyaz	3000 K	9.240 lm

Çalıştırma ve Elektrik

		Güç	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
Order Code	Full Product Name	Tüketimi	
47184900	BRP101 LED44/740 I DM	25 W	4 kV diferansiyel mod ve 4 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
47185600	BRP101 LED44/740 II DM	25 W	4 kV diferansiyel mod ve 4 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

		Güç	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
Order Code	Full Product Name	Tüketimi	
47186300	BRP101 LED44/740 II DW SDM10	25 W	6 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
47187000	BRP101 LED44/740 II DM MSP	25 W	4 kV diferansiyel mod ve 4 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

CoreLine Malaga LED

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
47197900	BRP101 LED41/730 II DM	28 W	4 kV diferansiyel mod ve 4 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
47188700	BRP102 LED58/740 I DM	37 W	4 kV diferansiyel mod ve 4 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
47189400	BRP102 LED58/740 II DM	37 W	4 kV diferansiyel mod ve 4 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
47190000	BRP102 LED74/740 I DM	47 W	4 kV diferansiyel mod ve 4 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
47191700	BRP102 LED74/740 II DM	47 W	4 kV diferansiyel mod ve 4 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)
47192400	BRP102 LED110/740 I DM	69 W	4 kV diferansiyel mod ve 4 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
47193100	BRP102 LED110/740 II DM	69 W	4 kV diferansiyel mod ve 4 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
47199300	BRP102 LED55/730 II DM	38 W	4 kV diferansiyel mod ve 4 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
47200600	BRP102 LED69/730 II DM	47 W	4 kV diferansiyel mod ve 4 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
47204400	BRP102 LED103/730 II DM	69 W	4 kV diferansiyel mod ve 4 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

Ürün Verileri

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
47184900	BRP101 LED44/740 I DM	BRP101
47185600	BRP101 LED44/740 II DM	BRP101
47186300	BRP101 LED44/740 II DW SDM10	BRP101
47187000	BRP101 LED44/740 II DM MSP	BRP101
47197900	BRP101 LED41/730 II DM	BRP101
47188700	BRP102 LED58/740 I DM	BRP102
47189400	BRP102 LED58/740 II DM	BRP102

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
47190000	BRP102 LED74/740 I DM	BRP102
47191700	BRP102 LED74/740 II DM	BRP102
47192400	BRP102 LED110/740 I DM	BRP102
47193100	BRP102 LED110/740 II DM	BRP102
47199300	BRP102 LED55/730 II DM	BRP102
47200600	BRP102 LED69/730 II DM	BRP102
47204400	BRP102 LED103/730 II DM	BRP102

