



Aman & andal

BRP121

Pathway Philips ini merupakan produk dengan daya tahan tinggi dan perawatan rendah yang memiliki spesifikasi tinggi agar sesuai dengan aplikasi profesional umum. Produk ini dapat diandalkan tanpa kekhawatiran.

Benefits

- Desain yang kokoh: mematuhi standar performa dan keselamatan yang relevan.
- Penghematan energi: Efikasi 140 lm/w memastikan penghematan energi yang substansial dibandingkan lampu jalan konvensional.
- Tampilan & nuansa unik: satu bagian besar rangka aluminium die-cast dengan penutup yang menyebar, tidak terlalu silau.

Features

- 3 CCT: 3000K/4000K/6500K
- Rentang penuh: 30/50/70/80/100w
- Daya penerangan tinggi: 140 lm/w
- IP65 / IK08
- Tiang Vertikal & Horizontal menggunakan mekanisme pemasangan yang sama
- Masa pakai: 30 ribu jam @Ta35
- Kepatuhan: CQC/CB/EMC

Application

- Fasilitas/Keamanan/Lanskap/Alun-alun/Parkir/Pencahayaan arsitektur

Versions




Essential Smartbright Pathway gen2

Essential Smartbright Pathway gen2


Essential Smartbright Pathway gen2

Essential Smartbright Pathway gen2


Dimensional drawing




BRP121 70W



BRP121 50W



BRP121 30W



BRP121 80&100W

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Alat	EB
Jumlah unit alat	1 unit
Teknis Lampu	
Warna sumber cahaya	765 cool daylight
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K
Indeks renderasi warna (CRI)	≥70
Jumlah sumber cahaya	1
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	-
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Lensa
Warna Housing	Abu-abu
Kode pelindung dampak mekanis	IK08
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Tidak
Tanda dapat menyala	-
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya
911401867587	BRP121 G2 LED140/CW 100W 220-240V GM	14.000 lm
911401867187	BRP121 G2 LED98/CW 70W 220-240V GM	9.800 lm
911401866987	BRP121 G2 LED70/CW 50W 220-240V GM	7.000 lm
911401866687	BRP121 G2 LED42/CW 30W 220-240V GM	4.200 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401867587	BRP121 G2 LED140/CW 100W 220-240V GM	100 W	911401866987	BRP121 G2 LED70/CW 50W 220-240V GM	50 W
911401867187	BRP121 G2 LED98/CW 70W 220-240V GM	70 W	911401866687	BRP121 G2 LED42/CW 30W 220-240V GM	30 W

