



安全可靠

BRP121

这款飞利浦小径灯经久耐用，极少需要维护，它具有高规格，适合常见的专业应用场景。是一款值得信赖、令人安心的产品。

优点

- 可靠的设计：符合相关的安全和性能标准。
- 节能：与传统路灯相比，140lm/w 的能效可确保大幅节省能源。
- 独具个性的外观和格调：外壳由一大块压铸铝制成，带有漫射盖，可减少眩光。

特点

- 3 种色温：3000K/4000K/6500K
- 多种功率：30/50/70/80/100w
- 高光效：140lm/w
- IP65 / IK08
- 垂直与水平灯柱采用相同的灯柱安装
- 使用寿命：30Khrs@Ta35
- 合规性：CQC/CB/EMC

应用

- 便利设施/安全/景观/广场/停车场/建筑照明





BRP121

Versions



Essential Smartbright Pathway gen2

二维绘图



一般信息

包含的驱动器	是
装置	EB
设备组件数	1个单位

灯技术

显色指数 (CRI)	≥70
光源数量	1

控制和调光

可调光	-
最高暗淡级别	不适用

机械和外壳

光罩类型	透镜
外壳颜色	灰色
机械冲击保护代码	IK08
IP 等级	IP65

审批和申请

CE 标志	否
可燃性标志	-
灼热丝测试	温度 650°C ,持续时间 30 秒

灯技术

Order Code	Full Product Name	光源颜色	相关色温 (标称)	光通量
911401865887	BRP121 G2 LED108/WW 80W 220-240V	730 暖白色	3000 K	10,800 lm
911401865987	BRP121 G2 LED112/NW 80W 220-240V	740 中性白色	4000 K	11,200 lm
911401866087	BRP121 G2 LED112/CW 80W 220-240V	765 冷日光	6500 K	11,200 lm
911401866187	BRP121 G2 LED135/WW 100W 220-240V	730 暖白色	3000 K	13,500 lm
911401866287	BRP121 G2 LED140/NW 100W 220-240V	740 中性白色	4000 K	14,000 lm
911401866387	BRP121 G2 LED140/CW 100W 220-240V	765 冷日光	6500 K	14,000 lm
911401865587	BRP121 G2 LED95/WW 70W 220-240V	730 暖白色	3000 K	9,450 lm
911401865687	BRP121 G2 LED98/NW 70W 220-240V	740 中性白色	4000 K	9,800 lm
911401865787	BRP121 G2 LED98/CW 70W 220-240V	765 冷日光	6500 K	9,800 lm
911401865287	BRP121 G2 LED68/WW 50W 220-240V	730 暖白色	3000 K	6,750 lm
911401865387	BRP121 G2 LED70/NW 50W 220-240V	740 中性白色	4000 K	7,000 lm
911401865487	BRP121 G2 LED70/CW 50W 220-240V	765 冷日光	6500 K	7,000 lm
911401864987	BRP121 G2 LED40/WW 30W 220-240V	730 暖白色	3000 K	4,050 lm
911401865087	BRP121 G2 LED42/NW 30W 220-240V	740 中性白色	4000 K	4,200 lm
911401865187	BRP121 G2 LED42/CW 30W 220-240V	765 冷日光	6500 K	4,200 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401865887	BRP121 G2 LED108/WW 80W 220-240V	80 W
911401865987	BRP121 G2 LED112/NW 80W 220-240V	80 W
911401866087	BRP121 G2 LED112/CW 80W 220-240V	80 W
911401866187	BRP121 G2 LED135/WW 100W 220-240V	100 W
911401866287	BRP121 G2 LED140/NW 100W 220-240V	100 W
911401866387	BRP121 G2 LED140/CW 100W 220-240V	100 W
911401865587	BRP121 G2 LED95/WW 70W 220-240V	70 W
911401865687	BRP121 G2 LED98/NW 70W 220-240V	70 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401865787	BRP121 G2 LED98/CW 70W 220-240V	70 W
911401865287	BRP121 G2 LED68/WW 50W 220-240V	50 W
911401865387	BRP121 G2 LED70/NW 50W 220-240V	50 W
911401865487	BRP121 G2 LED70/CW 50W 220-240V	50 W
911401864987	BRP121 G2 LED40/WW 30W 220-240V	30 W
911401865087	BRP121 G2 LED42/NW 30W 220-240V	30 W
911401865187	BRP121 G2 LED42/CW 30W 220-240V	30 W

