



# 优美、可靠且经济实惠的 LED 照明

## SmartBright 路灯

SmartBright 路灯适合新街道及翻新现有装置。这一系列经济实惠的照明解决方案既提供干净优质的灯光照明，又能显著节约能源和减少维护。

### 优点

- 适合一对一替换传统的 SON 或 HPL 灯具。
- 通过优质节能的照明保护初始投资。
- 适用于广泛的应用领域，适合用于住宅街道、主干道和露天停车场照明

### 特点

- 一对一替换 100 瓦、150 瓦和 250 瓦传统 SON 或 HPL 灯具
- 可靠设计，采用压铸铝外壳
- 全面的 IP66 入口保护和 IK08 机械冲击保护
- 10 千伏/千安可更换过载保护设备
- 额定使用寿命：30,000 小时（L70，35°C 环境温度）
- 130 流明/瓦光效
- 工作温度范围 - 40°C 至 <50°C 之间
- 针对道路和街道照明进行优化的光学产品

### 应用




- 道路和住宅街道照明
- 停车场照明
- 步行道/自行车道照明

Versions



SmartBright Road

二维绘图



产品详细

BRP13 front



| 一般信息       |              |
|------------|--------------|
| 包含的驱动器     | 是            |
| 服务标签       | 是            |
| 灯技术        |              |
| 显色指数 (CRI) | >70          |
| 控制和调光      |              |
| 可调光        | 否            |
| 机械和外壳      |              |
| 光罩类型       | 带透明盖的透明反光碗   |
| 外壳颜色       | 灰色           |
| 机械冲击保护代码   | IK08         |
| IP 等级      | IP66         |
| 审批和申请      |              |
| CE 标志      | 是            |
| 可燃性标志      | 适合安装在常规可燃表面上 |

灯技术

| Order Code   | Full Product Name                    | 光源颜色 | 相关色温 ( 标称 ) | 光通量       |
|--------------|--------------------------------------|------|-------------|-----------|
| 911401675607 | BRP132 LED175/WW 140W 220-240V DM GC | 暖白色  | 3000 K      | 17,500 lm |
| 911401675707 | BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GC | 中性白色 | 4000 K      | 17,500 lm |
| 911401676707 | BRP132 LED175/CW 140W 220-240V DM GM | 冷白色  | 5700 K      | 17,500 lm |
| 911401675307 | BRP131 LED125/WW 100W 220-240V DM GC | 暖白色  | 3000 K      | 12,500 lm |
| 911401675407 | BRP131 LED125/NW 100W 220-240V DM GC | 中性白色 | 4000 K      | 12,500 lm |
| 911401675007 | BRP130 LED88/WW 70W 220-240V DM GC   | 暖白色  | 3000 K      | 8,800 lm  |
| 911401675107 | BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GC   | 中性白色 | 4000 K      | 8,800 lm  |

操作和电气

| Order Code   | Full Product Name                    | 功耗    |
|--------------|--------------------------------------|-------|
| 911401675607 | BRP132 LED175/WW 140W 220-240V DM GC | 140 W |
| 911401675707 | BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GC | 140 W |
| 911401676707 | BRP132 LED175/CW 140W 220-240V DM GM | 140 W |
| 911401675307 | BRP131 LED125/WW 100W 220-240V DM GC | 100 W |

| Order Code   | Full Product Name                    | 功耗    |
|--------------|--------------------------------------|-------|
| 911401675407 | BRP131 LED125/NW 100W 220-240V DM GC | 100 W |
| 911401675007 | BRP130 LED88/WW 70W 220-240V DM GC   | 70 W  |
| 911401675107 | BRP130 LED88/NW 70W 220-240V DM GC   | 70 W  |

