



# Yol aydınlatması için büyük bir değer

## StreetStar Gen2

StreetStar Gen2, enerji tasarruflu, uygun maliyetli, ince ancak sağlam tasarımıyla sokak aydınlatmasına büyük değer katıyor. Güvenilir ve sürdürülebilir bir aydınlatma çözümü arayan belediyeler ve işletmeler için mükemmel bir seçenektir. StreetStar Gen2 benzersiz değer ve performans sunuyor.

### Faydaları

- Optimum enerji tasarrufu: Enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik için yüksek verimlilik
- Kolay kurulum: Uyarlanabilir ağırlık ile hafif
- Sağlam ve Güvenilir: Dayanıklı tasarımla birleştirilmiş kaliteli bileşenler
- Uygun fiyatlı: ŞİMDİ enerji tasarrufunun avantajlarından yararlanın

### Özellikler


- Enerji verimliliği: NW için 140lm/W
- Kolay ve esnek montaj: önceden kablolanmış kablo ile ayarlanabilir yan giriş ve en üst direk
- İnce ve sağlam tasarım: döküm alüminyum yapı
- Kolay temizlik ve bakım: cam ön kapak
- Profesyonel aydınlatma tasarımı

### Uygulama

- Konut ve bağlantı yolları
- Otoban
- Şehir içi yollar ve otoparklar
- Banliyö yolları ve patikalar

# StreetStar Gen2







## Versions



StreetStar Gen2

StreetStar Gen2

## Boyutlu çizim



## StreetStar Gen2

### Genel Bilgiler

|                   |      |
|-------------------|------|
| Tertibat dahildir | Evet |
| Sürücü            | EB   |

### Işık Teknik Ayrıntıları

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Renk oluşturma dizini (CRI) | ≥70 |
|-----------------------------|-----|

### Kontroller ve Dim Etme

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Dim Edilebilir        | Sabit |
| Maksimum dim seviyesi | Yok   |

### Mekanik ve Muhafaza

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Optik kapak tipi             | Temperlenmiş cam |
| Muhafaza Rengi               | RAL7040          |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK08             |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP66             |

### Onay ve Uygulama

|                   |      |
|-------------------|------|
| CE işareti        | Evet |
| Alev alma işareti | -    |

### Işık Teknik Ayrıntıları

| Order Code | Full Product Name             | Işık kaynağı rengi (Nom.) | İlişkili Renk Sıcaklığı | Işık Akısı |
|------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| 30413100   | BRP243 LED94/WW 70W DMO PSU   | 730 sıcak beyaz           | 3000 K                  | 9.400 lm   |
| 30414800   | BRP243 LED108/WW 80W DMO PSU  | 730 sıcak beyaz           | 3000 K                  | 10.800 lm  |
| 30422300   | BRP243 LED98/NW 70W DMO PSU   | 740 nötr beyaz            | 4000 K                  | 9.800 lm   |
| 30423000   | BRP243 LED112/NW 80W DMO PSU  | 740 nötr beyaz            | 4000 K                  | 11.200 lm  |
| 30412400   | BRP242 LED67/WW 50W DMO PSU   | 730 sıcak beyaz           | 3000 K                  | 6.700 lm   |
| 30421600   | BRP242 LED70/NW 50W DMO PSU   | 740 nötr beyaz            | 4000 K                  | 7.000 lm   |
| 30411700   | BRP241 LED40/WW 30W DMO PSU   | 730 sıcak beyaz           | 3000 K                  | 4.000 lm   |
| 30420900   | BRP241 LED42/NW 30W DMO PSU   | 740 nötr beyaz            | 4000 K                  | 4.200 lm   |
| 30415500   | BRP244 LED135/WW 100W DMO PSU | 730 sıcak beyaz           | 3000 K                  | 13.500 lm  |
| 30416200   | BRP244 LED162/WW 120W DMO PSU | 730 sıcak beyaz           | 3000 K                  | 16.200 lm  |
| 30424700   | BRP244 LED140/NW 100W DMO PSU | 740 nötr beyaz            | 4000 K                  | 14.000 lm  |
| 30425400   | BRP244 LED168/NW 120W DMO PSU | 740 nötr beyaz            | 4000 K                  | 16.800 lm  |
| 30418600   | BRP246 LED243/WW 180W DMO PSU | 730 sıcak beyaz           | 3000 K                  | 24.300 lm  |
| 30419300   | BRP246 LED270/WW 200W DMO PSU | 730 sıcak beyaz           | 3000 K                  | 27.000 lm  |
| 30427800   | BRP246 LED252/NW 180W DMO PSU | 740 nötr beyaz            | 4000 K                  | 25.200 lm  |
| 30428500   | BRP246 LED280/NW 200W DMO PSU | 740 nötr beyaz            | 4000 K                  | 28.000 lm  |
| 30417900   | BRP245 LED202/WW 150W DMO PSU | 730 sıcak beyaz           | 3000 K                  | 20.200 lm  |
| 30426100   | BRP245 LED210/NW 150W DMO PSU | 740 nötr beyaz            | 4000 K                  | 21.000 lm  |

### Çalıştırma ve Elektrik

| Order Code | Full Product Name             | Güç Tüketimi |
|------------|-------------------------------|--------------|
| 30413100   | BRP243 LED94/WW 70W DMO PSU   | 70 W         |
| 30414800   | BRP243 LED108/WW 80W DMO PSU  | 80 W         |
| 30422300   | BRP243 LED98/NW 70W DMO PSU   | 70 W         |
| 30423000   | BRP243 LED112/NW 80W DMO PSU  | 80 W         |
| 30412400   | BRP242 LED67/WW 50W DMO PSU   | 50 W         |
| 30421600   | BRP242 LED70/NW 50W DMO PSU   | 50 W         |
| 30411700   | BRP241 LED40/WW 30W DMO PSU   | 30 W         |
| 30420900   | BRP241 LED42/NW 30W DMO PSU   | 30 W         |
| 30415500   | BRP244 LED135/WW 100W DMO PSU | 100 W        |

| Order Code | Full Product Name             | Güç Tüketimi |
|------------|-------------------------------|--------------|
| 30416200   | BRP244 LED162/WW 120W DMO PSU | 120 W        |
| 30424700   | BRP244 LED140/NW 100W DMO PSU | 100 W        |
| 30425400   | BRP244 LED168/NW 120W DMO PSU | 120 W        |
| 30418600   | BRP246 LED243/WW 180W DMO PSU | 180 W        |
| 30419300   | BRP246 LED270/WW 200W DMO PSU | 200 W        |
| 30427800   | BRP246 LED252/NW 180W DMO PSU | 180 W        |
| 30428500   | BRP246 LED280/NW 200W DMO PSU | 200 W        |
| 30417900   | BRP245 LED202/WW 150W DMO PSU | 150 W        |
| 30426100   | BRP245 LED210/NW 150W DMO PSU | 150 W        |

