



道路照明的理想选择

StreetStar Gen2

StreetStar Gen2 凭借其节能、经济、纤薄而坚固的设计为街道照明带来了巨大的价值。对于寻求可靠且可持续照明解决方案的市政当局和企业来说，它是完美的选择。StreetStar Gen2 提供无与伦比的价值和性能。

优点

- 最佳节能效果：高效节能，可持续发展
- 易于安装：重量轻，配有可调节的套管
- 坚固可靠：优质组件与耐用设计相结合
- 经济实惠：立即享受节能效益

特点


- 节能：NW 为 140lm/W
- 安装简便灵活：可调节侧入安装和灯架头，配有预先接好的线缆
- 纤薄而坚固的设计：压铸铝结构
- 易于清洁和维护：玻璃前盖
- 专业照明设计

应用

- 住宅及道路
- 高速公路
- 城市道路及停车场
- 郊区道路和小路

StreetStar Gen2







Versions



StreetStar Gen2

StreetStar Gen2

二维绘图



一般信息	
包含的驱动器	是
装置	EB
灯技术	
显色指数 (CRI)	≥70
控制和调光	
可调光	固定
最高暗淡级别	不适用
机械和外壳	
光罩类型	钢化玻璃
外壳颜色	RAL7040
机械冲击保护代码	IK08
IP 等级	IP66
审批和申请	
CE 标志	是
可燃性标志	-

灯技术

Order Code	Full Product Name	光源颜色	相关色温 (标称)	光通量
911401868087	BRP243 LED94/WW 70W DMO PSU	730 暖白色	3000 K	9,400 lm
911401868187	BRP243 LED108/WW 80W DMO PSU	730 暖白色	3000 K	10,800 lm
911401868987	BRP243 LED98/NW 70W DMO PSU	740 中性白色	4000 K	9,800 lm
911401869087	BRP243 LED112/NW 80W DMO PSU	740 中性白色	4000 K	11,200 lm
911401869887	BRP243 LED94/WW 70W DMO PSU GC	730 暖白色	3000 K	9,400 lm
911401869987	BRP243 LED108/WW 80W DMO PSU GC	730 暖白色	3000 K	10,800 lm
911401870787	BRP243 LED98/NW 70W DMO PSU GC	740 中性白色	4000 K	9,800 lm
911401870887	BRP243 LED112/NW 80W DMO PSU GC	740 中性白色	4000 K	11,200 lm
911401867987	BRP242 LED67/WW 50W DMO PSU	730 暖白色	3000 K	6,700 lm
911401868887	BRP242 LED70/NW 50W DMO PSU	740 中性白色	4000 K	7,000 lm
911401869787	BRP242 LED67/WW 50W DMO PSU GC	730 暖白色	3000 K	6,700 lm
911401870687	BRP242 LED70/NW 50W DMO PSU GC	740 中性白色	4000 K	7,000 lm
911401867887	BRP241 LED40/WW 30W DMO PSU	730 暖白色	3000 K	4,000 lm
911401868787	BRP241 LED42/NW 30W DMO PSU	740 中性白色	4000 K	4,200 lm
911401869687	BRP241 LED40/WW 30W DMO PSU GC	730 暖白色	3000 K	4,000 lm
911401870587	BRP241 LED42/NW 30W DMO PSU GC	740 中性白色	4000 K	4,200 lm
911401868287	BRP244 LED135/WW 100W DMO PSU	730 暖白色	3000 K	13,500 lm
911401868387	BRP244 LED162/WW 120W DMO PSU	730 暖白色	3000 K	16,200 lm
911401869187	BRP244 LED140/NW 100W DMO PSU	740 中性白色	4000 K	14,000 lm
911401869287	BRP244 LED168/NW 120W DMO PSU	740 中性白色	4000 K	16,800 lm
911401870087	BRP244 LED135/WW 100W DMO PSU GC	730 暖白色	3000 K	13,500 lm
911401870187	BRP244 LED162/WW 120W DMO PSU GC	730 暖白色	3000 K	16,200 lm
911401870987	BRP244 LED140/NW 100W DMO PSU GC	740 中性白色	4000 K	14,000 lm
911401871087	BRP244 LED168/NW 120W DMO PSU GC	740 中性白色	4000 K	16,800 lm
911401868587	BRP246 LED243/WW 180W DMO PSU	730 暖白色	3000 K	24,300 lm
911401868687	BRP246 LED270/WW 200W DMO PSU	730 暖白色	3000 K	27,000 lm
911401869487	BRP246 LED252/NW 180W DMO PSU	740 中性白色	4000 K	25,200 lm
911401869587	BRP246 LED280/NW 200W DMO PSU	740 中性白色	4000 K	28,000 lm
911401870387	BRP246 LED243/WW 180W DMO PSU GC	730 暖白色	3000 K	24,300 lm
911401870487	BRP246 LED270/WW 200W DMO PSU GC	730 暖白色	3000 K	27,000 lm
911401871287	BRP246 LED252/NW 180W DMO PSU GC	740 中性白色	4000 K	25,200 lm
911401871387	BRP246 LED280/NW 200W DMO PSU GC	740 中性白色	4000 K	28,000 lm
911401868487	BRP245 LED202/WW 150W DMO PSU	730 暖白色	3000 K	20,200 lm
911401869387	BRP245 LED210/NW 150W DMO PSU	740 中性白色	4000 K	21,000 lm
911401870287	BRP245 LED202/WW 150W DMO PSU GC	730 暖白色	3000 K	20,200 lm
911401871187	BRP245 LED210/NW 150W DMO PSU GC	740 中性白色	4000 K	21,000 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	Order Code	Full Product Name	功耗
911401868087	BRP243 LED94/WW 70W DMO PSU	70 W	911401869787	BRP242 LED67/WW 50W DMO PSU GC	50 W
911401868187	BRP243 LED108/WW 80W DMO PSU	80 W	911401870687	BRP242 LED70/NW 50W DMO PSU GC	50 W
911401868987	BRP243 LED98/NW 70W DMO PSU	70 W	911401867887	BRP241 LED40/WW 30W DMO PSU	30 W
911401869087	BRP243 LED112/NW 80W DMO PSU	80 W	911401868787	BRP241 LED42/NW 30W DMO PSU	30 W
911401869887	BRP243 LED94/WW 70W DMO PSU GC	70 W	911401869687	BRP241 LED40/WW 30W DMO PSU GC	30 W
911401869987	BRP243 LED108/WW 80W DMO PSU GC	80 W	911401870587	BRP241 LED42/NW 30W DMO PSU GC	30 W
911401870787	BRP243 LED98/NW 70W DMO PSU GC	70 W	911401868287	BRP244 LED135/WW 100W DMO PSU	100 W
911401870887	BRP243 LED112/NW 80W DMO PSU GC	80 W	911401868387	BRP244 LED162/WW 120W DMO PSU	120 W
911401867987	BRP242 LED67/WW 50W DMO PSU	50 W	911401869187	BRP244 LED140/NW 100W DMO PSU	100 W
911401868887	BRP242 LED70/NW 50W DMO PSU	50 W	911401869287	BRP244 LED168/NW 120W DMO PSU	120 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401870087	BRP244 LED135/WW 100W DM0 PSU GC	100 W
911401870187	BRP244 LED162/WW 120W DM0 PSU GC	120 W
911401870987	BRP244 LED140/NW 100W DM0 PSU GC	100 W
911401871087	BRP244 LED168/NW 120W DM0 PSU GC	120 W
911401868587	BRP246 LED243/WW 180W DM0 PSU	180 W
911401868687	BRP246 LED270/WW 200W DM0 PSU	200 W
911401869487	BRP246 LED252/NW 180W DM0 PSU	180 W
911401869587	BRP246 LED280/NW 200W DM0 PSU	200 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401870387	BRP246 LED243/WW 180W DM0 PSU GC	180 W
911401870487	BRP246 LED270/WW 200W DM0 PSU GC	200 W
911401871287	BRP246 LED252/NW 180W DM0 PSU GC	180 W
911401871387	BRP246 LED280/NW 200W DM0 PSU GC	200 W
911401868487	BRP245 LED202/WW 150W DM0 PSU	150 W
911401869387	BRP245 LED210/NW 150W DM0 PSU	150 W
911401870287	BRP245 LED202/WW 150W DM0 PSU GC	150 W
911401871187	BRP245 LED210/NW 150W DM0 PSU GC	150 W

