



提升道路的安全性和可持续性。

GreenVision Xceed Gen2

可持续性、公民福祉和连通性是拉开全球城市间差距的关键因素，而选用合适的照明则可有效提升这些因素的水平。当今城市环境日新月异，为街道和道路提供合适的照明可有效改善城市环境的舒适度、安全性及整体安全。我们的 GreenVision Xceed Gen2 是一款经济实惠的 LED 道路照明解决方案，可确保为道路和街道提供充足的光照。Signify 的 GreenVision Xceed Gen2 系列产品可为您的城市提供灵活的照明系统，它可以部署在城市空间、高速公路和郊区的任何地方，为各种应用领域提供优质的照明。此外，GreenVision Xceed Gen2 还可以与智慧城市生态系统实现互联和协同工作。我们的全新 GreenVision Xceed Gen2 系列产品进一步优化，赋予城市照明主管部门更多的机会来选择合适的灯具。

优点

- 坚固可靠，使用寿命长
- 采用优雅의 无翼设计
- 配有基于二维码识别系统的服务标签，可以让每盏灯具都唯一可识别，并提供维护、安装和备件信息


特点

- 系统效能为 140 流明/瓦 $\pm 10\%$
- 使用寿命长，在 35°C 环境温度下长达 100,000 小时 (L70)
- 带有 10kV 或 15kV 浪涌保护设备

应用

- 人行道类道路照明 (P1-P6)
- 车行道类道路照明 (M1-M6)
- 交通路线和主要行车通道照明
- 城市照明和住宅区照明

二维绘图



一般信息	
包含的驱动器	是
可更换光源	否
服务标签	是
灯技术	
显色指数 (CRI)	>70
控制和调光	
可调光	是
最高暗淡级别	10%
机械和外壳	
光罩类型	聚碳酸酯微透镜光学装置
外壳颜色	灰色
机械冲击保护代码	IK08
IP 等级	IP66
审批和申请	
CE 标志	是
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上

灯技术

Order Code	Full Product Name	光源颜色	相关色温 (标称)	光通量
911401874198	BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR	740 中性白色	4000 K	38,600 lm
911401874698	BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR	740 中性白色	4000 K	31,500 lm
911401874898	BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR	740 中性白色	4000 K	28,000 lm
911401874998	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR	740 中性白色	4000 K	26,800 lm
911401875098	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR	740 中性白色	4000 K	24,300 lm
911401875298	BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR	740 中性白色	4000 K	22,000 lm
911401877098	BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DM PSR	730 暖白色	3000 K	23,200 lm
911401877298	BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR	730 暖白色	3000 K	21,000 lm
911401869297	BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DW2 PSR	730 暖白色	3000 K	12,700 lm
911401869497	BRP381 LED94/WW 70W 220-240V DW2 PSR	730 暖白色	3000 K	9,400 lm
911401875698	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR	740 中性白色	4000 K	14,500 lm
911401875798	BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR	740 中性白色	4000 K	13,300 lm
911401875898	BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DM PSR	740 中性白色	4000 K	12,200 lm
911401875998	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR	740 中性白色	4000 K	9,900 lm
911401876098	BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR	740 中性白色	4000 K	8,700 lm
911401877698	BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DM PSR	730 暖白色	3000 K	13,800 lm
911401877798	BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR	730 暖白色	3000 K	12,700 lm
911401878098	BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DM PSR	730 暖白色	3000 K	8,300 lm
911401878198	BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR	740 中性白色	4000 K	7,500 lm
911401878298	BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR	730 暖白色	3000 K	7,100 lm
911401867097	BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DW2 PSR	740 中性白色	4000 K	17,000 lm
911401875398	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR	740 中性白色	4000 K	19,300 lm
911401877398	BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR	730 暖白色	3000 K	18,400 lm

操作和电气

GreenVision Xceed Gen2

Order Code	Full Product Name	功耗
911401874198	BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR	280 W
911401874698	BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR	225 W
911401874898	BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR	200 W
911401874998	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR	190 W
911401875098	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR	175 W
911401875298	BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR	160 W
911401877098	BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DM PSR	175 W
911401877298	BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR	160 W
911401869297	BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DW2 PSR	95 W
911401869497	BRP381 LED94/WW 70W 220-240V DW2 PSR	70 W
911401875698	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR	105 W
911401875798	BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR	95 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401875898	BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DM PSR	85 W
911401875998	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR	70 W
911401876098	BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR	60 W
911401877698	BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DM PSR	105 W
911401877798	BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR	95 W
911401878098	BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DM PSR	60 W
911401878198	BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR	55 W
911401878298	BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR	55 W
911401867097	BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DW2 PSR	120 W
911401875398	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR	140 W
911401877398	BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR	140 W

