



促使道路照明更加安全和持久。

GreenVision Xceed Gen2

永續性、公民福利和連接能力是區隔全世界各大城市的關鍵角色。能達標的方法就是照明。街道、道路照明提升的是人民的舒適感和安全感，包括對當今快速成長的市區環境安全性。本公司的 GreenVision Xceed Gen2 創造經濟實惠的 LED 道路照明方案，確保貴區街道有足夠的光線。Signify 旗下的 GreenVision Xceed Gen2 系列能為閣下居住的城市提供彈性的照明系統，不論是市區空地、高速公路和鄉間地區，均能順利部署 – 本公司的照明燈具能為所有適用區域提供最佳亮度的光線。同時，GreenVision Xceed Gen2 已經準備好與小型城市生態系統連接及運作。本公司全新上市的 GreenVision Xceed Gen2 系列能提升自我功能，甚至讓城市照明部門更能控制得宜 – 選擇正確的燈具

优点

- 使用壽命持久、健全可靠
- 高雅無翼設計


特点

- 系統效率 140lm/W $\pm 10\%$
- 長效壽命 100Khrs L70 (溫度 35°C 條件下)
- 採用 10kV 或 15kV 突波保護裝置

应用

- 行人通行道路 (P1-P6)
- 車輛通行道路 (M1-M6)
- 交通路線與主幹道
- 市區與住宅區

二维绘图



一般資訊	
內附驅動器	是
光源可更換	無
客戶服務標籤	是
照明技術	
演色性指數 (CRI)	>70
控制與調光	
可調光	是
最高調光等級	10%
機械與外罩	
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂微型鏡頭光學裝置
外罩色彩	灰色
機械衝擊保護規範	IK08
防水防塵規範 (IP)	IP66
認證與應用	
CE 標誌	是
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面

照明技術

Order Code	Full Product Name	光源色彩	相關色溫 (標稱)	光通量
911401874198	BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	38,600 lm
911401874698	BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	31,500 lm
911401874898	BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	28,000 lm
911401874998	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	26,800 lm
911401875098	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	24,300 lm
911401875298	BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	22,000 lm
911401877098	BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DM PSR	730 暖白光	3000 K	23,200 lm
911401877298	BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR	730 暖白光	3000 K	21,000 lm
911401875698	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	14,500 lm
911401875798	BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	13,300 lm
911401875898	BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	12,200 lm
911401875998	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	9,900 lm
911401876098	BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	8,700 lm
911401877698	BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DM PSR	730 暖白光	3000 K	13,800 lm
911401877798	BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR	730 暖白光	3000 K	12,700 lm
911401878098	BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DM PSR	730 暖白光	3000 K	8,300 lm
911401878198	BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	7,500 lm
911401878298	BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR	730 暖白光	3000 K	7,100 lm
911401875398	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR	740 中性白光	4000 K	19,300 lm
911401877398	BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR	730 暖白光	3000 K	18,400 lm

運轉與電力

GreenVision Xceed Gen2

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401874198	BRP383 LED386/NW 280W 220-240V DM PSR	280 W
911401874698	BRP383 LED315/NW 225W 220-240V DM PSR	225 W
911401874898	BRP383 LED280/NW 200W 220-240V DM PSR	200 W
911401874998	BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR	190 W
911401875098	BRP383 LED243/NW 175W 220-240V DM PSR	175 W
911401875298	BRP383 LED220/NW 160W 220-240V DM PSR	160 W
911401877098	BRP383 LED232/WW 175W 220-240V DM PSR	175 W
911401877298	BRP383 LED210/WW 160W 220-240V DM PSR	160 W
911401875698	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSR	105 W
911401875798	BRP381 LED133/NW 95W 220-240V DM PSR	95 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401875898	BRP381 LED122/NW 85W 220-240V DM PSR	85 W
911401875998	BRP381 LED99/NW 70W 220-240V DM PSR	70 W
911401876098	BRP381 LED87/NW 60W 220-240V DM PSR	60 W
911401877698	BRP381 LED138/WW 105W 220-240V DM PSR	105 W
911401877798	BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR	95 W
911401878098	BRP381 LED83/WW 60W 220-240V DM PSR	60 W
911401878198	BRP381 LED75/NW 55W 220-240V DM PSR	55 W
911401878298	BRP381 LED71/WW 55W 220-240V DM PSR	55 W
911401875398	BRP382 LED193/NW 140W 220-240V DM PSR	140 W
911401877398	BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR	140 W

