



RoadCharm ile şehrinizi geleceğe hazır hale getirin.

RoadCharm

Uzun süreli ortağınız olması amacıyla geliştirilen RoadCharm'ın sisteme hazır mimarisi, bağlı aydınlatma sistemlerinin avantajlarından hemen yararlanmanızı sağlar, ayrıca şehri gelecek yeniliklere hazırlar Hem yaya hem de araç yolu uygulamaları için kutuplar arasında daha iyi ışık değişmezliği ve maksimum aralığa ulaşacak şekilde tasarlanmıştır. Dökme alüminyum muhafaza ve Philips LED platformu ile bakımı kolaydır, uzun bir kullanım ömrüne ve güvenebileceğiniz tutarlılığa sahiptir. Ayrıca farklı yol yapılandırmaları ile koşullarında ihtiyaçları eksiksiz olarak karşılamak için 2 muhafaza boyutu ve bir sizi ışın optik sistemi de sunar. RoadCharm geleneksel lamba sistemlerine kıyasla %50 enerji tasarrufu sunar, bu da ürünü büyümekte olan tüm büyükşehirler için ideal sürdürülebilir aydınlatma çözümü haline getirir.

Faydaları

- Uzun kullanım ömrüyle sağlam ve güvenilir
- Şık, kanatsız tasarım
- Sisteme hazır tasarım
- Servis etiketi ile donatılmıştır. Bu, her aydınlatma armatürünü benzersiz şekilde tanımlanabilir hale getiren ve bakım, kurulum ve yedek parça bilgilerini sağlayan QR tabanlı bir tanımlama sistemidir.

Özellikler

- Geniş bir uygulama yelpazesinde verimlilik ve ışık performansında sınıfının en iyisi.
- Ta 35°C'de 100.000 saatlik uzun kullanım ömrü L70B10
- SR (Zhaga) ve 7 Pimli NEMA soketi seçenekleri ile sisteme hazır seçenek.
- 15 kV değerine kadar ani akım koruması.

Uygulama

- Yaya kategorisi yollar (P1-P6)
- Araç kategorisi yollar (M1-M6)
- Trafik yolları ve ana erişim yolu
- Kentsel alanlar ve konut alanı

Versions




BRP472 LED



BRP471 LED

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



BRP47 side back



BRP47 side

ÜRÜN BİLGİLERİ



BRP47 back

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>70

Çalıştırma ve Elektrik

Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)	15 kV diferansiyel mod ve 15 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
--	--

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Polikarbon mikro lensli optik
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66
Standart eğim açısı üstten montaj	-

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı
01661405	BRP472 LED 221/NW 171W 220-240V DME	22.100 lm
01658205	BRP471 LED 90/NW 70W 220-240V DME	9.000 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
01661405	BRP472 LED 221/NW 171W 220-240V DME	171 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
01658205	BRP471 LED 90/NW 70W 220-240V DME	70 W

