



Giúp thành phố của bạn sẵn sàng cho tương lai với RoadCharm.

Đèn RoadCharm

Được phát triển với mục đích trở thành đối tác lâu dài của bạn, kiến trúc sẵn sàng cho hệ thống của RoadCharm cho phép bạn tận hưởng lợi ích của hệ thống chiếu sáng kết nối ở thời điểm hiện tại, đồng thời giúp thành phố sẵn sàng cho những cải tiến trong tương lai. Thiết kế đạt độ đồng nhất ánh sáng tốt hơn và khoảng cách tối đa giữa các cột đèn cho cả các ứng dụng đường đi bộ và đường phương tiện lưu thông. Với vỏ nhôm đúc và nền tảng Philips LED, thiết bị này dễ dàng bảo trì, có tuổi thọ cao và độ nhất quán đáng tin cậy. Sản phẩm còn có sẵn 2 kích thước vỏ đèn và nhiều tùy chọn chóa quang học, đáp ứng đầy đủ các cấu hình và điều kiện đường phố khác nhau. RoadCharm tiết kiệm 50% năng lượng so với các hệ thống đèn truyền thống, trở thành giải pháp chiếu sáng bền vững hoàn hảo cho bất kỳ đô thị đang phát triển nào.

Lợi ích

- Chắc chắn & đáng tin cậy, cùng tuổi thọ bóng cao
- Thiết kế không rìa trang nhã
- Thiết kế sẵn sàng cho hệ thống
- Được trang bị thẻ Dịch vụ, hệ thống nhận diện bằng mã QR cho phép nhận diện riêng lẻ từng bộ đèn và cung cấp thông tin về dịch vụ bảo trì, lắp đặt và linh kiện.

Tính năng

- Hiệu quả và hiệu suất chiếu sáng tốt nhất trong phân khúc với một loạt ứng dụng đa dạng.
- Tuổi thọ bóng cao 100Khrs L70B10 @Ta 35°C
- Tùy chọn sẵn sàng cho hệ thống với các tùy chọn ổ cắm SR(Zhaga) và NEMA 7Pin.
- Bảo vệ chống đột biến điện lên tới 15 kV.

Đèn RoadCharm

Ứng dụng


- Đường dành cho người đi bộ (P1-P6)
- Đường chuyên biệt cho các loại phương tiện (M1-M6)
- Lộ trình giao thông và đường vào chính
- Khu dân cư và đô thị

Phiên bản



BRP471 LED

Bản vẽ kích thước



Chi tiết sản phẩm



BRP47 side back



BRP47 side

Chi tiết sản phẩm



BRP47 back

