



Trafo lampu jalan LED yang mudah

RoadFlair ECO

RoadFlair ECO adalah produk penerangan jalan dengan desain baru, dibuat untuk memenuhi kebutuhan semua pelanggan, termasuk daya penerangan lumen yang tinggi untuk penghematan energi dan keberlanjutan, desain estetik untuk bentuk dan tampilan yang bagus, bahan dan komponen berkualitas untuk keandalan produk dan masa pakai yang lama, optik profesional untuk pemenuhan aplikasi pencahayaan, peredupan dan antarmuka kontrol sistem untuk meningkatkan operasional kota dan menawarkan fitur antiusang. Harga kompetitif RoadFlair ECO akan membantu mempercepat transformasi LED penerangan jalan raya, menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan dan kota yang lebih cerdas.

Benefits

- Daya penerangan lumen tinggi untuk penghematan energi
- Keandalan dan kualitas kukuh
- Optik profesional untuk berbagai aplikasi jalan raya
- Antarmuka kontrol untuk kompatibilitas sistem
- Alternatif LED ekonomis untuk lampu jalan konvensional

Features




- Dua tipe housing yang mencakup hingga 18Klm
- Khas 150 lm/W, efisiensi lumen tinggi untuk penghematan energi
- Kualitas dan keandalan yang tangguh, masa pakai 100.000 jam
- Optik profesional untuk aplikasi jalan raya
- Antarmuka peredupan 1-10V untuk kompatibilitas sistem

Application

- Jalur Pejalan Kaki
- Jalan Perumahan
- Persimpangan
- Jalan Raya

RoadFlair ECO

Dimensional drawing



Informasi Umum

Driver tercakup	Ya
Alat	-
Tag servis	Ya

Teknis Lampu

Warna sumber cahaya	740 neutral white
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Indeks renderasi warna (CRI)	70

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Ya
------------------	----

Mekanis dan Housing

Tipe penutup optik	Mangkuk/ penutup polikarbonat penahan-UV
Warna Housing	RAL7040
Kode pelindung dampak mekanis	IK08
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
Tanda dapat menyala	-

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya
911401647509	BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1	9.900 lm
911401647709	BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA	4.800 lm
911401647209	BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1	18.100 lm
911401647309	BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1	15.700 lm
911401647409	BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1	12.400 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401647509	BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1	70 W
911401647709	BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA	30 W
911401647209	BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1	120 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401647309	BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1	100 W
911401647409	BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1	80 W

