

PHILIPS

Lighting



LED yol aydınlatması için kolay dönüştürücü

RoadFlair ECO

RoadFlair ECO, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik için yüksek lümen verimliliği, hoş şekil ve görünüm için estetik tasarım, ürün güvenilirliği ve uzun kullanım ömrü için kaliteli malzeme ve bileşenler, aydınlatma uygulamalarını tamamlamak için profesyonel optik, belediye operasyonlarını iyileştirmek ve geleceğe hazır özellikler sunmak için dim etme ve sistem kontrol arayüzü gibi müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla tasarlanmış yeni bir yol aydınlatma ürünüdür. RoadFlair ECO'nun rekabetçi fiyatı, yol aydınlatmasında LED dönüşümünün hızlanmasına, daha sürdürülebilir bir topluma ve daha akıllı bir şehre doğru ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Faydaları

- Enerji tasarrufu için yüksek lümen verimi
- Sağlam kalite ve güvenilirlik
- Çeşitli yol uygulamaları için profesyonel optik
- Sistem uyumluluğu için kontrol arayüzü
- Geleneksel sokak ışıkları için ekonomik LED alternatifi

Özellikler

- 18 Klm'ye kadar kapsayan iki muhafaza türü
- Tipik 150lm/W, enerji tasarrufu için yüksek lümen verimliliği
- Sağlam kalite ve güvenilirlik, 100Khrs kullanım ömrü
- Yol uygulamaları için profesyonel optik
- Sistem uyumluluğu için 1-10 V dim etme arayüzü

Uygulama

- Yaya Yolu
- Yerleşim Bölgesi Yolu
- Kavşak
- Otoyol



RoadFlair ECO

Versions



Road Flair Eco

Boyutlu çizim



Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Sürücü	-
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	70
-----------------------------	----

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Polikarbon çanak/UV dirençli kapak
Muhafaza Rengi	RAL7040
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	-

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi (Nom.)	İlişkili Renk Sıcaklığı		Işık Akısı
911401647609	BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA	740 nötr beyaz	4000 K		7.500 lm
911401647709	BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA	740 nötr beyaz	4000 K		4.800 lm
911401648509	BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA SP1	730 sıcak beyaz	3000 K		4.700 lm
	P5				

Çalıştırma ve Elektrik

RoadFlair ECO

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401647609	BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA	50 W
911401647709	BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA	30 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401648509	BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA SP1 P5	30 W

