PHILIPS

Lighting

LED 道路照明易用型变压器

RoadFlair ECO

RoadFlair ECO 是一款全新设计的道路照明产品，旨在满足客户的需求，包括出色的光效，以实现节能和可持续性；外形美观的美学设计；优质的材料和组件，以确保产品的可靠性和长使用寿命；用于照明应用的专业光学装置；调光和系统控制接口，以改善市政使用并提供能够久经考验的功能。 RoadFlair ECO 的价格具有竞争力，将有助于加速道路照明 LED 转型，打造更具可持续性的社会和更智能的城市。

优点

- 出色的光效，有效实现节能
- 出色的质量和可靠性
- 适合各种道路应用的专业光学装置
- 控制接口与系统兼容
- 传统路灯的经济型 LED 替代品

特点

- 两种外壳类型，光通输出达 18,000 流明
- 典型值 150 流明/瓦，光效出色，有效实现节能
- 质量可靠，使用寿命 10 万小时
- 适合道路应用的专业光学装置
- 1-10V 调光接口，实现系统兼容性

应用

- 人行道
- 住宅道路
- 立体交叉道
- 公路

RoadFlair ECO

Versions

Road Flair Eco

Road Flair Eco

二维绘图





一般信息	
包含的驱动器	是
装置	-
服务标签	是
灯技术	
光源颜色	740 中性白色
相关色温 (标称)	4000 K
显色指数 (CRI)	70
控制和调光	
可调光	是
机械和外壳	
光罩类型	聚碳酸酯反光碗/抗紫外线盖
外壳颜色	RAL7040
机械冲击保护代码	IK08
IP 等级	IP66
审批和申请	
CE 标志	是
可燃性标志	-

灯技术

Order Code	Full Product Name	光通量
911401647509	BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1	9,900 lm
911401647609	BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA	7,500 lm
911401647709	BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA	4,800 lm
911401647209	BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1	18,100 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401647509	BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1	70 W
911401647609	BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA	50 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401647709	BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA	30 W
911401647209	BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1	120 W

© 2024 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 所有商标均归 Signify 控股有限公司或其各自所有者所有。