



LED 道路照明的全能型产品

RoadFlair Gen2

RoadFlair Gen2 是全新设计的道路照明产品系列，旨在满足客户的全方位要求，包括出色的光效，以实现节能和可持续性；外形美观的美学设计；优质的材料和组件，以确保产品的可靠性和长使用寿命；用于各种应用的专业光学装置；调光和系统控制接口，以改善市政使用并提供能够久经考验的功能。RoadFlair Gen2 的价格具有竞争力，将有助于加速道路照明 LED 转型，打造更具可持续性的社会和更智能的城市。

优点

- 出色的光效，有效实现节能。
- 出色的质量和可靠性。
- 适合各种道路应用的专业光学装置。
- 控制接口与系统兼容。
- 替代传统路灯的经济实惠的 LED 灯具。

特点

- 四种外壳类型，光通输出达 43Klm
- 典型能效为 140 lm/W
- 1-10V 调光接口
- 使用寿命长达 100,000 小时
- 10kV 或 15kV 过载保护设备

应用

- 人行道
- 公路
- 住宅道路
- 立体交叉道





RoadFlair Gen2

Versions



RoadFlair Gen2 BRP49X

二维绘图



产品详细

RoadFlair Gen2 BRP49X

RoadFlair Gen2 BRP49X



产品详细



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X



RoadFlair Gen2 BRP49X

一般信息	
包含的驱动器	是
服务标签	是
灯技术	
显色指数 (CRI)	>70
控制和调光	
可调光	是
机械和外壳	
光罩类型	聚碳酸酯微透镜光学装置
外壳颜色	铝和灰色
机械冲击保护代码	IK08
IP 等级	IP66
审批和申请	
CE 标志	是

灯技术

Order Code	Full Product Name	光源颜色	相关色温 (标称)	光通量
911401671406	BRP492 LED201/WW 150W 220-240V DM1 GC	730 暖白色	3000 K	20,100 lm
911401671606	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM1 GC	740 中性白色	4000 K	21,500 lm
911401673906	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM P7 GM	740 中性白色	4000 K	21,500 lm
911401671906	BRP493 LED268/WW 200W 220-240V DM GC	730 暖白色	3000 K	26,800 lm
911401672006	BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM GC	740 中性白色	4000 K	28,500 lm
911401672206	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM GC	740 中性白色	4000 K	36,200 lm
911401670306	BRP491 LED130/NW 90W 220-240V DM1 GC	740 中性白色	4000 K	13,000 lm
911401670506	BRP491 LED134/WW 100W 220-240V DM1 GC	730 暖白色	3000 K	13,400 lm
911401670706	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM1 GC	740 中性白色	4000 K	14,200 lm
911401670906	BRP491 LED94/WW 70W 220-240V DM1 GC	730 暖白色	3000 K	9,400 lm
911401671006	BRP491 LED102/NW 70W 220-240V DM1 GC	740 中性白色	4000 K	10,200 lm
911401672706	BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GC	740 中性白色	4000 K	43,500 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	Order Code	Full Product Name	功耗
911401671406	BRP492 LED201/WW 150W 220-240V DM1 GC	150 W	911401670306	BRP491 LED130/NW 90W 220-240V DM1 GC	90 W
911401671606	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM1 GC	150 W	911401670506	BRP491 LED134/WW 100W 220-240V DM1 GC	100 W
911401673906	BRP492 LED215/NW 150W 220-240V DM P7 GM	150 W	911401670706	BRP491 LED142/NW 100W 220-240V DM1 GC	100 W
911401671906	BRP493 LED268/WW 200W 220-240V DM GC	200 W	911401670906	BRP491 LED94/WW 70W 220-240V DM1 GC	70 W
911401672006	BRP493 LED285/NW 200W 220-240V DM GC	200 W	911401671006	BRP491 LED102/NW 70W 220-240V DM1 GC	70 W
911401672206	BRP493 LED362/NW 250W 220-240V DM GC	250 W	911401672706	BRP494 LED435/NW 300W 220-240V DM GC	300 W

