



Hệ thống đèn được bố trí hợp lý, giúp chiếu sáng đường phố hiệu quả hơn

RoadFlair Pro

Các đô thị hiện đang cực kỳ chú trọng đến chiến lược tiết kiệm năng lượng hơn bao giờ hết, vì giá năng lượng tăng cao sẽ gây áp lực lên ngân sách. Hệ thống chiếu sáng đường phố tiêu thụ khá nhiều năng lượng. Vì vậy, hoạt động nòng cốt để giúp thành phố tiết kiệm chi phí là phải nâng cấp hệ thống đèn LED đường phố trên quy mô lớn. Chúng tôi nâng cấp đèn RoadFlair Pro để giảm thiểu chi phí, đồng thời tăng tối đa hiệu quả, sự an toàn và chức năng. Quan trọng nhất – RoadFlair Pro có thiết kế được bố trí hợp lý nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ cho đường phố. Dòng đèn đường này không những có hình thức đẹp mà còn mang lại hiệu suất tuyệt vời nhờ công nghệ đèn đầu tương lai, kết hợp với hiệu suất cao (160 lm/W và 200 lm/W), thiết kế cải tiến và khả năng kết nối thông minh, giúp đường phố thêm sáng sủa và đẹp mắt

Lợi ích

- Hiệu suất cao
- Thiết kế bắt mắt và bền vững
- Dễ dàng kết nối và tích hợp vào hệ thống
- Độ bền và độ tin cậy cao hơn
- Thiết kế trắc quang đẳng cấp thế giới
- Được trang bị thẻ Dịch vụ, hệ thống nhận diện bằng mã QR cho phép nhận diện riêng lẻ từng bộ đèn và cung cấp thông tin về dịch vụ bảo trì, lắp đặt và linh kiện


Tính năng

- Hiệu suất hệ thống 170+ lm/W (lên tới 300W)
- Hiệu suất hệ thống 200 lm/W (lên tới 100W)
- Tuổi thọ bóng cao: 100 nghìn giờ L80 ở nhiệt độ môi trường 35°C
- Với thiết bị bảo vệ quá áp 10 kV hoặc 15 kV
- Dễ dàng kết hợp với hệ thống quản lý ánh sáng và cảm biến


Ứng dụng

- Đường ô tô, đường chính liên đô thị, đại lộ, bùng binh, lối sang đường dành cho người đi bộ
- Đường dân sinh, đường phố nhỏ, quảng trường, công viên, đường dành cho xe đạp và người đi bộ, sân chơi
- Bãi đỗ xe, khu công nghiệp, trạm xăng dầu, sân ga, sân bay, bến cảng, đường thủy

Phiên bản



Bản vẽ kích thước



Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Thẻ dịch vụ	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Màu sắc nguồn sáng	740 trắng trung tính
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Vòng trong suốt
Màu vỏ đèn	Xám
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66
Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu CE	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Quang thông
911401652208	BRP591 LED116/NW 70W DM PSA GM	11.600 lm
911401652608	BRP591 LED130/NW 80W DM PSA GM	13.000 lm
911401654008	BRP591 LED143/NW 90W DM PSR GM	14.300 lm
911401658208	BRP593 LED242/NW 150W DM PSA P7 GM	24.200 lm
911401661408	BRP595 LED403/NW 250W DM PSA GM	40.300 lm
911401662108	BRP595 LED432/NW 260W DM PSA GM	43.200 lm
911401662508	BRP595 LED459/NW 280W DM PSA GM	45.900 lm
911401664008	BRP595 LED489/NW 300W DM PSR GM	48.900 lm
911401671508	BRP595 LED130/NW 65W DW2 PSRD O5	13.000 lm
911401672008	BRP595 LED195/NW 100W DW2 PSRD O5	19.500 lm
911401663808	BRP595 LED485/NW 300W DM PSA P7 GM	48.500 lm
911401661708	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA P7 GM	39.200 lm
911401664108	BRP595 LED489/NW 300W DM SR P7T SRB GM	48.900 lm
911401659608	BRP594 LED301/NW 180W DM PSA GM	30.100 lm
911401660008	BRP594 LED329/NW 200W DM PSA GM	32.900 lm
911401660408	BRP594 LED356/NW 220W DM PSA GM	35.600 lm
911401661108	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA GM	39.200 lm
911401658808	BRP593 LED244/NW 150W DM SR P7T SRB GM	24.400 lm
911401654608	BRP592 LED167/NW 100W DM PSA GM	16.700 lm
911401655308	BRP592 LED195/NW 120W DM PSA GM	19.500 lm
911401655908	BRP592 LED203/NW 130W DM PSR GM	20.300 lm
911401656608	BRP593 LED229/NW 140W DM PSA GM	22.900 lm
911401658908	BRP593 LED245/NW 150W DM PSR GM	24.500 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401652208	BRP591 LED116/NW 70W DM PSA GM	70 W
911401652608	BRP591 LED130/NW 80W DM PSA GM	80 W
911401654008	BRP591 LED143/NW 90W DM PSR GM	90 W
911401658208	BRP593 LED242/NW 150W DM PSA P7 GM	150 W
911401661408	BRP595 LED403/NW 250W DM PSA GM	250 W
911401662108	BRP595 LED432/NW 260W DM PSA GM	260 W
911401662508	BRP595 LED459/NW 280W DM PSA GM	280 W
911401664008	BRP595 LED489/NW 300W DM PSR GM	300 W
911401671508	BRP595 LED130/NW 65W DW2 PSRD O5	65 W
911401672008	BRP595 LED195/NW 100W DW2 PSRD O5	100 W
911401663808	BRP595 LED485/NW 300W DM PSA P7 GM	300 W
911401661708	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA P7 GM	240 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401664108	BRP595 LED489/NW 300W DM SR P7T SRB GM	300 W
911401659608	BRP594 LED301/NW 180W DM PSA GM	180 W
911401660008	BRP594 LED329/NW 200W DM PSA GM	200 W
911401660408	BRP594 LED356/NW 220W DM PSA GM	220 W
911401661108	BRP594 LED392/NW 240W DM PSA GM	240 W
911401658808	BRP593 LED244/NW 150W DM SR P7T SRB GM	150 W
911401654608	BRP592 LED167/NW 100W DM PSA GM	100 W
911401655308	BRP592 LED195/NW 120W DM PSA GM	120 W
911401655908	BRP592 LED203/NW 130W DM PSR GM	130 W
911401656608	BRP593 LED229/NW 140W DM PSA GM	140 W
911401658908	BRP593 LED245/NW 150W DM PSR GM	150 W

