



流线型灯具让街道更明亮

RoadFlair Pro

随着能源价格不断攀升，预算压力越来越大，市政部门比以往任何时候都更加重视节能。街道照明会消耗大量能源，因此大规模升级节能 LED 路灯是城市节约成本的基础。RoadFlair Pro 经过升级，最大限度降低了成本，同时充分提高了效能、安全性和功能性。最值得一提的是，RoadFlair Pro 采用流线型设计，为城市街道打造出迷人的美感。这些路灯不仅外观精美，还具有卓越的性能。灯具采用面向未来的技术，并结合了高效能（160 流明/瓦和 200 流明/瓦）、创新设计和智能互联等特性，使街道看起来更加明亮美好

优点

- 高效能
- 有吸引力且可持续的设计
- 互联且系统就绪
- 更高的耐用性和可靠性
- 卓越的光度设计
- 配有基于二维码识别系统的服务标签，可以让每盏灯具都唯一可识别，并提供维护、安装和备件信息

特点

- 系统效能超过 170 流明/瓦（高达 300 瓦）
- 系统效能 200 流明/瓦（高达 100 瓦）
- 使用寿命长，在 35°C 环境温度下长达 100,000 小时 (L80)
- 带有 10kV 或 15kV 浪涌保护设备
- 随时可与照明管理系统和传感器配对

应用

- 高速公路、城际主干道、林荫大道、环形交叉路口、人行横道
- 住宅区街道、小巷、广场、公园、自行车道和人行道、游乐场
- 停车场、工业区、加油站、铁路站场、机场、港口、水道

RoadFlair Pro

Versions



RoadFlair Pro

RoadFlair Pro

RoadFlair Pro


RoadFlair Pro




RoadFlair Pro

RoadFlair Pro

二维绘图



二维绘图



一般信息	
包含的驱动器	是
服务标签	是
机械和外壳	
光罩类型	透明圆顶
机械冲击保护代码	IK08
IP 等级	IP66
审批和申请	
CE 标志	是
可兼容性标志	-

灯技术

Order Code	Full Product Name	光源颜色	相关色温		显色指	光通量
			(标称)		数 (CRI)	
911401652108	BRP591 LED115/NW 70W DW2 PSA GC	740 中性白色	4000 K	>70		11,500 lm
911401652508	BRP591 LED129/NW 80W DW2 PSA GC	740 中性白色	4000 K	>70		12,900 lm
911401653908	BRP591 LED142/NW 90W DW2 PSR GC	740 中性白色	4000 K	>70		14,200 lm
911401657808	BRP593 LED240/NW 150W DW2 PSA P7 GC	740 中性白色	4000 K	>70		24,000 lm
911401661508	BRP595 LED405/NW 250W DW2 PSA GC	740 中性白色	4000 K	>70		40,500 lm
911401662008	BRP595 LED427/NW 260W DW2 PSA GC	740 中性白色	4000 K	>70		42,700 lm
911401662408	BRP595 LED454/NW 280W DW2 PSA GC	740 中性白色	4000 K	>70		45,400 lm
911401663608	BRP595 LED484/NW 300W DW2 PSR GC	740 中性白色	4000 K	>70		48,400 lm
911401663208	BRP595 LED480/NW 300W DW2 PSA P7 GC	740 中性白色	4000 K	>70		48,000 lm
911401649109	BRP593 LED263/NW 150W DW2 PSA GC	740 中性白色	4000 K	70		26,300 lm
911401649209	BRP593 LED250/WW 150W DW2 PSA GC	730 暖白色	3000 K	70		25,000 lm
911401648709	BRP591 LED147/NW 85W DW2 PSA GC	740 中性白色	4000 K	70		14,700 lm
911401648809	BRP591 LED136/WW 80W DW2 PSA GC	730 暖白色	3000 K	70		13,600 lm
911401661608	BRP594 LED388/NW 240W DW2 PSA P7 GC	740 中性白色	4000 K	>70		38,800 lm
911401648909	BRP592 LED209/NW 120W DW2 PSA GC	740 中性白色	4000 K	70		20,900 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401652108	BRP591 LED115/NW 70W DW2 PSA GC	70 W
911401652508	BRP591 LED129/NW 80W DW2 PSA GC	80 W
911401653908	BRP591 LED142/NW 90W DW2 PSR GC	90 W
911401657808	BRP593 LED240/NW 150W DW2 PSA P7 GC	150 W
911401661508	BRP595 LED405/NW 250W DW2 PSA GC	250 W
911401662008	BRP595 LED427/NW 260W DW2 PSA GC	260 W
911401662408	BRP595 LED454/NW 280W DW2 PSA GC	280 W
911401663608	BRP595 LED484/NW 300W DW2 PSR GC	300 W
911401663208	BRP595 LED480/NW 300W DW2 PSA P7 GC	300 W
911401649109	BRP593 LED263/NW 150W DW2 PSA GC	150 W
911401649209	BRP593 LED250/WW 150W DW2 PSA GC	150 W
911401648709	BRP591 LED147/NW 85W DW2 PSA GC	85 W
911401648809	BRP591 LED136/WW 80W DW2 PSA GC	85 W
911401661608	BRP594 LED388/NW 240W DW2 PSA P7 GC	240 W
911401648909	BRP592 LED209/NW 120W DW2 PSA GC	120 W

Order Code	Full Product Name	光源颜色	相关色温		显色指数	光通量
			(标称)		(CRI)	
911401649009	BRP592 LED193/WW 120W DW2 PSA GC	730 暖白色	3000 K		70	19,300 lm
911401649309	BRP594 LED423/NW 240W DW2 PSA GC	740 中性白色	4000 K		70	42,300 lm
911401649409	BRP594 LED402/WW 240W DW2 PSA GC	730 暖白色	3000 K		70	40,200 lm
911401649509	BRP595 LED525/NW 300W DW2 PSA GC	740 中性白色	4000 K		70	52,500 lm
911401649609	BRP595 LED499/WW 300W DW2 PSA GC	730 暖白色	3000 K		70	49,900 lm
911401659508	BRP594 LED298/NW 180W DW2 PSA GC	740 中性白色	4000 K		>70	29,800 lm
911401659908	BRP594 LED326/NW 200W DW2 PSA GC	740 中性白色	4000 K		>70	32,600 lm
911401660308	BRP594 LED352/NW 220W DW2 PSA GC	740 中性白色	4000 K		>70	35,200 lm
911401661008	BRP594 LED388/NW 240W DW2 PSA GC	740 中性白色	4000 K		>70	38,800 lm
911401654508	BRP592 LED165/NW 100W DW2 PSA GC	740 中性白色	4000 K		>70	16,500 lm
911401655008	BRP592 LED192/NW 120W DW2 PSA GC	740 中性白色	4000 K		>70	19,200 lm
911401655808	BRP592 LED201/NW 130W DW2 PSR GC	740 中性白色	4000 K		>70	20,100 lm
911401656508	BRP593 LED227/NW 140W DW2 PSA GC	740 中性白色	4000 K		>70	22,700 lm
911401658708	BRP593 LED243/NW 150W DW2 PSR GC	740 中性白色	4000 K		>70	24,300 lm

Order Code	Full Product Name	功耗
911401649009	BRP592 LED193/WW 120W DW2 PSA GC	120 W
911401649309	BRP594 LED423/NW 240W DW2 PSA GC	240 W
911401649409	BRP594 LED402/WW 240W DW2 PSA GC	240 W
911401649509	BRP595 LED525/NW 300W DW2 PSA GC	300 W
911401649609	BRP595 LED499/WW 300W DW2 PSA GC	300 W
911401659508	BRP594 LED298/NW 180W DW2 PSA GC	180 W
911401659908	BRP594 LED326/NW 200W DW2 PSA GC	200 W
911401660308	BRP594 LED352/NW 220W DW2 PSA GC	220 W
911401661008	BRP594 LED388/NW 240W DW2 PSA GC	240 W
911401654508	BRP592 LED165/NW 100W DW2 PSA GC	100 W
911401655008	BRP592 LED192/NW 120W DW2 PSA GC	120 W
911401655808	BRP592 LED201/NW 130W DW2 PSR GC	130 W
911401656508	BRP593 LED227/NW 140W DW2 PSA GC	140 W
911401658708	BRP593 LED243/NW 150W DW2 PSR GC	150 W

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光	Order Code	Full Product Name	可调光
911401652108	BRP591 LED115/NW 70W DW2 PSA GC	是	911401649009	BRP592 LED193/WW 120W DW2 PSA GC	1 - 10 伏
911401652508	BRP591 LED129/NW 80W DW2 PSA GC	是	911401649309	BRP594 LED423/NW 240W DW2 PSA GC	1 - 10 伏
911401653908	BRP591 LED142/NW 90W DW2 PSR GC	是	911401649409	BRP594 LED402/WW 240W DW2 PSA GC	1 - 10 伏
911401657808	BRP593 LED240/NW 150W DW2 PSA P7 GC	是	911401649509	BRP595 LED525/NW 300W DW2 PSA GC	1 - 10 伏
911401661508	BRP595 LED405/NW 250W DW2 PSA GC	是	911401649609	BRP595 LED499/WW 300W DW2 PSA GC	1 - 10 伏
911401662008	BRP595 LED427/NW 260W DW2 PSA GC	是	911401659508	BRP594 LED298/NW 180W DW2 PSA GC	是
911401662408	BRP595 LED454/NW 280W DW2 PSA GC	是	911401659908	BRP594 LED326/NW 200W DW2 PSA GC	是
911401663608	BRP595 LED484/NW 300W DW2 PSR GC	是	911401660308	BRP594 LED352/NW 220W DW2 PSA GC	是
911401663208	BRP595 LED480/NW 300W DW2 PSA P7 GC	是	911401661008	BRP594 LED388/NW 240W DW2 PSA GC	是
911401649109	BRP593 LED263/NW 150W DW2 PSA GC	1 - 10 伏	911401654508	BRP592 LED165/NW 100W DW2 PSA GC	是
911401649209	BRP593 LED250/WW 150W DW2 PSA GC	1 - 10 伏	911401655008	BRP592 LED192/NW 120W DW2 PSA GC	是
911401648709	BRP591 LED147/NW 85W DW2 PSA GC	1 - 10 伏	911401655808	BRP592 LED201/NW 130W DW2 PSR GC	是
911401648809	BRP591 LED136/WW 80W DW2 PSA GC	1 - 10 伏	911401656508	BRP593 LED227/NW 140W DW2 PSA GC	是
911401661608	BRP594 LED388/NW 240W DW2 PSA P7 GC	是	911401658708	BRP593 LED243/NW 150W DW2 PSR GC	是
911401648909	BRP592 LED209/NW 120W DW2 PSA GC	1 - 10 伏			

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	外壳颜色	Order Code	Full Product Name	外壳颜色
911401652108	BRP591 LED115/NW 70W DW2 PSA GC	灰色	911401649009	BRP592 LED193/WW 120W DW2 PSA GC	RAL7040
911401652508	BRP591 LED129/NW 80W DW2 PSA GC	灰色	911401649309	BRP594 LED423/NW 240W DW2 PSA GC	RAL7040
911401653908	BRP591 LED142/NW 90W DW2 PSR GC	灰色	911401649409	BRP594 LED402/WW 240W DW2 PSA GC	RAL7040
911401657808	BRP593 LED240/NW 150W DW2 PSA P7 GC	灰色	911401649509	BRP595 LED525/NW 300W DW2 PSA GC	RAL7040
911401661508	BRP595 LED405/NW 250W DW2 PSA GC	灰色	911401649609	BRP595 LED499/WW 300W DW2 PSA GC	RAL7040
911401662008	BRP595 LED427/NW 260W DW2 PSA GC	灰色	911401659508	BRP594 LED298/NW 180W DW2 PSA GC	灰色
911401662408	BRP595 LED454/NW 280W DW2 PSA GC	灰色	911401659908	BRP594 LED326/NW 200W DW2 PSA GC	灰色
911401663608	BRP595 LED484/NW 300W DW2 PSR GC	灰色	911401660308	BRP594 LED352/NW 220W DW2 PSA GC	灰色
911401663208	BRP595 LED480/NW 300W DW2 PSA P7 GC	灰色	911401661008	BRP594 LED388/NW 240W DW2 PSA GC	灰色
911401649109	BRP593 LED263/NW 150W DW2 PSA GC	RAL7040	911401654508	BRP592 LED165/NW 100W DW2 PSA GC	灰色
911401649209	BRP593 LED250/WW 150W DW2 PSA GC	RAL7040	911401655008	BRP592 LED192/NW 120W DW2 PSA GC	灰色
911401648709	BRP591 LED147/NW 85W DW2 PSA GC	RAL7040	911401655808	BRP592 LED201/NW 130W DW2 PSR GC	灰色
911401648809	BRP591 LED136/WW 80W DW2 PSA GC	RAL7040	911401656508	BRP593 LED227/NW 140W DW2 PSA GC	灰色
911401661608	BRP594 LED388/NW 240W DW2 PSA P7 GC	灰色	911401658708	BRP593 LED243/NW 150W DW2 PSR GC	灰色
911401648909	BRP592 LED209/NW 120W DW2 PSA GC	RAL7040			

