



Klassinen muotokieli, moderni ja tulevaisuusvalmis valaistus

CityMood

Philips CityMood on saanut inspiraationsa 1900-luvun alun katuvalaisimista, joissa oli kartionmuotoinen valaisinkupu. CityMoodin perinteisen moderni muotokieli sopii hyvin sekä moderneille alueille että vanhan infrastruktuurin kanssa yhteen. Valaisimessa on hyvä energiatehokkuus ja valon laatu. Saatavilla on yli 30 optiikkaa ja valonjakoa sekä kattavasti eri värilämpötiloja ja valontoisto-ominaisuuksia. Valovirta on valittavissa 900 ja 16 200 lumenin väliltä. CityMood on suunniteltu 4–8 metrin asennuskorkeuksiin, joten se sopii erinomaisesti monenlaisiin ulkovalaistussovelluksiin. Valaisimeen on saatavilla 1 tai 2 Zhaga-liitintä, jotka mahdollistavat älykkään ja pitkälle tulevaisuuteen toimivan valaistusratkaisun. CityMood-valaisinta voidaan täydentää sensoreilla ja yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. CityMoodissa on Signifyn huoltotunniste (service tag), joka tarjoaa pääsyn varaosätietoihin sekä huolto- ja asennusohjeisiin helposti skannaamalla QR-koodi, joka löytyy valaisinpylvästä tai suoraan valaisimesta. Ilman työkaluja avattavissa malleissa on suora pääsy liitäntälaitteeseen ja LED-moduuliin.

Hyödyt

- Tyylikkäässä ja elegantissa valaisimessa on klassinen muotokieli, joka sopii nykyaikaisiin ja historiallisiin kohteisiin
- Zhaga-liitännät mahdollistavat älykkään ohjauksen ja yhteensopivuuden pitkälle tulevaisuuteen
- Helppo asentaa ja huoltaa, saatavilla työkaluttomia versioita
- Sisältää QR-pohjaisen huoltotunnisteen, joka helpottaa valaisimen asennusta ja huoltoa sekä tarjoaa pääsyn varaosätietoihin kätevästi

Ominaisuudet

- Saatavilla kirkas tasolasi tai kirkas polykarbonaattikupu
- Lisävarusteena saatavilla koristekruunut
- Energiatehokas LED-teknologia
- Saatavilla kattavasti erilaisia keilakulmia ja tehokkaita optiikoita
- Integroitu häikäisy suoja vähentää häikäisyä ja häiritsevää takavaloa
- Voidaan käyttää sensoreiden kanssa ja yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin

Käyttökohteet

- Puistot ja aukiot
- Asuinrakennukset
- Tiet ja kadut
- Kaupunkien pääkadut ja -tiet, asuinalueiden kadut, sivukadut
- Kaupunkien keskustat ja historiallisesti arvokkaat alueet
- Pyörä- ja kävelytiet, aukiot, puistot ja leikkikentät

Versions




CityMood BSP673 - toolless opening version with clear polycarbonate bowl and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and bottom crown




CityMood BSP672 with clear flat glass



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl and top socket







CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl, top & bottom crown and top socket



CityMood BSP672 with clear polycarbonate bowl


Mittapiirros



Tuotetiedot



CityMood - tooless opening version



CityMood 20 LED view

Tuotetiedot



CityMood 1" gas suspended
fixation with counter-nut



CityMood top socket view



CityMood hinge view

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valaisimen valokeila	-
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Vakioylijännitesuo jaustaso
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Musta
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Hätätilakäyttö	
Keskusastollinen turvalaistus	Ei
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	-

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	LED120
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	LED20
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	LED80
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	LED30
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	LED120
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	LED50

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Valovirta	Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	730 Lämmin valkoinen	3000 K	10 440 lm	Leveä valonjako 50
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	730 Lämmin valkoinen	3000 K	1 840 lm	Keskileveä valonjako 50
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	730 Lämmin valkoinen	3000 K	7 200 lm	Keskileveä valonjako 10
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	722 Lämmin valkoinen	2200 K	2 760 lm	Keskileveä valonjako 50
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	730 Lämmin valkoinen	3000 K	10 680 lm	Keskileveä valonjako 50
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	727 Lämmin valkoinen	2700 K	4 750 lm	Keskileveä valonjako 10

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ylöspäin suuntautuvan valon suhde
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	2
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	2
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	0

Order Code	Full Product Name	Ylöspäin suuntautuvan valon suhde
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	2
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	2
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	2

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	70,8 W
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	13 W
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	46,2 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	26,1 W
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	70,8 W
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	35,9 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Optiikan suojan tyyppi	Mekaanisen iskusuojauksen koodi
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	Kirkas polykarbonaattikupu	IK10
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	Kirkas polykarbonaattikupu	IK10
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	Tasolasi	IK09


Order Code	Full Product Name	Optiikan suojan tyyppi	Mekaanisen iskusuojauksen koodi
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	Kirkas polykarbonaattikupu	IK10
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	Kirkas polykarbonaattikupu	IK10
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	Kirkas polykarbonaattikupu	IK10

Tuotetiedot


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
912300060517	BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK	BSP673
912300060510	BSP672 LED20/730 PCC II DM50 G1 CRN2 AL	BSP672
912300060514	BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK	BSP672

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
912300060507	BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK	BSP672
912300060513	BSP672 LED120/730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL	BSP672
912300060506	BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK	BSP672


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060506




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060507




Polar Normal (separate) - BSP672I - 912300060514


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BSP672I -
912300060513



Polar Normal (separate) - BSP672I -
912300060517



Polar Normal (separate) - BSP672I -
912300060510

