



Ledinaire fényárvilágítás – egyszerűen nagyszerű LED

Ledinaire napelemes fényárvilágítás

Telepítse mindenhová, nincs energiaszámlája többé. Ez a Ledinaire fényárvilágítási termékcsalád napelemmel és beépített akkumulátorral működik. A távvezérlővel fel- és lekapcsolható, és kiválasztható a különböző világítási időtartamok és fényerő-szabályozási lehetőségek valamelyike. A termékcsalád a Philips kiváló minőségi szintjeit tartalmazza versenyképes áron. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan az, amire szüksége van.

Előnyök

- Már nincs villanyszámla, az áramot a nap adja
- Nagyobb telepítési szabadság, nincs szükség az elektromos hálózathoz való csatlakozásra
- A 100 W-os, 200 W-os, 300 W-os és 500 W-os halogén fényárvilágítások helyett használható
- A távvezérlővel egyszerűen konfigurálható

Szolgáltatások

- Napelemmel és integrált akkumulátorral működő fényárvilágítás
- Az infravörös fénnel működő távvezérlő lehetővé teszi a fényárvilágítás távolról történő be- és kikapcsolását, valamint a több előre beállított üzemmód valamelyikének kiválasztását
- A fénykibocsátás 900 lm-től 4500 lm-ig érhető el
- 3000 K-s és 4000 K-s változatok érhetőek el CRI80-as színvisszaadással
- IP65, IK06
- Elektromos osztály: III.

Ledinaire napelemes fényárvilágítás


Alkalmazás

- Kültéri lakó- és kereskedelmi területek, kültéri parkolók, kiskereskedelmi üzletek homlokzata





Figyelmeztetések és biztonság

- Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében 0 °C alatt nem működik a fényárvilágítás, és az akkumulátor sem töltődik
- Az akkumulátor optimális töltése erős napsütésben
- Ártalmatlanítás az élettartam végén: Az akkumulátort szakembernek kell eltávolítania

Versions



Méretezett rajza




Ledinaire napelemes fényárvilágítás

Termék részletei

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview luminaire and
Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Side detail Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside luminaire



Ledinaire napelemes fényárvilágítás

Termék részletei



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Side detail Luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview Luminaire



Ledinaire napelemes fényárvilágítás

Termék részletei



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside solar

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Side detail Luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview Luminaire



Ledinaire napelemes fénnyárvilágítás

Termék részletei

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview luminaire and
Solar




Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview luminaire and
Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Side detail Luminaire




Ledinaire napelemes fényárvilágítás

Termék részletei



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview luminaire and
Solar

Ledinaire napelemes fényárvilágítás

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Lámpatest fényeloszlása	114°
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Kültéri optika típusa	Szimmetrikus
Felfelé irányuló fényhányados	0
Működtetés és elektronika	
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 1.5 kV-os differenciál módusig és 1.5 kV közös módusig
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Maximális szabályozási szint	10%
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Üveg
Ház színe	Szürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK06
Por és víz elleni védelem kódja	IP65
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Normál dőlésszögű oszlopfej	27°
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
75203099	BVP085 LED42/830	LED42S
75204799	BVP085 LED45/840	LED45S
75201699	BVP085 LED26/830	LED26S
75202399	BVP085 LED28/840	LED28S
75199699	BVP085 LED17/830	LED17S
75200999	BVP085 LED18/840	LED18S
75198999	BVP085 LED09/840	LED9-4S

Technikai adatok

Full Product			Korrelált színhőmérséklet	
Order Code	Name	A fényforrás színe	(névleges)	Fényáram
75203099	BVP085 LED42/830	830 meleg fehér	3000 K	4 160 lm
75204799	BVP085 LED45/840	840 semleges fehér	4000 K	4 480 lm

Full Product			Korrelált színhőmérséklet	
Order Code	Name	A fényforrás színe	(névleges)	Fényáram
75201699	BVP085 LED26/830	830 meleg fehér	3000 K	2 600 lm
75202399	BVP085 LED28/840	840 semleges fehér	4000 K	2 800 lm

Ledinaire napelemes fénýárvilágítás

Full Product			Korrelált színhőmérséklet	
Order Code	Name	A fényforrás színe	(névleges)	Fényáram
75199699	BVP085 LED17/830	830 meleg fehér	3000 K	1 690 lm
75200999	BVP085 LED18/840	840 semleges fehér	4000 K	1 820 lm

Full Product			Korrelált színhőmérséklet	
Order Code	Name	A fényforrás színe	(névleges)	Fényáram
75198999	BVP085 LED09/840	840 semleges fehér	4000 K	910 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
75203099	BVP085 LED42/830	32 W
75204799	BVP085 LED45/840	32 W
75201699	BVP085 LED26/830	20 W
75202399	BVP085 LED28/840	20 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
75199699	BVP085 LED17/830	13 W
75200999	BVP085 LED18/840	13 W
75198999	BVP085 LED09/840	6,5 W

