



Svetlomet Ledinaire – jednoducho skvelé svietidlo LED

Solárne svetlomety Ledinaire

Namontujte ho všade, už žiadne účty za energie. Tento rad svetlometov Ledinaire je napájaný solárnym panelom a integrovanou batériou. Diaľkové ovládanie vám umožňuje zapnúť/vypnúť svetlo a vybrať si medzi rôznymi dĺžkami trvania osvetlenia a možnosťami stmievania. Tento rad prichádza s vysokou úrovňou kvality od spoločnosti Philips za konkurencieschopnú cenu. Spoľahlivé, energeticky účinné a cenovo dostupné – presne to, čo potrebujete.

Výhody

- Žiadna spotreba elektriny, energia pochádza zo slnka
- Väčšia voľnosť pri inštalácii, nie je potrebné pripojenie k elektrickej sieti
- Náhrada za 100 W, 200 W, 300 W a 500 W halogénové reflektory
- Jednoduchá konfigurácia pomocou diaľkového ovládača

Vlastnosti

- Svetlomet napájaný solárnym panelom a integrovanou batériou
- Infračervené diaľkové ovládanie umožňuje zapínať či vypínať svetlomet na diaľku a vyberať si medzi niekoľkými predvolenými režimami
- Svetelný tok od 900 do 4 500 lm
- Verzie 3000K a 4000K dostupné s CRI80
- IP65, IK06
- Elektrická trieda III

Aplikácie

- Vonkajšie obytné a komerčné priestory, vonkajšie parkoviská, priečelia maloobchodných predajní

Solárne svetlomety Ledinaire

Varovanie a ochrana

- Kvôli ochrane životnosti akumulátora nebude svetlomet fungovať a batéria sa nebude nabíjať, keď teplota poklesne pod 0 °C
- Optimálne nabíjanie akumulátora pri silnom slnečnom svetle
- Likvidácia na konci životnosti: Batériu musí vybrať odborník


Versions



BVP085 Ledinaire floodlight Solar
PP



Ledinaire floodlight Solar -
BVP085 - 2600lm





Ledinaire floodlight Solar -
BVP085 - 1700lm





Ledinaire floodlight Solar -
BVP085 - 900lm

Rozmerový obrázok



Rozmerový obrázok




Podrobnosti o produkte

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview luminaire and
Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside solar



Solárne svetlomety Ledinaire

Podrobnosti o produkte



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Side detail Luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview Solar

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Backside solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Side detail Solar

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Side detail Luminaire



Podrobnosti o produkte

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Sideview Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Backside luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside solar

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview Luminaire



Podrobnosti o produkte



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Side detail Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview Luminaire

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside solar




Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Sideview luminaire and
Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED26 28 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Backside



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Sideview luminaire and
Solar

Solárne svetlomety Ledinaire

Podrobnosti o produkte

Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Backside




Ledinaire Solar Flood BVP085
LED09 Side detail Luminaire



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED42 45 Side detail Solar



Ledinaire Solar Flood BVP085
LED17 18 Sideview luminaire and
Solar



Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Svetelné technické	
Rozptyl svetelného lúča svietidla	114°
Index podania farieb (CRI)	>80
Typ optiky, exteriér	Symetrická
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Prevádzkové a elektrické	
Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 1.5 kV diferenciálny režim a 1.5 kV bežný režim
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Maximálna úroveň stmievania	10%
Mechanické časti a teleso	
Typ optického krytu	Sklo
Farba telesa	Sivá
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK06
Krytie IP	IP65
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	27°
Núdzová prevádzka	
Centrálna núdzová prevádzka	Nie
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
75203099	BVP085 LED42/830	LED42S
75204799	BVP085 LED45/840	LED45S
75201699	BVP085 LED26/830	LED26S
75202399	BVP085 LED28/840	LED28S
75199699	BVP085 LED17/830	LED17S
75200999	BVP085 LED18/840	LED18S
75198999	BVP085 LED09/840	LED9-4S

Svetelné technické

		Náhradná teplota	
Order Code	Full Product Name	Farba svetelného zdroja	chromatickosti (nom.) Svetelný tok
75203099	BVP085 LED42/830	830 teplá biela	3000 K 4 160 lm
75204799	BVP085 LED45/840	840 neutrálna biela	4000 K 4 480 lm

		Náhradná teplota	
Order Code	Full Product Name	Farba svetelného zdroja	chromatickosti (nom.) Svetelný tok
75201699	BVP085 LED26/830	830 teplá biela	3000 K 2 600 lm
75202399	BVP085 LED28/840	840 neutrálna biela	4000 K 2 800 lm

Solárne svetlomety Ledinaire

Full Product		Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti	
Order Code	Name		(nom.)	Svetelný tok
75199699	BVP085 LED17/830	830 teplá biela	3000 K	1 690 lm
75200999	BVP085 LED18/840	840 neutrálna biela	4000 K	1 820 lm

Full Product		Farba svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti	
Order Code	Name		(nom.)	Svetelný tok
75198999	BVP085 LED09/840	840 neutrálna biela	4000 K	910 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
75203099	BVP085 LED42/830	32 W
75204799	BVP085 LED45/840	32 W
75201699	BVP085 LED26/830	20 W
75202399	BVP085 LED28/840	20 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
75199699	BVP085 LED17/830	13 W
75200999	BVP085 LED18/840	13 W
75198999	BVP085 LED09/840	6,5 W

