



Coreline tempo small gen2 Pro každý projekt, ve kterém na světle opravdu záleží – vysoká kvalita a snadná instalace

Coreline tempo small gen2

Svítlidlo Coreline tempo small gen2 naplňuje slib řady Coreline, že bude poskytovat inovativní, snadno použitelné a vysoce kvalitní světlometové osvětlení. Omezený rozsah možností usnadňuje nalezení nejlepší náhrady se zachováním intenzity osvětlení za konvenční technologie a přímé nahrazení 70W a 100W výbojek HID. Řada světlometů CoreLine tempo small gen2 nabízí 2 úrovně světelného toku pro mnoho různých oblastí použití, stejně jako výběr 2 variant vysoce výkonné asymetrické a symetrické optiky. Montáž světlometového osvětlení LED usnadňuje univerzální montážní konzola ve tvaru U a vnější třípólový konektor pro rychlé připojení. Jedná se o ideální řešení venkovního světlometového osvětlení, např. pro průmyslové či komerční areály, parkoviště apod.

Coreline tempo small gen2

Výhody

- Stejná úroveň osvětlení, jakou poskytuje stávající konvenční řešení, při současné úspoře energie
- Další velikosti světelného toku pro pokrytí více účelů použití
- Větší úspora energie díky dostupnosti ovládacích prvků
- Zvýšená spolehlivost a odolnost
- Snadná montáž


Vlastnosti

- K dispozici se symetrickou a asymetrickou optikou
- Možnosti ovládání DALI, Dynadimmer, Lumistep
- 3 000 K, 4 000 K
- IP66, IK08
- Dlouhá životnost 100 000 h
- 1m kabel s vodotěsným konektorem
- Možnost povrchové úpravy pro mořská prostředí

Aplikace

- Sklady
- Kanceláře
- Venkovní parkoviště
- Interiérová sportovní zařízení

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



Front view



Side view

Coreline tempo small gen2

Obecné informace

Včetně předřadníku	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano

Světelně technické

Index podání barev (CRI)	70
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0

Provozní a elektrické

Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Ochrana svítidla proti rázům až 6 kV v rozdílovém a až 8 kV v běžném režimu
--	---

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Typ optického krytu	Ploché sklo
Barva těla	Šedá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Kód ochrany proti vniknutí	IP66
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°

Nouzové osvětlení

Centrální nouzový provoz	Ne
--------------------------	----

Certifikace a použití

Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy

Označení a balení

Kód produktové řady	BVP111
---------------------	--------

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
55679900	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	LED51
55680500	BVP111 LED51-4S/740 S	LED51
55681200	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	LED49
55682900	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	LED73
55735200	BVP111 LED49-4S/730 S	LED49

Světelně technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok
55679900	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	60° x 120°	740 neutrální bílá	4000 K	4 437 lm

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok
55680500	BVP111 LED51-4S/740 S	10° x 60°	740 neutrální bílá	4000 K	4 437 lm

Coreline tempo small gen2

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok
		svítidla			
55681200	BVP111 LED49-4S/73 0 OFA52	60° x 120°	730 teplá bílá	3000 K	4 263 lm
55682900	BVP111 LED73-4S/74 0 OFA52	60° x 120°	740 neutrální bílá	4000 K	6 278 lm

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku	Barva světelného zdroje	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok
		svítidla			
55735200	BVP111 LED49-4S/73 0 S	10° x 60°	730 teplá bílá	3000 K	4 263 lm

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky, exteriéry
55679900	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	Asymetrický
55680500	BVP111 LED51-4S/740 S	Symetrická
55681200	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	Asymetrický




Order Code	Full Product Name	Typ optiky, exteriéry
55682900	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	Asymetrický
55735200	BVP111 LED49-4S/730 S	Symetrická

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
55679900	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	31 W
55680500	BVP111 LED51-4S/740 S	31 W
55681200	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	31 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
55682900	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	43 W
55735200	BVP111 LED49-4S/730 S	31 W

Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP111 -
912300060466


Polar Normal (separate) - BVP111 -
912300060467

Polar Normal (separate) - BVP111 -
912300060470

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP111I -
912300060468



Polar Normal (separate) - BVP111I -
912300060469

