



Coreline Tempo lille Gen2 - Til ethvert projekt, hvor lys virkelig betyder noget. Høj kvalitet og nem at installere

CoreLine Tempo Gen2 lille

Coreline Tempo lille Gen2 lever op til løftet om innovativ, brugervenlig projektørbelysning i høj kvalitet. Et begrænset udvalg gør det nemt at finde den bedste erstatning til udskiftning af konventionelle teknologier og direkte udskiftning af 70W og 100W HID-lamper. CoreLine Tempo lille Gen2 tilbyder 2 lumenpakker til mange forskellige anvendelsesområder samt 2 højtydende asymmetriske og symmetriske optikker. Installation af denne LED-projektør er simpel takket være det U-formede monteringsbeslag og det eksterne 3-polede lynstik. Det er en ideel projektørløsning til udendørsmiljøer såsom industri-/kommercielle områder, parkeringspladser mv.

Fordele

- Samme lysniveauer som din eksisterende konventionelle løsning, samtidig med at du sparer på energien
- Ekstra lumenpakke for mere lysdækning
- Bedre energibesparelser takket være tilgængeligheden af forskellige lysstyringssystemer
- Forstærket pålidelighed og holdbarhed
- Nem at installere

CoreLine Tempo Gen2 lille


Funktioner

- Mulighed for både symmetrisk og asymmetrisk optik
- kompatibel med DALI, Dynnadimmer, Lumistep lysstyringssystemer
- 3000K, 4000K
- IP66, IK08
- Lang levetid på 100.000 timer
- 1m kabel med vandtæt stik
- Mulighed for belægning for beskyttelse mod havsalt

Anvendelsesområder

- Lagerhaller
- Kontorer
- Udendørs parkeringspladser
- Indendørs sportsfaciliteter

Målskitse



Oplysninger om produktet



Front view



Side view

CoreLine Tempo Gen2 lille

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Armatusikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Planglas
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
Produktdata	
Produktseriekode	BVP111

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
912300060466	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	LED51
912300060467	BVP111 LED51-4S/740 S	LED51
912300060468	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	LED49
912300060469	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	LED73
912300060470	BVP111 LED49-4S/730 S	LED49

Lysteknisk (1/2)

Full			Korreleret			Full			Korreleret		
Order Code	Product Name	Armaturlysstrålespredning	Lyskildefarve	farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm	Order Code	Product Name	Armaturlysstrålespredning	Lyskildefarve	farvetemperatur (nom.)	Lysstrøm
912300060466	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	60° x 120°	740 Neutral hvid	4000 K	4.437 lm	912300060468	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	60° x 120°	730 Varm hvid	3000 K	4.263 lm
912300060467	BVP111 LED51-4S/740 S	10° x 60°	740 Neutral hvid	4000 K	4.437 lm	912300060469	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	60° x 120°	740 Neutral hvid	4000 K	6.278 lm

CoreLine Tempo Gen2 lille

	Full	Armatur til	Korreleret		
	Product	lysstrålpredning	Lyskildefarve	farvetemperatur	
Order Code	Name			(nom.)	Lysstrøm
912300060470	BVP111	10° x 60°	730 Varm	3000 K	4.263 lm
	LED49-4S/		hvid		
	730 S				

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktype til brug udendørs
912300060466	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	Asymmetrisk
912300060467	BVP111 LED51-4S/740 S	Symmetrisk
912300060468	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	Asymmetrisk




Order Code	Full Product Name	Optiktype til brug udendørs
912300060469	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	Asymmetrisk
912300060470	BVP111 LED49-4S/730 S	Symmetrisk

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300060466	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	31 W
912300060467	BVP111 LED51-4S/740 S	31 W
912300060468	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	31 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300060469	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	43 W
912300060470	BVP111 LED49-4S/730 S	31 W



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060466

Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060467

Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060470



Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060468

Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060469

CoreLine Tempo Gen2 lille

