



# Coreline tempo μικρό μέγεθος, 2ης γενιάς Για κάθε έργο όπου το φως είναι πραγματικά σημαντικό, υψηλής ποιότητας και εύκολο στην εγκατάσταση

## Coreline tempo μικρό μέγεθος, 2ης γενιάς

Το CoreLine tempo μικρού μεγέθους 2ης γενιάς τηρεί την υπόσχεση της CoreLine για πρωτοποριακούς, εύχρηστους και υψηλής ποιότητας προβολείς. Μια περιορισμένη γκάμα επιλογών διευκολύνει την εύρεση της βέλτιστης αντικατάστασης lux-προς-lux για συμβατικές τεχνολογίες και την άμεση αντικατάσταση λαμπτήρων HID 70 W και 100 W Η σειρά CoreLine tempo μικρού μεγέθους 2ης γενιάς προσφέρει 2 πακέτα φωτεινής ισχύος για πολλούς διαφορετικούς τομείς εφαρμογής, καθώς και 2 ασύμμετρα και συμμετρικά οπτικά συστήματα υψηλής απόδοσης. Η εγκατάσταση αυτού του προβολέα LED γίνεται εύκολη χάρη στη βάση στερέωσης σε σχήμα U και τον εξωτερικό ταχυσύνδεσμο 3 πόλων. Είναι ιδανική λύση για φωτισμό εξωτερικών χώρων με προβολείς, όπως για βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους, χώρους στάθμευσης κ.λπ.

## Coreline tempo μικρό μέγεθος, 2ης γενιάς

### Οφέλη

- Ίδια επίπεδα φωτός με την υπάρχουσα συμβατική σας λύση, ενώ εξοικονομείτε ενέργεια
- Πρόσθετο πακέτο φωτεινής ισχύος για περισσότερο φως/κάλυψη εφαρμογής
- Καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στη διαθεσιμότητα των συστημάτων ελέγχου
- Ενισχυμένη αξιοπιστία και ανθεκτικότητα
- Εύκολο στην εγκατάσταση


### Χαρακτηριστικά

- Διατίθεται με συμμετρικές και ασύμμετρες οπτικές δέσμες
- DALI, Dynnadimmer, επιλογές ελέγχου Lumisterp
- 3000K, 4000K
- IP66, IK08
- Μεγάλη διάρκεια ζωής 100 KHrs
- Καλώδιο 1 m με αδιάβροχο βύσμα
- Επιλογή επικάλυψης προστασίας έναντι θαλάσσιου περιβάλλοντος

### Εφαρμογή

- Αποθήκες
- Γραφεία
- Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης
- Εσωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



### Λεπτομέρειες για το προϊόν



Front view



Side view

| Γενικές πληροφορίες                        |                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης         | Ναι                                                                                                       |
| Αριθμός οργάνων                            | 1 μονάδα                                                                                                  |
| Επκέτα σέρβις                              | Ναι                                                                                                       |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού            |                                                                                                           |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)          | 70                                                                                                        |
| Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω    | 0                                                                                                         |
| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας      |                                                                                                           |
| Surge Protection (Common/Differential)     | Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορεική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία |
| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης  |                                                                                                           |
| Με ρύθμιση έντασης                         | Όχι                                                                                                       |
| Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα          |                                                                                                           |
| Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος        | Επίπεδο γυαλί                                                                                             |
| Χρώμα περιβλήματος                         | Γκρι                                                                                                      |
| Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις       | IK08                                                                                                      |
| Βαθμός προστασίας από τις εισροές          | IP66                                                                                                      |
| Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση | 0°                                                                                                        |
| Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου | 0°                                                                                                        |
| Λειτουργία έκτακτης ανάγκης                |                                                                                                           |
| Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης        | Όχι                                                                                                       |
| Έγκριση και Εφαρμογή                       |                                                                                                           |
| Σήμανση CE                                 | Ναι                                                                                                       |
| Σήμανση ευφλεκτότητας                      | Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες                                                            |
| Στοιχεία προϊόντος                         |                                                                                                           |
| Κωδικός ονομασίας σειράς                   | BVP111                                                                                                    |

Γενικές πληροφορίες

| Order Code | Full Product Name         | Κωδικός σειράς λαμπτήρων |
|------------|---------------------------|--------------------------|
| 55679900   | BVP111 LED51-4S/740 OFA52 | LED51                    |
| 55680500   | BVP111 LED51-4S/740 S     | LED51                    |
| 55681200   | BVP111 LED49-4S/730 OFA52 | LED49                    |
| 55682900   | BVP111 LED73-4S/740 OFA52 | LED73                    |
| 55735200   | BVP111 LED49-4S/730 S     | LED49                    |

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

|            |                           | Διάχυση φωτεινής δέσμης | Χρώμα πηγής φωτός  | Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | Φωτεινή ροή |
|------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Order Code | Full Product Name         | φωτιστικού              | φωτός              | χρώματος (ονομ.)                     | Φωτεινή ροή |
| 55679900   | BVP111 LED51-4S/740 OFA52 | 60° x 120°              | 740 Ουδέτερο λευκό | 4000 K                               | 4.437 lm    |

|            |                       | Διάχυση φωτεινής δέσμης | Χρώμα πηγής φωτός  | Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | Φωτεινή ροή |
|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
| Order Code | Full Product Name     | φωτιστικού              | φωτός              | χρώματος (ονομ.)                     | Φωτεινή ροή |
| 55680500   | BVP111 LED51-4S/740 S | 10° x 60°               | 740 Ουδέτερο λευκό | 4000 K                               | 4.437 lm    |

Coreline tempo μικρό μέγεθος, 2ης γενιάς

| Order Code | Full Product Name         | Διάχυση φωτεινής δέσμης | Χρώμα πηγής φωτός  | Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | Φωτεινή ροή |
|------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|
|            |                           | φωτιστικού              |                    |                                      |             |
| 55681200   | BVP111 LED49-4S/730 OFA52 | 60° x 120°              | 730 Θερμό λευκό    | 3000 K                               | 4.263 lm    |
| 55682900   | BVP111 LED73-4S/740 OFA52 | 60° x 120°              | 740 Ουδέτερο λευκό | 4000 K                               | 6.278 lm    |

| Order Code | Full Product Name     | Διάχυση φωτεινής δέσμης | Χρώμα πηγής φωτός | Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) | Φωτεινή ροή |
|------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
|            |                       | φωτιστικού              |                   |                                      |             |
| 55735200   | BVP111 LED49-4S/730 S | 10° x 60°               | 730 Θερμό λευκό   | 3000 K                               | 4.263 lm    |

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

| Order Code | Full Product Name         | Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 55679900   | BVP111 LED51-4S/740 OFA52 | Ασύμμετρο                                 |
| 55680500   | BVP111 LED51-4S/740 S     | Συμμετρικό                                |
| 55681200   | BVP111 LED49-4S/730 OFA52 | Ασύμμετρο                                 |


| Order Code | Full Product Name         | Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 55682900   | BVP111 LED73-4S/740 OFA52 | Ασύμμετρο                                 |
| 55735200   | BVP111 LED49-4S/730 S     | Συμμετρικό                                |

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας


| Order Code | Full Product Name         | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|---------------------------|----------------------|
| 55679900   | BVP111 LED51-4S/740 OFA52 | 31 W                 |
| 55680500   | BVP111 LED51-4S/740 S     | 31 W                 |
| 55681200   | BVP111 LED49-4S/730 OFA52 | 31 W                 |

| Order Code | Full Product Name         | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|---------------------------|----------------------|
| 55682900   | BVP111 LED73-4S/740 OFA52 | 43 W                 |
| 55735200   | BVP111 LED49-4S/730 S     | 31 W                 |


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060466




Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060467




Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060470

Coreline tempo μικρό μέγεθος, 2ης γενιάς

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP111I - 912300060468



Polar Normal (separate) - BVP111I - 912300060469

