



Coreline tempo small gen2: kaikkiin projekteihin, joissa valolla on väliä – erittäin laadukas ja helppo asentaa

Coreline tempo small gen2

Coreline tempo small gen2 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Rajallinen valikoima tekee perinteisten lampujen korvaamisesta sekä 70 W:n ja 100 W:n HID-lamput parhaiten korvaavan, luksiarvoltaan vastaavan tuotteen valitsemisesta helppoa. CoreLine tempo small gen2 -valaisimet tarjoavat kaksi valovirtavaihtoehtoa moniin eri käyttökohteisiin sekä tehokkaat epäsymmetriset ja symmetriset optiikat. LED-valonheittimien asennus on helppoa yleiskäyttöisen U-asennuskiinnikkeen ja ulkoisen 3-napaisen pikaliittimen ansiosta. Se on ihanteellinen valonheitinvalaistusratkaisu ulkotiloihin, kuten teollisuuteen, liikekiinteistöihin ja pysäköintialueille.

Hyödyt

- Samat valotasot kuin perinteisessä ratkaisussa, mutta energiansäästöä kartuttaen
- Lisäksi saatavilla valovirtaversio, joka tarjoaa enemmän valoa ja sopii useampiin kohteisiin
- Enemmän energiansäästöä ohjausjärjestelmien ansiosta
- Luotettava ja erittäin kestävä
- Helppo asennus

Coreline tempo small gen2


Ominaisuudet

- Saatavilla symmetrisellä ja epäsymmetrisellä optiikalla
- Ohjausvaihtoehdot: DALI, Dynnadimmer, Lumistep
- 3 000 K, 4 000 K
- IP66, IK08
- Pitkä käyttöikä: 100 000 tuntia
- 1 metrin kaapeli, vesitiivis liitin
- Merisuolasuojaus vaihtoehtona

Käyttökohteet

- Varastot
- Toimistot
- Ulkopysäköintialueet
- Sisäurheilutilat

Mittapiirros



Tuotetiedot



Front view



Side view

Coreline tempo small gen2

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen)
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Tasolasi
Kotelon väri	Harmaa
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Hätätilakäyttö	
Keskusastollinen turvalaistus	Ei
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	BVP111

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi
912300060466	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	LED51
912300060467	BVP111 LED51-4S/740 S	LED51
912300060468	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	LED49
912300060469	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	LED73
912300060470	BVP111 LED49-4S/730 S	LED49

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Valovirta
912300060466	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	60° x 120°	740 Neutraali valkoinen	4000 K	4 437 lm
912300060467	BVP111 LED51-4S/740 S	10° x 60°	740 Neutraali valkoinen	4000 K	4 437 lm
912300060468	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	60° x 120°	730 Lämmin valkoinen	3000 K	4 263 lm

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen väri	Väriämpötila (nim.)	Valovirta
912300060469	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	60° x 120°	740 Neutraali valkoinen	4000 K	6 278 lm
912300060470	BVP111 LED49-4S/730 S	10° x 60°	730 Lämmin valkoinen	3000 K	4 263 lm

Coreline tempo small gen2

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi
912300060466	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	Epäsymmetrinen
912300060467	BVP111 LED51-4S/740 S	Symmetrinen
912300060468	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	Epäsymmetrinen




Order Code	Full Product Name	Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi
912300060469	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	Epäsymmetrinen
912300060470	BVP111 LED49-4S/730 S	Symmetrinen

Käyttö- ja sähkö tiedot


Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300060466	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	31 W
912300060467	BVP111 LED51-4S/740 S	31 W
912300060468	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	31 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300060469	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	43 W
912300060470	BVP111 LED49-4S/730 S	31 W


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP111l -
912300060466



Polar Normal (separate) - BVP111l -
912300060467



Polar Normal (separate) - BVP111l -
912300060470

Polar Normal (separate) - BVP111l -
912300060468

Polar Normal (separate) - BVP111l -
912300060469

Coreline tempo small gen2

