



Coreline tempo small gen2: minden olyan projekthez, ahol tényleg fontos a fény – kiváló minőségű és könnyen szerelhető

Coreline tempo small gen2

A CoreLine tempo small gen2 a CoreLine termékcsalád ígéretéhez hűen innovatív, egyszerűen használható és kiváló minőségű fényárvilágítást biztosít. A szűkített portfólió megkönnyíti a 70 és 100 W-os HID-lámpákkal azonos fényáramot biztosító cseretermékek megtalálását. A család számos alkalmazási területre alkalmas fényáramcsomagokat kínál, illetve 2 nagy teljesítményű aszimmetrikus és szimmetrikus optikát is. Az U alakú univerzális rögzítőbilincsnek és a külső, 3 pólusú gyorscsatlakozónak köszönhetően a felszerelés is egyszerű. Ideális választás kültéri fényárvilágításhoz, például ipari/kereskedelmi területeken, parkolóokban stb.

Előnyök

- Ugyanakkora fényerőt biztosít, mint meglévő hagyományos megoldások, de azokhoz képest energiát takarít meg
- Kiegészítő fényáramcsomag a nagyobb fényerő/lefedettség érdekében
- Jobb energiamegtakarítás a vezérlőelemeknek köszönhetően
- Továbbfejlesztett megbízhatóság és tartósság
- Könnyen felszerelhető

Coreline tempo small gen2

Szolgáltatások

- Szimmetrikus vagy aszimmetrikus optikával
- DALI, Dynadimmer és Lumistep vezérlési lehetőségek
- 3000 K vagy 4000 K
- IP66, IK08
- Hosszú, 100 000 órás élettartam
- 1 m-es kábel vízálló csatlakozóval
- Külön rendelhető tengervízálló bevonat

Alkalmazás


- Raktárak
- Irodák
- Kültéri parkolók
- Beltéri sportlétesítmények

Versions



Product picture

Méretezett rajza



Coreline tempo small gen2

Termék részletei



Front view



Side view

Coreline tempo small gen2

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervíz címke	Igen
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	70
Felfelé irányuló fényhányados	0
Működtetés és elektronika	
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Síküveg
Ház színe	Szürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Termékadatok	
Termékcsalád kódja	BVP111

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja
55679900	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	LED51
55680500	BVP111 LED51-4S/740 S	LED51
55681200	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	LED49
55682900	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	LED73
55735200	BVP111 LED49-4S/730 S	LED49

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram
55679900	BVP111	60° x 120°	740	4000 K	4 437 lm
	LED51-4S/74		semleges		
	0 OFA52		fehér		
55680500	BVP111	10° x 60°	740	4000 K	4 437 lm
	LED51-4S/74		semleges		
	0 S		fehér		

Coreline tempo small gen2

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram
55681200	BVP111 LED49-4S/73 0 OFA52	60° x 120°	730 meleg fehér	3000 K	4 263 lm
55682900	BVP111 LED73-4S/74 0 OFA52	60° x 120°	740 semleges fehér	4000 K	6 278 lm

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A fényforrás színe	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényáram
55735200	BVP111 LED49-4S/73 0 S	10° x 60°	730 meleg fehér	3000 K	4 263 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Kültéri optika típusa
55679900	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	Aszimmetrikus
55680500	BVP111 LED51-4S/740 S	Szimmetrikus
55681200	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	Aszimmetrikus




Order Code	Full Product Name	Kültéri optika típusa
55682900	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	Aszimmetrikus
55735200	BVP111 LED49-4S/730 S	Szimmetrikus

Működtetés és elektronika


Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
55679900	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	31 W
55680500	BVP111 LED51-4S/740 S	31 W
55681200	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	31 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
55682900	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	43 W
55735200	BVP111 LED49-4S/730 S	31 W


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060466



Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060467



Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060470

Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060468

Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060469

Coreline tempo small gen2

