



CoreLine tempo small gen2: For alle prosjekter der belysningen virkelig betyr noe. Høy kvalitet, enkel å montere.

CoreLine tempo small gen2

CoreLine tempo small gen2 innfrir CoreLine-løftet om innovative og brukervennlige flomlys av høy kvalitet. Et begrenset utvalg av tilbehør gjør det enkelt å finne den beste lux-for-lux-erstatningen for konvensjonelle teknologier og direkte erstatning av 70 W og 100 W HID-lamper. CoreLine tempo small gen2 tilbyr to lumenpakker for ulike bruksområder samt to versjoner med asymmetrisk og symmetrisk optikk og høy ytelse. Det er enkelt å montere dette LED-flomlyset med den U-formede monteringsbraketten og den eksterne hurtigkoblingen med tre poler. Det er en ideell flomlysløsning for utendørsmiljøer som industri-/butikkområder, parkeringsplasser og så videre.

CoreLine tempo small gen2

Fordeler

- Samme belysningsnivå som den eksisterende konvensjonelle løsningen, samtidig som du sparer strøm
- Ekstra lumenpakke for mer lys / flere bruksområder
- Lavere strømforbruk på grunn av tilgjengelige kontroller
- Forsterket pålitelighet og varighet
- Lett å montere


Funksjoner

- Symmetrisk og asymmetrisk optikk tilgjengelig
- Tilbehør for DALI-, Dynadimmer-, Lumistep-kontroller
- 3000 K, 4000 K
- IP66, IK08
- Lang levetid på 100 000 timer
- 1 meter kabel med vanntett kontakt
- Tilbehør for beskyttelse mot saltvann

Søknad

- Lager
- Kontorer
- Utendørs parkeringsplasser
- Innendørs idrettsanlegg

Målskisse



Produkt detaljer



Front view



Side view

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Oppover lyseffektforhold	0
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/Differential)	Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Flatt glass
Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtteskottelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Produktdata	
Produktseriekode	BVP111

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
912300060466	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	LED51
912300060467	BVP111 LED51-4S/740 S	LED51
912300060468	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	LED49
912300060469	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	LED73
912300060470	BVP111 LED49-4S/730 S	LED49

Teknisk belysning (1/2)

Full Product			Korrelert fargetemperatur			Full Product			Korrelert fargetemperatur		
Order Code	Name	Lysstrålespredning fra armatur	Lyskildefarge	(nom.)	Lysytelse	Order Code	Name	Lysstrålespredning fra armatur	Lyskildefarge	(nom.)	Lysytelse
912300060466	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	60° x 120°	740 nøytralhvit	4000 K	4 437 lm	912300060469	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	60° x 120°	740 nøytralhvit	4000 K	6 278 lm
912300060467	BVP111 LED51-4S/740 S	10° x 60°	740 nøytralhvit	4000 K	4 437 lm	912300060470	BVP111 LED49-4S/730 S	10° x 60°	730 varmhvit	3000 K	4 263 lm
912300060468	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	60° x 120°	730 varmhvit	3000 K	4 263 lm						

CoreLine tempo small gen2

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Utendørs optikktype
912300060466	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	Asymmetrisk
912300060467	BVP111 LED51-4S/740 S	Symmetrisk
912300060468	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	Asymmetrisk




Order Code	Full Product Name	Utendørs optikktype
912300060469	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	Asymmetrisk
912300060470	BVP111 LED49-4S/730 S	Symmetrisk

Drift og elektronikk


Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300060466	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	31 W
912300060467	BVP111 LED51-4S/740 S	31 W
912300060468	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	31 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300060469	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	43 W
912300060470	BVP111 LED49-4S/730 S	31 W


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP111I - 912300060466



Polar Normal (separate) - BVP111I - 912300060467



Polar Normal (separate) - BVP111I - 912300060470

Polar Normal (separate) - BVP111I - 912300060468

Polar Normal (separate) - BVP111I - 912300060469

