



Coreline tempo small gen2 Pre každý projekt, v ktorom na svetle naozaj záleží – vysoká kvalita a jednoduchá montáž

Coreline tempo small gen2

Svietidlo Coreline tempo small gen2 naplňa sľub radu Coreline, že bude poskytovať inovatívne, ľahko použiteľné a vysokokvalitné svetlometové osvetlenie. Obmedzený rozsah verzií uľahčuje nájdenie tej najlepšej náhrady so zachovaním intenzity osvetlenia za konvenčné technológie a priame nahradenie 70 W a 100 W výbojok HID. Rad svetlometov CoreLine tempo small gen2 ponúka 2 úrovne svetelného toku pre mnohé rôzne oblasti použitia, rovnako ako výber 2 verzií vysokovýkonnej asymetrickej a symetrickej optiky. Montáž svetlometového osvetlenia LED uľahčuje univerzálna montážna konzola v tvare písmena U a vonkajší trojpólový konektor na rýchle pripojenie. Ide o ideálne riešenie vonkajšieho svetlometového osvetlenia, napr. pre priemyselné či komerčné areály, parkoviská a pod.

Výhody

- Rovnaká úroveň osvetlenia, akú poskytuje existujúce konvenčné riešenie, pri súčasnej úspore energie
- Ďalšia úroveň svietivosti na pokrytie viacerých účelov použitia
- Vyššia úspora energie vďaka dostupnosti ovládania
- Zvýšená spoľahlivosť a odolnosť
- Jednoduchá montáž

Coreline tempo small gen2

Vlastnosti

- Dostupné so symetrickou a asymetrickou optikou
- Možnosti ovládania DALI, Dynadimmer, Lumistep
- 3 000 K, 4 000 K
- IP66, IK08
- Dlhá životnosť 100 000 hod.
- 1 m kábel s vodotesným konektorom
- Možnosť náteru na ochranu pred pôsobením morskej vody

Aplikácie


- Sklady
- Kancelárie
- Vonkajšie parkoviská
- Vnútorne športové zariadenia

Versions



Product picture

Rozmerový obrázok



Coreline tempo small gen2

Podrobnosti o produkte



Front view



Side view

Coreline tempo small gen2

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno
Svetelné technické	
Index podania farieb (CRI)	70
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Prevádzkové a elektrické	
Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Typ optického krytu	Ploché sklo
Farba telesa	Sivá
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
Krytie IP	IP66
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°
Núdzová prevádzka	
Centrálna núdzová prevádzka	Nie
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Údaje o produkte	
Kód radu produktov	BVP111

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
55679900	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	LED51
55680500	BVP111 LED51-4S/740 S	LED51
55681200	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	LED49
55682900	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	LED73
55735200	BVP111 LED49-4S/730 S	LED49

Svetelné technické (1/2)

		Rozptyl	Farba	Náhradná		
Order	Full Product	svetelného	svetelného	teplota		
Code	Name	lúča svietidla	zdroja	chromatickosti (nom.)	Svetelný	tok
55679900	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	60° x 120°	740 neutrálna biela	4000 K	4 437 lm	
55680500	BVP111 LED51-4S/740 S	10° x 60°	740 neutrálna biela	4000 K	4 437 lm	

		Rozptyl	Farba	Náhradná		
Order	Full Product	svetelného	svetelného	teplota		
Code	Name	lúča svietidla	zdroja	chromatickosti (nom.)	Svetelný	tok
55681200	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	60° x 120°	730 teplá biela	3000 K	4 263 lm	
55682900	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	60° x 120°	740 neutrálna biela	4000 K	6 278 lm	

Coreline tempo small gen2

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného	Farba svetelného	Náhradná teplota chromatickosti	Svetelný tok
		lúča svietidla	zdroja	(nom.)	
55735200	BVP111 LED49-4S/73 O S	10° x 60°	730 teplá biela	3000 K	4 263 lm

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky, exteriér
55679900	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	Asymetrická
55680500	BVP111 LED51-4S/740 S	Symetrická
55681200	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	Asymetrická




Order Code	Full Product Name	Typ optiky, exteriér
55682900	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	Asymetrická
55735200	BVP111 LED49-4S/730 S	Symetrická

Prevádzkové a elektrické


Order Code	Full Product Name	Spotreba
55679900	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	31 W
55680500	BVP111 LED51-4S/740 S	31 W
55681200	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	31 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
55682900	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	43 W
55735200	BVP111 LED49-4S/730 S	31 W


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060466



Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060467



Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060470

Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060468

Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060469

Coreline tempo small gen2

