



CoreLine Tempo Small gen2 – hög kvalitet och enkel installation, för varje projekt där ljus verkligen spelar roll

CoreLine Tempo Small gen2

CoreLine Tempo Small gen2 uppfyller CoreLines löfte om innovativa och högkvalitativa strålkastare som är lätta att använda. De begränsade urvalet av alternativ gör det enkelt att hitta den bästa direktersättaren med rätt belysningsstyrka för konventionella tekniker och direktutbyte av 70W och 100W HID-ljuskällor. CoreLine Tempo Small gen2 har två ljusflöden för olika applikationer och högpresterande asymmetrisk och symmetrisk optik. Den här LED-strålkastaren är enkel att installera tack vare det U-formade monteringsfästet och den externa 3-poliga snabbkontakten. Det är en perfekt lösning för strålkastarbelysning i utomhusmiljöer som industri- och kommersiella områden, parkeringsplatser osv.

Fördelar

- Ger dig samma ljusnivåer som din befintliga konventionella lösning, samtidigt som du sparar energi
- Extra ljusflöden för att täcka fler ljus-och applikationsbehov
- Bättre energibesparingar tack vare tillgängligheten av styrsystem
- Förbättrad pålitlighet och tålighet
- Enkel att installera

CoreLine Tempo Small gen2


Funktioner

- Finns med symmetrisk och asymmetrisk optik
- Styrningsalternativ: DALI, Dynnadimmer, Lumistep
- 3000K/4000K
- IP66, IK08
- Lång livslängd på 100 000 timmar
- 1 m kabel med vattentät kontakt
- Beläggningalternativ för skydd mot havssalt

Användning

- Lagerlokaler
- Kontor
- Utomhusparkeringar
- Idrottsanläggningar inomhus

Måttskiss



Produktinformation



Front view



Side view

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	70
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/Differential)	Armatyr med överspänningsskydd upp till 6 kV differentiallyläge och 9 kV vanligt läge
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Planglas
Armatyrhusets färg	Grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Produktdata	
Produktfamiljsskod	BVP111

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljsskod
912300060466	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	LED51
912300060467	BVP111 LED51-4S/740 S	LED51
912300060468	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	LED49
912300060469	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	LED73
912300060470	BVP111 LED49-4S/730 S	LED49

Ljusteknik (1/2)

		Korrelerad			
Order Code	Full Product Name	Armaturens ljusfördelning	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Ljusflöde
912300060466	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	60° x 120°	740 neutralvit	4000 K	4 437 lm
912300060467	BVP111 LED51-4S/740 S	10° x 60°	740 neutralvit	4000 K	4 437 lm
912300060468	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	60° x 120°	730 varmvit	3000 K	4 263 lm

		Korrelerad			
Order Code	Full Product Name	Armaturens ljusfördelning	Ljuskällans färg	färgtemperatur (Nom)	Ljusflöde
912300060469	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	60° x 120°	740 neutralvit	4000 K	6 278 lm
912300060470	BVP111 LED49-4S/730 S	10° x 60°	730 varmvit	3000 K	4 263 lm

CoreLine Tempo Small gen2

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp utomhus
912300060466	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	Asymmetrisk
912300060467	BVP111 LED51-4S/740 S	Symmetrisk
912300060468	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	Asymmetrisk




Order Code	Full Product Name	Optiktyp utomhus
912300060469	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	Asymmetrisk
912300060470	BVP111 LED49-4S/730 S	Symmetrisk

Drift och elektricitet


Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300060466	BVP111 LED51-4S/740 OFA52	31 W
912300060467	BVP111 LED51-4S/740 S	31 W
912300060468	BVP111 LED49-4S/730 OFA52	31 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300060469	BVP111 LED73-4S/740 OFA52	43 W
912300060470	BVP111 LED49-4S/730 S	31 W


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060466



Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060467



Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060470

Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060468

Polar Normal (separate) - BVP111 - 912300060469

CoreLine Tempo Small gen2

