



Για κάθε εφαρμογή, όπου το φως είναι πραγματικά σημαντικό, μια εύκολη αντικατάσταση 1:1

Coreline tempo μεσαίο μέγεθος

Το CoreLine tempo μεσαίου μεγέθους (Medium) τηρεί την υπόσχεση της CoreLine για πρωτοποριακούς, εύχρηστους και υψηλής ποιότητας προβολείς. Η διαθέσιμες επιλογές διευκολύνουν την εύρεση της βέλτιστης αντικατάστασης lux-προς-lux για συμβατικές τεχνολογίες και την άμεση αντικατάσταση λαμπτήρων HID 100W και 150W. Η σειρά CoreLine tempo μεσαίου μεγέθους (Medium) προσφέρει πακέτα φωτεινής ισχύος για πολλούς διαφορετικούς τομείς εφαρμογής, καθώς και τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ασύμμετρων και συμμετρικών οπτικών συστημάτων υψηλής απόδοσης. Η εγκατάσταση του φωτισμού διάχυσης LED γίνεται εύκολη χάρη στη βάση στερέωσης γενικής χρήσης σε σχήμα U και τον εξωτερικό ταχυσύνδεσμο 3 πόλων. Είναι ιδανική λύση για φωτισμό εξωτερικών χώρων με προβολείς, όπως για βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους, χώρους στάθμευσης κ.λπ.

Οφέλη

- Τα ίδια επίπεδα φωτός με την υπάρχουσα συμβατική σας λύση, ενώ εξοικονομείτε ενέργεια
- Υψηλής ποιότητας προβολείς σειράς tempo
- Εύχρηστο
- Επιλογή διαχείρισης πόρων φωτισμού ή/και ασύρματου συστήματος ελέγχου φωτισμού

Coreline tempo μεσαίο μέγεθος

Χαρακτηριστικά

- Επιλογή κατανομής φωτός της πλατφόρμας Ledgine O, πακέτων φωτεινής ισχύος από 8.000 lm έως 16.000 lm
- Διατίθενται επιλογές για προστασία αντοχής σε παραθαλάσσιες περιοχές και για χρήση σε πισίνες
- Μεγάλη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών, ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις, επιλογή για πρόσθετη συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, υψηλή αντοχή στις κρούσεις IK08, IP66
- Εγκατάσταση για τοποθέτηση και άμεση λειτουργία με καλώδιο 1 m και βύσμα IP66, οριζόντια βάση για τοποθέτηση επάνω σε στύλους
- Έτοιμο για σύνδεση στο Interact City και το Interact Sports χάρη στην υποδοχή SR

Εφαρμογή


- Εσωτερικά γυμναστήρια πολλαπλών χρήσεων και πισίνες
- Υπαίθρια χώροι αναψυχής π.χ. γήπεδα μπάσκετ κ.λπ.
- Αποβάθρες, αεροδρόμια, χώροι στάθμευσης

Versions



Coreline Tempo Medium-BVP125 Led80

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Coreline tempo μεσαίο μέγεθος

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-2DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-2DPP.TIF

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επκέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	70
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Surge Protection (Common/Differential)	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορεική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Επίπεδο γυαλί
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK08
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	0°
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του σύλου	0°
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης	
Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Όχι
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Στοιχεία προϊόντος	
Κωδικός ονομασίας σειράς	BVP125

Γενικές πληροφορίες		Κωδικός σειράς	Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Order Code	Full Product Name	λαμπτήρων	
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80-4S	Όχι
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED80-4S	Όχι
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80	Όχι
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120-4S	Όχι
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED120-4S	Όχι
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120	Όχι
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	LED160	-
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	LED160	-

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

		Διάχυση φωτεινής δέσμης	Χρώμα πηγής φωτός	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Φωτεινή ροή
Order Code	Full Product Name	φωτιστικού	φωτός	χρώματος (ονομ.)	Φωτεινή ροή
45588000	BVP125 LED80-4S/740	9° - 41° x 102°	740	4000 K	8.000 lm
			Ουδέτερο λευκό		

		Διάχυση φωτεινής δέσμης	Χρώμα πηγής φωτός	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Φωτεινή ροή
Order Code	Full Product Name	φωτιστικού	φωτός	χρώματος (ονομ.)	Φωτεινή ροή
	PSU OFA52 ALU C1KC3				

Coreline tempo μεσαίο μέγεθος

		Διάχυση φωτεινής δέσμης		Σχετική θερμοκρασία χρώματος	
Order Code	Full Product Name	φωτιστικού	Χρώμα πηγής φωτός	(ονομ.)	Φωτεινή ροή
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	740 Ουδέτερο Λευκό	4000 K	8.000 lm
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	730 Θερμό Λευκό	3000 K	8.000 lm
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	740 Ουδέτερο Λευκό	4000 K	12.000 lm
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	740 Ουδέτερο Λευκό	4000 K	12.000 lm

		Διάχυση φωτεινής δέσμης		Σχετική θερμοκρασία χρώματος	
Order Code	Full Product Name	φωτιστικού	Χρώμα πηγής φωτός	χρώματος (ονομ.)	Φωτεινή ροή
90515600	BVP125	9° - 41° x 102°	730 Θερμό	3000 K	12.000
	LED120-4S/730		Λευκό		lm
	PSU OFA52 ALU				
	C1KC3				
55896000	BVP125	9° - 41° x 102°	740	4000 K	16.000
	LED160-4S/740		Ουδέτερο		lm
	OFA52		Λευκό		
55897700	BVP125	69° x 25°	740	4000 K	16.000
	LED160-4S/740 S		Ουδέτερο		lm
			Λευκό		

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	Ασύμμετρο
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	Συμμετρικό
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	Ασύμμετρο
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	Ασύμμετρο


Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	Συμμετρικό
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	Ασύμμετρο
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	Ασύμμετρο
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	Συμμετρικό

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας


Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
45588000	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	57 W
45590300	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	57 W
90518700	BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	59 W
45587300	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	90 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
45589700	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	90 W
90515600	BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3	88 W
55896000	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	117 W
55897700	BVP125 LED160-4S/740 S	117 W


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024001




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024002




Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024004


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300024003




Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300057764



Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300057765



Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300060474



Polar Normal (separate) - BVP125I -
912300060475

