



Perinteiset valonheittimet suoraan korvaava LED-ratkaisu, joka sopii erinomaisesti myös jälkiasennukseen

Coreline Tempo Medium

CoreLine tempo medium on innovatiivinen, helppokäyttöinen ja laadukas valonheitin. Selkeä tuotevalikoima tekee perinteisten, suurpaineipurkauslamppuilla toimivien valonheittimien suoraan korvaamisesta helppoa. CoreLine tempo medium -valaisimet tarjoavat lukuisia valovirtavaihtoehtoja moniin eri käyttökohteisiin ja tehokkaita optiikoita, joilla saadaan valonjaosta symmetrinen tai epäsymmetrinen. LED-valonheittimien asennus on helppoa yleiskäyttöisen U-asennuskiinnikkeen ja 3-napaisen pikaliittimen ansiosta. CoreLine-valonheitin on loistava valinta ulkokohteisiin, kuten teollisuuteen, yritysalueille ja parkkipaikoille.

Hyödyt

- Yhtä tehokas kuin perinteinen valonheitin, mutta kuluttaa vähemmän energiaa
- Laadukas ja tehokas
- Helppokäyttöinen
- Voidaan ohjata langattomasti ja yhdistää älykkääseen ohjausjärjestelmään, kuten Interactiin

Coreline Tempo Medium

Ominaisuudet

- Ledgine O -valonjaot, valovirta 8 000–10 215 lm
- Saatavana meriveden kestävä ja uimahalliversio
- Pitkä 75 000 tunnin käyttöikä, integroitu ylijännitesuoja, valinnainen täydentävä ylijännitesuojalaite, hyvä iskunkestävyys IK08, IP66-luokitus
- Plug and play -asennus yhden metrin kaapelilla ja IP66-liittimellä, vaakasuora kiinnike pylvään yläosaan asentamista varten
- Interact-yhteensopiva SR-liitännän ansiosta

Käyttökohteet


- Liikunta- ja uimahallit
- Urheilukentät
- Satamat, lentokentät, pysäköintialueet

Versions



Coreline Tempo Medium-BVP125 Led120

Mittapiirros



Coreline Tempo Medium

Tuotetiedot



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125_Led120-2DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-1DPP.TIF



Coreline_Tempo_Medium-
BVP125-2DPP.TIF

Coreline Tempo Medium

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen)
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Tasolasi
Kotelon väri	Harmaa
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08
Suojaluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Hätätilakäyttö	
Keskusakustollinen turvalaistus	Ei
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	BVP125

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Valonlähde
			vaihdettavissa
912300024002	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED80-4S	Ei
912300024004	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED80-4S	Ei
912300024001	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED120-4S	Ei
912300024003	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED120-4S	Ei
912300060474	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	LED160	-
912300060475	BVP125 LED160-4S/740 S	LED160	-

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valaisimen		Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi
		valokeila	Valovirta	
912300024002	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	8 000 lm	Epäsymmetrinen
912300024004	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	8 000 lm	Symmetrinen

Coreline Tempo Medium

Order Code	Full Product Name	Valaisimen	Ulkovalaistuksen	
		valokeila	Valovirta	optiikan tyyppi
912300024001	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	9° - 41° x 102°	12 000 lm	Epäsymmetrinen
912300024003	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	69° x 25°	12 000 lm	Symmetrinen




Order Code	Full Product Name	Valaisimen	Ulkovalaistuksen	
		valokeila	Valovirta	optiikan tyyppi
912300060474	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	9° - 41° x 102°	16 000 lm	Epäsymmetrinen
912300060475	BVP125 LED160-4S/740 S	69° x 25°	16 000 lm	Symmetrinen

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300024002	BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	57 W
912300024004	BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	57 W
912300024001	BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	90 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300024003	BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	90 W
912300060474	BVP125 LED160-4S/740 OFA52	117 W
912300060475	BVP125 LED160-4S/740 S	117 W




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024001

Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024002

Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024004



Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300024003

Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300060474

Polar Normal (separate) - BVP125I - 912300060475

