



CoreLine Tempo stor – Velegnet til 1:1 eftermonteringsudskif tning i ethvert projekt, hvor belysningen er i fokus

CoreLine Tempo stor

CoreLine Tempo stor lever op til løftet om innovative, brugervenlige armaturer af høj kvalitet. Et snævert udvalg af muligheder gør det nemt at finde den bedste lysudbytte-erstatning for 150W, 250W og 400W HID-lyskilder. CoreLine Tempo stor projektør belysningssortimentet tilbyder lumenpakker til mange forskellige anvendelsesområder samt et udvalg af højtydende asymmetrisk og symmetrisk optikker. Installationen er simpel takket være det U-formede universalmonteringsbeslag og det eksterne 3-polede lynstik. Det er en ideel løsning til udendørs arealer såsom industri/erhvervsområder, parkeringspladser mv.

Fordele

- Samme lysmængde som din eksisterende konventionelle løsning, nu med store energibesparelser
- CoreLine Tempo stor bvp130 projektør i høj kvalitet
- Brugervenlig
- Mulighed for asset management og/eller trådløs lysstyring

CoreLine Tempo stor

Funktioner

- Lysfordelinger på alle Ledgine O platforme, med lumenpakker fra 16.000 lm op til 26.000 lm
- Mulighed for beskyttelse mod hav og svømmebassin
- Lang levetid på 75.000 timer, indbygget beskyttelse mod spændingsudsving, valgfri ekstra enhed til yderligere sikring mod spændingsudsving, høj slagmodstand IK08, og vandtæthed på op til IP66
- Nem og brugervenlig installation med 1m kabel og IP66-stik, vandret beslag til stolpetopmontering
- Kan tilsluttes til Interact City og Interact Sports rekreative anlæg takket være dets SR-fatning

Anvendelsesområder


- Indendørs multifunktionelle gymnastiksale og svømmehaller
- Udendørs rekreative idrætsbaner f.eks. basketbaner mv.
- Havne, lufthavne og parkeringspladser

Versions



Coreline tempo large-BVP130

Målskitse



CoreLine Tempo stor

Oplysninger om produktet




Coreline_tempo_large-BVP130-
DP01.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP02.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP03.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP04.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP05.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP06.tif



Coreline_Tempo_Large-BVP125-
DPP.TIF

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Lyskildefarve	740 Neutral hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Opadrettet lysudbyttegrad	0
Drift og el	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	Armatusikring mod spændingsudsvin g op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Optikafskærmningstype	Planglas
Farve på armaturhus	Grå
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
Produktdata	
Produktseriekode	BVP130

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Kode for lampeserie
912300023660	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED260-4S
912300023661	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED210-4S
912300023662	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED160-4S
912300023663	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	LED260-4S
912300023664	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED210-4S
912300023665	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED160-4S

Lysteknisk

					Optiktype til brug
Order Code	Full Product Name	Armatur til lysstrålespredning	Lysstrøm	Antal lyskilder	udendørs
912300023660	BVP130 LED260-4S/740 PSU	52° x 102°	26.000 lm	80	Asymmetrisk

					Optiktype til brug
Order Code	Full Product Name	Armatur til lysstrålespredning	Lysstrøm	Antal lyskilder	udendørs
	OFA52 ALU C1KC3				

CoreLine Tempo stor

Order Code	Full Product Name	Armaturlysstrålespredning	Lysstrøm	Antal lyskilder	Optiktype til brug udendørs
912300023661	BVP130 LED210-4S/7 40 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	21.000 lm	80	Asymmetrisk
912300023662	BVP130 LED160-4S/7 40 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	16.000 lm	60	Asymmetrisk
912300023663	BVP130 LED260-4S/7 40 PSU S ALU C1KC3 T35	70° x 21°	26.000 lm	80	Symmetrisk


Order Code	Full Product Name	Armaturlysstrålespredning	Lysstrøm	Antal lyskilder	Optiktype til brug udendørs
912300023664	BVP130 LED210-4S/7 40 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	21.000 lm	80	Symmetrisk
912300023665	BVP130 LED160-4S/7 40 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	16.000 lm	60	Symmetrisk

Drift og el


Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300023660	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	182 W
912300023661	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	141 W
912300023662	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	109 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912300023663	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	182 W
912300023664	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	141 W
912300023665	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	109 W


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023660




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023663




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023662


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023665



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023664



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023661

