



Αντικατάσταση 1:1 για κάθε έργο, όπου το φως είναι πραγματικά σημαντικό

Coreline tempo Large

Το CoreLine tempo μεγάλου μεγέθους τηρεί την υπόσχεση της CoreLine για πρωτοποριακά, εύχρηστα και υψηλής ποιότητας φωτιστικά. Η περιορισμένη γκάμα επιλογών διευκολύνει την εύρεση της βέλτιστης αντικατάστασης lux-προς-lux για λαμπτήρες 150 W, 250 W και 400 W HID. Η σειρά CoreLine tempo μεγάλου μεγέθους προσφέρει πακέτα φωτεινής ισχύος για πολλούς διαφορετικούς τομείς εφαρμογής, καθώς και τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ασύμμετρων και συμμετρικών οπτικών συστημάτων υψηλής απόδοσης. Η εγκατάσταση γίνεται εύκολη χάρη στη βάση στερέωσης γενικής χρήσης σε σχήμα U και τον εξωτερικό ταχυσύνδεσμο 3 πόλων. Είναι ιδανική λύση για εξωτερικούς χώρους, όπως προβολείς tempo για βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους, χώρους στάθμευσης κ.λπ.

Οφέλη

- Τα ίδια επίπεδα φωτός με την υπάρχουσα συμβατική σας λύση, ενώ εξοικονομείτε ενέργεια
- Υψηλής ποιότητας προβολέας tempo μεγάλου μεγέθους BVP130
- Εύχρηστο
- Επιλογή διαχείρισης πόρων φωτισμού ή/και ασύρματου συστήματος ελέγχου φωτισμού


Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετικά αποδοτικό: έως 130 lm/W
- Σχεδιασμένο για αντικατάσταση 1:1 συμβατικής τεχνολογίας έως 400 W HPI-T
- Ροή συστήματος: 8000, 12000, 16000, 21000 και 26000 lm
- Μεγάλη διάρκεια ζωής 75.000 ωρών (L80B10 σε Ta 25 °C)
- Ασύμμετρα και συμμετρικά οπτικά συστήματα υψηλής απόδοσης
- Βάση στερέωσης γενικής χρήσης σχήματος U και εξωτερικός ταχυσύνδεσμος IP68 3 πόλων
- Υψηλή προστασία από υπερτάσεις: 6 kV/8 kV
- Στιβαρή σχεδίαση IP66-IK08
- Επέκταση των επιλογών για έργα φωτισμού: έλεγχος Dali, 3000 K CCT, ειδικές επικαλύψεις...

Εφαρμογή

- Εσωτερικά γυμναστήρια πολλαπλών χρήσεων και πισίνες
- Υπαίθρια χώροι αναψυχής π.χ. γήπεδα μπάσκετ κ.λπ.
- Αποβάθρες, αεροδρόμια, χώροι στάθμευσης

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP01.tif




Coreline_tempo_large-BVP130-
DP02.tif

Coreline tempo Large

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP03.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP04.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP05.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP06.tif



Coreline_Tempo_Large-BVP125-
DPP.TIF

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επκέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	70
Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα επάνω	0
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Surge Protection (Common/Differential)	Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος	Επίπεδο γυαλί
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK08
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	0°
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	0°
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης	
Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Όχι
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Στοιχεία προϊόντος	
Κωδικός ονομασίας σειράς	BVP130

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED260-4S
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED210-4S
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED160-4S
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	LED260-4S
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED210-4S
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED160-4S
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	LED260
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	LED160

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Coreline tempo Large

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)		
		Φωτιστικού φωτός	Χρώμα πηγής φωτός	Χρώματος (ονομ.)	Φωτεινή ροή
09639700	BVP130	52° x 102°	740	4000 K	26.000
	LED260-4S/740		Ουδέτερο		lm
	PSU OFA52 ALU C1KC3		Λευκό		
09640300	BVP130	52° x 102°	740	4000 K	21.000
	LED210-4S/740		Ουδέτερο		lm
	PSU OFA52 ALU C1KC3		Λευκό		
09641000	BVP130	52° x 102°	740	4000 K	16.000
	LED160-4S/740		Ουδέτερο		lm
	PSU OFA52 ALU C1KC3		Λευκό		
09642700	BVP130	70° x 21°	740	4000 K	26.000
	LED260-4S/740		Ουδέτερο		lm
	PSU S ALU C1KC3 T35		Λευκό		

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Αριθμός φωτεινών πηγών	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	80	Ασύμμετρο
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	80	Ασύμμετρο
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	60	Ασύμμετρο
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	80	Συμμετρικό

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας




Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	182 W
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	141 W
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	109 W
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	182 W

Order Code	Full Product Name	Διάχυση φωτεινής δέσμης	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)		
		Φωτιστικού φωτός	Χρώμα πηγής φωτός	Χρώματος (ονομ.)	Φωτεινή ροή
09643400	BVP130	70° x 21°	740	4000 K	21.000
	LED210-4S/740		Ουδέτερο		lm
	PSU S ALU C1KC3		Λευκό		
09644100	BVP130	70° x 21°	740	4000 K	16.000
	LED160-4S/740		Ουδέτερο		lm
	PSU S ALU C1KC3		Λευκό		
90517000	BVP130	52° x 102°	730 Θερμό	3000 K	26.000
	LED260-4S/730 A		Λευκό		lm
90520000	BVP130	52° x 102°	730 Θερμό	3000 K	16.000
	LED160-4S/730 A		Λευκό		lm

Order Code	Full Product Name	Αριθμός φωτεινών πηγών	Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	80	Συμμετρικό
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	60	Συμμετρικό
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	-	Ασύμμετρο
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	-	Ασύμμετρο

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	141 W
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	109 W
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	191 W
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	114 W




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023660

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023663

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023662



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023665

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023664

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023661

