



Perinteiset valonheittimet suoraan korvaava valonheitin, joka sopii erinomaisesti myös jälkiasennukseen

Coreline tempo large

CoreLine tempo large on innovatiivinen, helppokäyttöinen ja laadukas valonheitin. Selkeä tuotevalikoima tekee perinteisten, suurpainepurkauslampuilla toimivien valonheittimien korvaamisesta helppoa. Saatavilla on kattavasti eri valovirtavaihtoehtoja moniin eri käyttökohteisiin ja erilaisia optiikoita, joilla saadaan symmetrisiä ja epäsymmetrisiä valonjakoja. Asennus on helppoa yleiskäyttöisen U-asennuskiinnikkeen ja 3-napaisen pikaliittimen ansiosta. CoreLine-valonheitin on loistava valinta ulkotiloihin, kuten teollisuuteen, urheilukentille ja pysäköintialueille.

Hyödyt

- Yhtä tehokas valaistus kuin perinteisellä valonheittimellä, mutta kuluttaa vähemmän energiaa
- Laadukas ja tehokas
- Helppokäyttöinen
- Voidaan ohjata langattomasti ja yhdistää älykkääseen ohjausjärjestelmään, kuten Interactiin

Coreline tempo large

Ominaisuudet

- Ledgine O -valonjaot, valovirta 16 000–26 000 lm
- Saatavilla merivesisuojaus ja uimahalliversio
- Pitkä 75 000 tunnin käyttöikä, integroitu ylijännitesuoja, saatavilla täydentävä ylijännitesuojalaite, hyvä iskunkestävyys IK08, IP66-luokitus
- Plug-and-play-asennus 1 metrin kaapelilla ja IP66-liittimellä, vaakasuora kiinnike pylvään päähän asentamista varten
- Voidaan yhdistää Interactiin SR-liitännän ansiosta

Käyttökohteet


- Liikunta- ja uimahallit
- Urheilukentät
- Satamat, lentokentät, pysäköintialueet

Versions



Coreline tempo large-BVP130

Mittapiirros



Coreline tempo large

Tuotetiedot




Coreline_tempo_large-BVP130-DP01.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP02.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP03.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP04.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP05.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP06.tif



Coreline_Tempo_Large-BVP125-DPP.TIF

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Valaisimen ylijännitesuojaus 6 kV (differentiaalitila) ja 8 kV (yhteismuotoinen)
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Tasolasi
Kotelon väri	Harmaa
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08
Suojausluokan koodi	IP66
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Hätätilakäyttö	
Keskusakustollinen turvalaistus	Ei
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	BVP130

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi
912300023660	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED260-4S
912300023661	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED210-4S
912300023662	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED160-4S
912300023663	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	LED260-4S
912300023664	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED210-4S
912300023665	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED160-4S

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen Valovirta määrä	Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi
912300023660	BVP130 LED260-4S/740 PSU	52° x 102°	26 000 lm	80 Epäsymmetrinen

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valonlähteen Valovirta määrä	Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi
912300023661	BVP130 LED210-4S/740 PSU	52° x 102°	21 000 lm	80 Epäsymmetrinen

Coreline tempo large

Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valaisimen Valovirta	Valonlähteiden määrä	Ulkovaistuksen optiikan tyyppi
	740 PSU OFA52 ALU C1KC3				
912300023662	BVP130 LED160-4S/ 740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	16 000 lm	60	Epäsymmetrinen
912300023663	BVP130 LED260-4S/ 740 PSU S	70° x 21°	26 000 lm	80	Symmetrinen




Order Code	Full Product Name	Valaisimen valokeila	Valaisimen Valovirta	Valonlähteiden määrä	Ulkovaistuksen optiikan tyyppi
	ALU C1KC3 T35				
912300023664	BVP130 LED210-4S/ 740 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	21 000 lm	80	Symmetrinen
912300023665	BVP130 LED160-4S/ 740 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	16 000 lm	60	Symmetrinen

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300023660	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	182 W
912300023661	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	141 W
912300023662	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	109 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
912300023663	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	182 W
912300023664	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	141 W
912300023665	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	109 W




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023660

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023663

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023662



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023665

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023664

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023661

