



Költségtakarékos fényvető térvilágításra

CoreLine tempo large

A CoreLine tempo large egy kiváló hatásfokú fényvető család, amely tökéletesen kompatibilis a hagyományos megoldásokkal, és ideális választás azok cseréjére, mivel a már kiépített vezetékeket és oszlopokat használhatjuk. A szűkített termékválaszték megkönnyíti a legjobb azonos teljesítményű megoldás megtalálását. Könnyen felszerelhető és számos alkalmazási területre alkalmas fénycsomagokat kínál ill. aszimmetrikus és szimmetrikus optikát is.

Előnyök

- Rövid megtérülési idő: 50%-os energiamegtakarítás
- Alacsony karbantartási költség a lámpatestek hosszú élettartamának köszönhetően; egyszerű felszerelés és csatlakoztatás
- Ellenálló, jó minőségű bevonat

Szolgáltatások


- Kiemelkedő fényhasznosítás: akár 115 lm/W
- Tökéletesen kompatibilis a hagyományos megoldásokkal, és ideális választás azok cseréjére a 400 W HPI -T-ig bezárólag
- A rendszer fénycsoma: 16 000 lm, 21 000 lm vagy 26 000 lm
- Hosszú, akár 70 000 órás élettartam (L80B10, Ta = 25°C-on)
- Aszimmetrikus vagy szimmetrikus optika
- Hagományos kengyel a felszereléshez és kültéri 3 pólusú, IP68 védettségű csatlakozó a gyors bekötéshez
- Villámvédelem: 6 kV

CoreLine tempo large

Alkalmazás

- Térvilágítás és szabadidős sportlétesítmények
- Épülethomlokzatok
- Hirdetőablak
- Közterek
- Biztonsági világítás

Méretezett rajza



Termék részletei




Coreline_tempo_large-BVP130-
DP01.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP02.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP03.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP04.tif

CoreLine tempo large

Termék részletei



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP05.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP06.tif



Coreline_Tempo_Large-BVP125-
DPP.TIF

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen
Technikai adatok	
Felfelé irányuló fényhányados	0
Működtetés és elektronika	
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Lámpatest túlfeszültség- védelmi szintje: 6 kV-os differenciál módusig és 8 kV közös módusig
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Optikai búra típusa	Síkűveg
Ház színe	Szürke
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08
Por és víz elleni védelem kódja	IP66
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	0°
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Termékadatok	
Termékcsalád kódja	BVP130

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja	Cserélhető fényforrás
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED260-4S	Igen
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED210-4S	Igen
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED160-4S	Igen
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	LED260-4S	Igen
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED210-4S	Igen
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED160-4S	Igen
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	LED260	Igen
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	LED210	Igen
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	LED160	Igen
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	LED260	Igen
90524800	BVP130 LED210-4S/730 S	LED210	Igen
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	LED300	-
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	LED300	-
79981300	BVP130 LED260-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED260-4S	-

Technikai adatok (1/2)

			A	Korrelált	
Order	Full Product	Lámpatest	fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	index (CRI)
09639700	BVP130	52° x 102°	740	4000 K	70
	LED260-4S/		semleges		
	740 PSU		fehér		
	OFA52 ALU				
	C1KC3				

			A	Korrelált	
Order	Full Product	Lámpatest	fényforrás	színhőmérséklet	Színvisszaadási
Code	Name	fényeloszlása	színe	(névleges)	index (CRI)
09640300	BVP130	52° x 102°	740	4000 K	70
	LED210-4S/		semleges		
	740 PSU		fehér		
	OFA52 ALU				
	C1KC3				

CoreLine tempo large

Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A	Korrelált	
			fényforrás színe	színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
09641000	BVP130	52° x 102°	740	4000 K	70
	LED160-4S/		semleges		
	740 PSU		fehér		
	OFA52 ALU				
	C1KC3				
09642700	BVP130	70° x 21°	740	4000 K	70
	LED260-4S/		semleges		
	740 PSU S		fehér		
	ALU C1KC3				
	T35				
09643400	BVP130	70° x 21°	740	4000 K	70
	LED210-4S/		semleges		
	740 PSU S		fehér		
	ALU C1KC3				
09644100	BVP130	70° x 21°	740	4000 K	70
	LED160-4S/		semleges		
	740 PSU S		fehér		
	ALU C1KC3				
90517000	BVP130	52° x 102°	730 meleg	3000 K	70
	LED260-4S/		fehér		
	730 A				
90516300	BVP130	52° x 102°	730 meleg	3000 K	70
	LED210-4S/		fehér		
	730 A				

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	A fényforrások		Kültéri optika
		Fényáram	száma	típusa
09639700	BVP130 LED260-4S/740	26 000 lm	80	Aszimmetrikus
	PSU OFA52 ALU C1KC3			
09640300	BVP130 LED210-4S/740	21 000 lm	80	Aszimmetrikus
	PSU OFA52 ALU C1KC3			
09641000	BVP130 LED160-4S/740	16 000 lm	60	Aszimmetrikus
	PSU OFA52 ALU C1KC3			
09642700	BVP130 LED260-4S/740	26 000 lm	80	Szimmetrikus
	PSU S ALU C1KC3 T35			
09643400	BVP130 LED210-4S/740	21 000 lm	80	Szimmetrikus
	PSU S ALU C1KC3			
09644100	BVP130 LED160-4S/740	16 000 lm	60	Szimmetrikus
	PSU S ALU C1KC3			
90517000	BVP130 LED260-4S/730	26 000 lm	-	Aszimmetrikus
	A			

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	182 W
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	141 W




Order Code	Full Product Name	Lámpatest fényeloszlása	A	Korrelált	
			fényforrás színe	színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)
90520000	BVP130	52° x 102°	730 meleg	3000 K	70
	LED160-4S/		fehér		
	730 A				
90523100	BVP130	70° x 21°	730 meleg	3000 K	70
	LED260-4S/		fehér		
	730 S				
90524800	BVP130	70° x 21°	730 meleg	3000 K	70
	LED210-4S/		fehér		
	730 S				
55898400	BVP130	52° x 102°	740	4000 K	70
	LED300-4S/		semleges		
	740 OFA52		fehér		
55899100	BVP130	70° x 21°	740	4000 K	70
	LED300-4S/		semleges		
	740 S		fehér		
79981300	BVP130	52° x 102°	840	4000 K	80
	LED260-4S/		semleges		
	840 PSU		fehér		
	OFA52 ALU				
	C1KC3				

Order Code	Full Product Name	A fényforrások		Kültéri optika
		Fényáram	száma	típusa
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	21 000 lm	-	Aszimmetrikus
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	16 000 lm	-	Aszimmetrikus
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	26 000 lm	-	Szimmetrikus
90524800	BVP130 LED210-4S/730 S	21 000 lm	-	Szimmetrikus
55898400	BVP130 LED300-4S/740	30 000 lm	-	Optiflux aszimmetrikus tengelyszög 52°
	OFA52			
55899100	BVP130 LED300-4S/740	30 000 lm	-	Szimmetrikus
79981300	BVP130 LED260-4S/840	25 000 lm	-	Aszimmetrikus
	PSU OFA52 ALU C1KC3			


Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	141 W
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	109 W
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	191 W
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	153 W
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	114 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	191 W
90524800	BVP130 LED210-4S/730 S	153 W
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	209 W
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	209 W
79981300	BVP130 LED260-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3	205 W


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023660




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023663




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023662




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023665




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023664



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023661




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300057771




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300057772




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300060476



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP130I -
912300060477



Polar Normal (separate) - BVP130I -
912300060604

