



En 1:1-erstatning til ettermontering for alle prosjekter der belysning virkelig betyr noe

Coreline tempo large

CoreLine tempo large lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Et begrenset utvalg av tilbehør gjør det enkelt å finne den beste erstatningen, lux-for-lux, for HID-lamper på 150 W, 250 W og 400 W. CoreLine tempo large-serien av flombelysning har lumenpakker for mange forskjellige bruksområder samt et utvalg av asymmetrisk og symmetrisk optikk med høy ytelse. Montering er enkel takket være den U-formede universelle monteringsbraketten og den eksterne hurtigkoblingen med 3 poler. Det er en ideell flombelysningsløsning for uteområder som industriområder, kommersielle områder, parkeringsplasser, osv.

Fordeler

- Her får du den samme lysytelsen som i din eksisterende konvensjonelle løsning samtidig som du sparer energi
- Bvp 130 tempo large-flombelysning i høybelysning
- Enkel å bruke
- Mulighet for ressursstyring og/eller trådløs lysstyring

Coreline tempo large


Funksjoner

- Alle standard lysfordelinger fra Ledgine O-plattformen. Fås i lumenpakker fra 16 000 lm til 26 000 lm
- Alternativer for beskyttelse mot sjøvann og svømmebasseng
- Lang levetid på 75 000 timer, integrert overspenningsvern, mulighet for ekstra overspenningsvern, høy motstand mot støt IK08, IP66
- Plug-and-play-montering med 1 m kabel og IP66-kontakt, horisontal brakett for stolpemontering
- Klar til å kobles til Interact City og Interact Sports Recreational takket være en SR-kontakt

Søknad

- Innendørs flerbrukshaller og svømmebasseng
- Utendørs idrettsbaner for rekreasjon, f.eks. basketbaner
- Havner, flyplasser, parkeringsplasser

Målskisse



Produkt detaljer



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP01.tif




Coreline_tempo_large-BVP130-
DP02.tif

Coreline tempo large

Produkt detaljer



Coreline_tempo_large-BVP130-DP03.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP04.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP05.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP06.tif



Coreline_Tempo_Large-BVP125-DPP.TIF

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Oppover lyseffektforhold	0
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/Differential)	Overspenningsvern i armaturen på opptil 6 kV i differensiell modus og 8 kV i vanlig modus
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Flatt glass
Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtteskottelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP66
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Produktdata	
Produktseriekode	BVP130

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
912300023660	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED260-4S
912300023661	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED210-4S
912300023662	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED160-4S
912300023663	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	LED260-4S
912300023664	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED210-4S
912300023665	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED160-4S

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysstrålespredning fra armatur	Lysytelse	Antall lyskilder	Utendørs optikktype
912300023660	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	26 000 lm	80	Asymmetrisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrålespredning fra armatur	Lysytelse	Antall lyskilder	Utendørs optikktype
912300023661	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	21 000 lm	80	Asymmetrisk

Coreline tempo large

Order Code	Full Product Name	Lysstrålespredning fra armatur	Lysytelse lm	Antall lyskilder	Utendørs optikktype
912300023662	BVP130 LED160-4S/7 40 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	16 000 lm	60	Asymmetrisk
912300023663	BVP130 LED260-4S/7 40 PSU S	70° x 21°	26 000 lm	80	Symmetrisk




Order Code	Full Product Name	Lysstrålespredning fra armatur	Lysytelse lm	Antall lyskilder	Utendørs optikktype
	ALU C1KC3 T35				
912300023664	BVP130 LED210-4S/7 40 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	21 000 lm	80	Symmetrisk
912300023665	BVP130 LED160-4S/7 40 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	16 000 lm	60	Symmetrisk

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300023660	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	182 W
912300023661	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	141 W
912300023662	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	109 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912300023663	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	182 W
912300023664	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	141 W
912300023665	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	109 W




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023660

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023663

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023662



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023665

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023664

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023661

Coreline tempo large

