



Náhrada 1:1 za staršie svietidlá pre každý projekt, v ktorom na svetle skutočne záleží

Coreline tempo large

Svietidlo CoreLine tempo large napĺňa prísľub radu CoreLine, že bude poskytovať inovatívne, ľahko použiteľné a vysoko kvalitné svietidlá. Úzka škála možností uľahčuje nájdenie tej najlepšej náhrady za výbojky HID 150 W, 250 W a 400 W so zachovaním intenzity osvetlenia. Rad svetlometov CoreLine tempo large ponúka svetelné toky pre mnohé rôzne oblasti použitia, rovnako ako sortiment vysokovýkonnej asymetrickej a symetrickej optiky. Na uľahčenie montáže je k dispozícii univerzálna montážna konzola v tvare U a vonkajší trojpólový konektor na rýchle pripojenie. Ide o ideálne riešenie pre vonkajšie priestory, napríklad pri osvetlení priemyselných či komerčných areálov, parkovísk svetlometmi.

Výhody

- Rovnaká úroveň osvetlenia, akú poskytuje existujúce konvenčné riešenie, pri súčasnej úspore energie
- Vysoko kvalitný veľký svetlomet bvp130 tempo
- Ľahké ovládanie
- Možnosť správy prvkov osvetlenia alebo bezdrôtového ovládania osvetlenia

Coreline tempo large


Vlastnosti

- Každé štandardné vyžarovanie svetla platformy Ledgine O, hodnoty svetelného toku od 21 000 lm do 30 000 lm
- Možnosti úpravy na umiestnenie pri mori a ochrany na použitie v blízkosti plaveckých bazénov.
- Dlhá životnosť 100 000 hodín, integrovaná ochrana pred prepätím, možnosť použiť dodatočné zariadenie na ochranu pred prepätím, vysoká odolnosť proti nárazom IK08, IP66
- Montáž typu plug and play pomocou kábla s dĺžkou 1 m a konektora s krytím IP66, vodorovná konzola na montáž na vrchol stĺpov
- Pripravené na pripojenie k systémom Interact City a Interact Sports recreational prostredníctvom zásuvky SR

Aplikácie

- Vnútorne viacúčelové telocvične a plavecké bazény
- Vonkajšie rekreačné športoviská, napr. basketbalové ihriská atď.
- Prístavy, letiská, parkoviská

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



Coreline_tempo_large-BVP130-DP01.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP02.tif

Coreline tempo large

Podrobnosti o produkte



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP03.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP04.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP05.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-
DP06.tif



Coreline_Tempo_Large-BVP125-
DPP.TIF

Coreline tempo large

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno
Svetelné technické	
Index podania farieb (CRI)	70
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0
Prevádzkové a elektrické	
Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Typ optického krytu	Ploché sklo
Farba telesa	Sivá
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
Krytie IP	IP66
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°
Núdzová prevádzka	
Centrálna núdzová prevádzka	Nie
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Údaje o produkte	
Kód radu produktov	BVP130

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja	Vymeniteľný svetelný zdroj
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED260-4S	Áno
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED210-4S	Áno
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED160-4S	Áno
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	LED260-4S	Áno
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED210-4S	Áno
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED160-4S	Áno
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	LED260	Áno
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	LED210	Áno
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	LED160	Áno
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	LED260	Áno
90524800	BVP130 LED210-4S/730 S	LED210	Áno
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	LED300	-
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	LED300	-

Svetelné technické (1/2)

		Rozptyl svetelného	Farba svetelného	Náhradná			Rozptyl svetelného	Farba svetelného	Náhradná		
Full Product		lúča	zdroja	teplota	Svetelný		lúča	zdroja	teplota	Svetelný	
Order Code	Name	svietidla		chromatickosti (nom.)	tok		svietidla		chromatickosti (nom.)	tok	
09639700	BVP130	52° x 102°	740	4000 K	26 000		09640300	BVP130	52° x 102°	21 000 lm	
	LED260-4S/74		neutrálna		lm			LED210-4S/740			
	O PSU OFA52		biela					PSU OFA52 ALU			
	ALU C1KC3							C1KC3			

Coreline tempo large

		Rozptyl svetelného	Farba svetelného	Náhradná teplota chromatickosti	Svetelný tok
Order Code	Full Product Name	lúča svietidla	zdroja	(nom.)	
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	740 neutrálna biela	4000 K	16 000 lm
09642700	BVP130 LED260-4S/74 O PSU S ALU C1KC3 T35	70° x 21°	740 neutrálna biela	4000 K	26 000 lm
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	740 neutrálna biela	4000 K	21 000 lm
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	740 neutrálna biela	4000 K	16 000 lm
90517000	BVP130 LED260-4S/73 O A	52° x 102°	730 teplá biela	3000 K	26 000 lm

Svetelné technické (2/2)

		Počet svetelných zdrojov	Typ optiky, exteriér
Order Code	Full Product Name		
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	80	Asymetrická
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	80	Asymetrická
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	60	Asymetrická
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	80	Symetrická
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	80	Symetrická
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	60	Symetrická

Prevádzkové a elektrické


Order Code	Full Product Name	Spotreba
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	182 W
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	141 W
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	109 W
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	182 W
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	141 W
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	109 W
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	191 W

		Rozptyl svetelného	Farba svetelného	Náhradná teplota chromatickosti	Svetelný tok
Order Code	Full Product Name	lúča svietidla	zdroja	(nom.)	
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	52° x 102°	730 teplá biela	3000 K	21 000 lm
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	52° x 102°	730 teplá biela	3000 K	16 000 lm
90523100	BVP130 LED260-4S/73 O S	70° x 21°	730 teplá biela	3000 K	26 000 lm
90524800	BVP130 LED210-4S/730 S	70° x 21°	730 teplá biela	3000 K	21 000 lm
55898400	BVP130 LED300-4S/74 O OFA52	52° x 102°	740 neutrálna biela	4000 K	30 000 lm
55899100	BVP130 LED300-4S/74 O S	70° x 21°	740 neutrálna biela	4000 K	30 000 lm


		Počet svetelných zdrojov	Typ optiky, exteriér
Order Code	Full Product Name		
90517000	BVP130 LED260-4S/730 A	-	Asymetrická
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	-	Asymetrická
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	-	Asymetrická
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	-	Symetrická
90524800	BVP130 LED210-4S/730 S	-	Symetrická
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	-	Vyžarovanie Optiflux s asymetrickou osou, uhol 52°
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	-	Symetrická

Order Code	Full Product Name	Spotreba
90516300	BVP130 LED210-4S/730 A	153 W
90520000	BVP130 LED160-4S/730 A	114 W
90523100	BVP130 LED260-4S/730 S	191 W
90524800	BVP130 LED210-4S/730 S	153 W
55898400	BVP130 LED300-4S/740 OFA52	209 W
55899100	BVP130 LED300-4S/740 S	209 W


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023660




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023663




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023662




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023665




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023664




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023661



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300057771




Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300057772



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300060476

Coreline tempo large

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP130I -
912300060477

