



En 1:1-ersättare för alla projekt där ljus verkligen är viktigt

CoreLine Tempo large

CoreLine Tempo Large uppfyller CoreLines löfte om innovativa, lättanvända och högkvalitativa armaturer. Det begränsade utbudet av valmöjligheter gör det lätt att hitta det bästa ersättningsalternativet med samma lux-värde för 150W, 250W och 400W HID-ljuskällor. CoreLine Tempo Large har ljusflöden för många olika användningsområden och ett urval av asymmetrisk och symmetrisk optik med hög prestanda. Installationen är enkel tack vare det U-formade universella monteringsfästet och den externa 3-poliga snabbkontakten. Det är en idealisk lösning för utomhusområden som tempostrålkastare för industriella/kommersiella områden, parkeringsplatser etc.

Fördelar

- Få samma ljusnivåer som din befintliga konventionella lösning och spara samtidigt energi
- Hög kvalitet med BVP130 Tempo stor strålkastare
- Lätt att använda
- Alternativ för tillgångshantering och/eller trådlös belysningsstyrning

Funktioner


- Alla standard ljusfördelningar för Ledgine O-plattformen, ljusflödespaket från 16 000 lm upp till 26 000 lm
- Behandling för motstånd till havsvatten och simbassängskydd som tillval
- Lång livslängd på 75 000 timmar, inbyggt överspänningsskydd och ytterligare överspänningsskydd som tillval, hög slagålgighet IK08, IP66
- Plug and play-installation med 1 m kabel och IP66-kontakt, horisontellt fäste för montering på stolptopp
- Tack vare SR-uttaget är den redo att uppkopplas med Interact City och Interact Sports för sport- och fritidsanvändning

CoreLine Tempo large

Användning

- Gymnastiksalar för allmänt bruk och simbassänger inomhus
- Fritids- och idrottsanläggningar utomhus, t.ex. basketplaner
- Hamnar, flygplatser och parkeringsplatser

Måttskiss



Produktinformation




Coreline_tempo_large-BVP130-DP01.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP02.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP03.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP04.tif

CoreLine Tempo large

Produktinformation



Coreline_tempo_large-BVP130-DP05.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP06.tif



Coreline_Tempo_Large-BVP125-DPP.TIF

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Ljuskällans färg	740 neutralvit
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	70
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Drift och elektricitet	
Surge Protection (Common/Differential)	Armatyr med överspänningsskydd upp till 6 kV differentiallyläge och 9 kV vanligt läge
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Typ av optisk kåpa	Planglas
Armatyrhusets färg	Grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP66
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stoltoppsmontage	0°
Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Produktdata	
Produktfamiljsskod	BVP130

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljsskod
912300023660	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED260-4S
912300023661	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED210-4S
912300023662	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED160-4S
912300023663	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	LED260-4S
912300023664	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED210-4S
912300023665	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED160-4S

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Armaturens ljusfördelning	Ljusflöde	Antal ljuskällor	Optiktyp utomhus
912300023660	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	26 000 lm	80	Asymmetrisk
912300023661	BVP130 LED210-4S/740	52° x 102°	21 000 lm	80	Asymmetrisk

Order Code	Full Product Name	Armaturens ljusfördelning	Ljusflöde	Antal ljuskällor	Optiktyp utomhus
912300023662	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	16 000 lm	60	Asymmetrisk

CoreLine Tempo large

Order Code	Full Product Name	Armaturens ljusfördelning	Ljusflöde	Antal ljuskällor	Optiktyp utomhus
912300023663	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	70° x 21°	26 000 lm	80	Symmetrisk
912300023664	BVP130 LED210-4S/740	70° x 21°	21 000 lm	80	Symmetrisk




Order Code	Full Product Name	Armaturens ljusfördelning	Ljusflöde	Antal ljuskällor	Optiktyp utomhus
912300023665	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	16 000 lm	60	Symmetrisk

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300023660	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	182 W
912300023661	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	141 W
912300023662	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	109 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912300023663	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	182 W
912300023664	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	141 W
912300023665	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	109 W




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023660

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023663

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023662



Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023665

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023664

Polar Normal (separate) - BVP130I - 912300023661

CoreLine Tempo large

